

クーラントホースキット



- 材質…アセタール樹脂
- パーツ組合せで角度・長さ・口径を自由自在に組替可能です。
- 耐薬品、耐衝撃、耐熱性

品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991EA-2	1/4"	2,140円	2,354円
EA991EA-3	3/8"	2,580円	2,838円
EA991EA-4	1/2"	2,600円	2,860円

セット内容

品番	コネクタ	ノズル	ホース
EA991EA-2(1/4")	EH-1-2	EL-1.6A-3-6	EB-2
EA991EA-3(3/8")	EJ-3-4	EM-6-9-13	EB-3
EA991EA-4(1/2")	EK-3-4	EN-6-9-13	EB-4

日機株式会社

クーラントホースセット



品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991DE-2	1/4"	1,520円	1,672円

- ＜セット内容＞
- コネクタ…1/4"・1/8" (各1個)
 - ノズル…1/4"・1/8"・1/16" (各1個)
 - ホース…150mm (2本)
 - フレアノズル(1個)
- 日機株式会社

クーラントホースセット



品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991DE-3	1/4"	1,700円	1,870円

- ＜セット内容＞
- コネクタ…1/4" (1個)
 - 1/4"バルブ(オス) (1個)
 - ノズル…1/4"・1/8" (各2本)
 - 1"フレアノズル(1個)
 - ホース…150mm (2本)
- 日機株式会社

クーラントホースセット



品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991DE-4	1/4"	1,700円	1,870円

- ＜セット内容＞
- コネクタ…1/4" (1個)
 - 1/4"バルブ(オス) (1個)
 - ノズル…1/4"・1/8" (各1本)
 - 1"フレアノズル (1個)
 - ホース…150mm (2本)
- 日機株式会社

クーラントホースセット



品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991DE-5	1/4"	2,180円	2,398円

- ＜セット内容＞
- コネクタ…1/4"・1/8" (各1個)
 - ノズル…1/4"・1/8" (各1個)
 - ホース…150mm (2本)
 - 1/4"バルブ(オス) (2個)
- 日機株式会社

クーラントホース用着脱ツール



品番	適応ホース径	価格	税込価格(10%)
EA991EZ-2	1/4"	5,830円	6,413円
EA991EZ-3	3/8"	5,830円	6,413円
EA991EZ-4	1/2"	5,830円	6,413円

- 長さ…205mm
 - ホースとコネクタやバルブ・ノズルが簡単に着脱できます。
 - 適応ホース類…EA991E-1、-3、(P.248) EA・EB・ECシリーズ(同頁)
- 日機株式会社

クーラントノズル(マグネット固定式)



品番	価格	税込価格(10%)
EA991DA-1	8,200円	9,020円

- 吸着力…28kgf
 - 重量…0.37kg
 - 使用液圧力…0.2~0.34MPa
 - スプレーユニット全長…320mm
 - 先端ノズル径…1/4"・1/8"・1/16" (各1個付)
 - 接続口…1/4" NPT(13.5mmホースニップル付)
 - マグネット+マニホールドサイズ…32×36×60mm
 - 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
 - ボール盤・フライス盤・旋盤等に。
- 日機株式会社


クーラントノズル(マグネット固定式)



品番	価格	税込価格(10%)
EA991DA-3	8,850円	9,735円

- 使用液圧力…0.2~0.34MPa
 - スプレーユニット全長…320mm
 - 吸着力…32kgf
 - 重量…0.46kg
 - 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
 - 接続口…1/4" NPT(13.5mmホースニップル付)
 - 先端ノズル径…1/4"・1/8"・1/16" (各1個付)
 - マグネット+マニホールドサイズ…41×48×58(H)mm
- 日機株式会社

クーラントノズル(マグネット固定式)



品番	価格	税込価格(10%)
EA991DE-6	2,840円	3,124円

- 使用液圧力…0.2~0.36MPa
 - スプレーユニット…φ1/4"×300mm
 - 吸着力…33kgf
 - 重量…約260g
 - 接続口…1/4"
 - サイズ…クーラントホース:300mm
ノズル:1/4"・1/8"バルブ:1/4"(オス)コネクタ(六角):1/4"1"フレアノズル
- 日機株式会社

クーラントノズル(マグネット固定式)



品番	価格	税込価格(10%)
EA991E-1	3,300円	3,630円

- 使用液圧力…0~0.2MPa
 - サイズ…
 - ホース長:225mm
 - スプレーユニット全長:295mm
 - マグネットベース:φ40×30(H)mm
 - 接続口…R1/8" (9mmホースニップル付)
 - 重量…1kg
 - 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に
- 日機株式会社

クーラントノズル(マグネット固定式)



品番	価格	税込価格(10%)
EA991E-3	22,000円	24,200円

- 使用液圧力…0~0.2MPa
 - サイズ…
 - 各ホース長さ(3本):375mm
 - スプレーユニット全長:520mm
 - マグネットベース:65(W)×50(D)×55(H)mm
 - 吸着力…80kgf
 - 接続口…R1/8" (9mmホースニップル付)
 - 重量…1.5kg
 - 放電加工機など工作機械の切粉やカーボンの除去、及び冷却に
- 日機株式会社

クーラント用バルブ



品番	接続径	価格	税込価格(10%)
EA991ED-2	1/4"×1/4"	1,940円	2,134円
EA991ED-4	1/2"×1/2"	2,420円	2,662円

- はめこみタイプ
- 片側雄ねじ
- | 品番 | 接続径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|-----------|------------|--------|-----------|
| EA991EE-2 | 1/4"×R1/4" | 1,940円 | 2,134円 |
| EA991EE-3 | 3/8"×R3/8" | 1,870円 | 2,057円 |
| EA991EE-4 | 1/2"×R1/2" | 2,420円 | 2,662円 |
- 片側雌ねじ
- | 品番 | 接続径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|-----------|-------------|--------|-----------|
| EA991EF-2 | 1/4"×Rc1/4" | 2,060円 | 2,266円 |
| EA991EF-4 | 1/2"×Rc1/2" | 2,550円 | 2,805円 |
- 日機株式会社 (2個価格)

ドリルプレスバイス



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DA-1	35	35	0.9	16,650円	18,315円
EA525DA-2	60	75	2.7	18,400円	20,240円
EA525DA-4	100	100	8.6	44,100円	48,510円
EA525DA-5	150	150	16.3	81,000円	89,100円

● 鋳鉄製 ● 側面フラット

ドリルプレスバイス



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DA-3	75	75	5.0	37,000円	40,700円

● 鋳鉄製 ● マウント溝付

ドリルプレスバイス



(アメリカ)

● 材質…鋳鉄

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DA-8	100	101	4.5	12,500円	13,750円
EA525DA-9	150	152	11.3	27,400円	30,140円

ドリルプレスバイス(コンパクト型)



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DA-11	75	75	4	9,180円	10,098円
EA525DA-12	100	100	5	14,000円	15,400円
EA525DA-13	150	150	14	31,900円	35,090円
EA525DA-14	200	200	24	48,150円	52,965円

ドリルプレスバイス



(アメリカ)

● 鋳鉄製

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DC-1	75	75	4.5	8,920円	9,812円
EA525DC-2	100	100	6.8	13,700円	15,070円
EA525DC-3	150	150	15.5	31,000円	34,100円
EA525DC-4	200	200	24.5	46,800円	51,480円

● ローダウン仕様の狭所向けバイス



クイックバイス



(アメリカ)

- 鋳鉄製
- サイズによりマウントベースの形状が異なります。

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DD-1	75	75	4.0	11,500円	12,650円
EA525DD-2	100	100	8.6	35,700円	39,270円
EA525DD-3	150	150	15.5	39,400円	43,340円
EA525DD-4	200	200	23	58,000円	63,800円

PALMGREN AMERICA

1919年に創業され、2003年には作業時に発生するチリや切りくずを集めるユニークな特性を持った製品が開発されました。工場でのプロの利用から、家のガレージの中での作業まで様々な場面で利用されています。

マシンバイス



(アメリカ)

● 鋳鉄製

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525DH-21	85	100	5.4	31,900円	35,090円

★ 可動口の溝は丸い部品を水平や垂直に固定することができます

ボール盤用バイス



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525AD-75A	64	65	2.8	12,600円	13,860円

● 前額部分に90°V字クロス溝付

● 鋳鉄製

ボール盤用バイス



(アメリカ)

● 鋳鉄製

品番	サイズ(mm)		重量(kg)	価格	税込価格(10%)
	口幅	最大開口			
EA525AG-75	75	64	2.7	16,850円	18,535円
EA525AG-100	100	95	5.4	24,600円	27,060円
EA525AG-125	125	124	10.9	33,650円	37,015円

PALMGREN 社製各種バイス

現行ブルー色よりブラック色にモデルチェンジ致します。色指定はできません。ご了承下さい。