

[HSS]六角軸タップ

(イギリス) G6J HALL LTD (1本価格)

品番	タップサイズ	全長	価格	税込価格(10%)
EA829ED-3	M3×0.5	36.5mm	2,000円	2,200円
EA829ED-4	M4×0.7	39.5mm	2,260円	2,486円
EA829ED-5	M5×0.8	40.0mm	2,240円	2,464円
EA829ED-6	M6×1.0	41.5mm	2,300円	2,530円
EA829ED-8	M8×1.25	42.5mm	2,370円	2,607円
EA829ED-10	M10×1.5	42.0mm	2,550円	2,805円

●鉄や非鉄金属に適しています
●材質…HSS ●六角シャンク…1/4"

[HSS]タップセット

●表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
●材質…HSS
●各サイズ(先、中、上)3本入です
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75

品番 EA683PF 価格16,650円 税込価格(10%) 18,315円

タップセット(ISO)

(イギリス)
●頑丈な作りになっています
●材質…HSS
●各サイズ(先、中、上)3本入です。

品番 EA829B 価格24,800円 税込価格(10%) 27,280円

[SKH]タップセット(ISO)

●材質…SKH
●各サイズ(中、上)2本入
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75

品番 EA829DV-11 価格19,000円 税込価格(10%) 20,900円

[HSS]スパイラルタップセット(ISO)

●材質…HSS(ハイス)
●止まり穴用
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 EA829DS-1 価格22,000円 税込価格(10%) 24,200円

[SKS₂]タップセット(ISO)

●材質…SKS₂
●各サイズ(中、上)2本入
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75

品番 EA829DV-1 価格11,900円 税込価格(10%) 13,090円

[SKS₂]タップセット

●材質…SKS₂
●中タップ各1本入り
●サイズ…(並目): M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 (細目): M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9 (細目): M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25

品番 EA829DV-21 価格12,300円 税込価格(10%) 13,530円

[HSS]スパイラルタップセット

●材質…HSS(ハイス)
●止まり穴用
●サイズ…(並目): M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 (細目): M3×0.6・M4×0.75・M5×0.9 (細目): M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25・M12×1.25

品番 EA829DS-31 価格22,500円 税込価格(10%) 24,750円

[ステンレス用]スパイラル・ジェットタップセット(ISO)

●材質…HSS(ハイス)
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
●スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。

品番 EA829DT-6 価格23,500円 税込価格(10%) 25,850円

[ステンレス用]スパイラルタップセット(ISO)

●材質…HSS(ハイス)
●止まり穴用
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 EA829DS-6 価格23,900円 税込価格(10%) 26,290円

[CO-HSS]スパイラル・ジェットタップセット(ISO)

●材質…CO-HSS(コバルトハイス)
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
●スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。

品番 EA829DT-11 価格29,200円 税込価格(10%) 32,120円

[TIN-CO-HSS]スパイラル・ジェットタップ&ドリルセット

●材質…TIN-CO-HSS
●タップサイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75
●ドリルサイズ…φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm

品番 EA829DY 価格68,500円 税込価格(10%) 75,350円

●スパイラルタップ(止まり穴用)とジェットタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。

[HSS]ロングネックジェットタップ

品番	呼び	サイズ(mm) 全長 ■巾	価格	税込価格(10%)
EA829DY-3	M3×0.5	100 3.2	3,190円	3,509円
EA829DY-4	M4×0.7	100 4.0	2,810円	3,091円
EA829DY-5	M5×0.8	100 4.5	2,440円	2,684円
EA829DY-6	M6×1.0	100 4.5	2,060円	2,266円

●材質…HSS
●通り穴用
●全長を長くして軸径はねじ部の径より細くなっており、深穴・コの字型・角パイプのネジ立て、薄板の重ね加工などに適しています。

品番 EA829DS-11 価格29,600円 税込価格(10%) 32,560円

[CO-HSS]スパイラルタップセット(ISO)

●材質…CO-HSS(コバルトハイス)
●止まり穴用
●サイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本)

品番 EA829DS-11 価格29,600円 税込価格(10%) 32,560円

ねじ山修正タップセット

(アメリカ)
●素早く簡単にねじ山を修正できます

品番 EA829BH-6 価格2,600円 税込価格(10%) 2,860円

●材質…工具鋼製
●全長…46~48mm
●サイズ(ミリ)…M6×1・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75
●六角対辺…11・12.7mm

柄付ハンドタップ

(イギリス) G6J HALL LTD

品番	サイズ	全長	価格	税込価格(10%)
EA829E-3A	M3×0.5	119mm	1,600円	1,760円
EA829E-4A	M4×0.7	121mm	1,720円	1,892円
EA829E-5A	M5×0.8	121mm	1,780円	1,958円
EA829E-6	M6×1.0	100mm	1,780円	1,958円

●力のかけやすいハンドル形状です。(3A~5A)
●材質…HSS

T型ラチェットハンドル

品番	差込角	価格	税込価格(10%)
EA829MV-3	3/8"	3,610円	3,971円
EA829MV-4	1/2"	4,190円	4,609円

●全長…200mm
●左右切替式

[HSS]ロングネックスパイラルタップ

品番	呼び	サイズ(mm) 全長 ■巾	価格	税込価格(10%)
EA829DY-13	M3×0.5	100 3.2	3,370円	3,707円
EA829DY-14	M4×0.7	100 4.0	3,000円	3,300円
EA829DY-15	M5×0.8	100 4.5	2,620円	2,882円
EA829DY-16	M6×1.0	100 4.5	2,250円	2,475円

●材質…HSS
●止まり穴用
●全長を長くして軸径はねじ部の径より細くなっており、深穴・コの字型・角パイプのネジ立て、薄板の重ね加工などに適しています。

SKH(JIS)…高速度工具鋼(HSS)を意味します。

クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐酸化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

丸ダイスホルダー

TOP

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA829MS-25	φ25mmダイス用	1,720円	1,892円
EA829MS-38	φ38mmダイス用	2,220円	2,442円
EA829MS-50	φ50mmダイス用	3,290円	3,619円

●止めねじサイズ…25・38・M6(六角穴対辺3mm)・50・M8(六角穴対辺4mm)
●全ねじボルトやアンカーボルト等、つぶれたねじ山の修正に

丸ダイス用ソケット

●材質…クロムモリブデン(SCM430)
●ダイス固定ねじ2本付

品番	差込径(mm)	差込角	サイズ(mm) 全長 六角対辺	価格	税込価格(10%)
EA829MT-20	20	3/8"	17 60	3,810円	4,191円
EA829MT-25	25	1/2"	22 60	4,240円	4,664円
EA829MT-38	38	1/2"	24 80	6,940円	7,634円
EA829MT-50	50	1/2"	27 106	11,500円	12,650円

●ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさえがができます。

丸ダイスハンドル

品番	径	全長	材質	価格	税込価格(10%)
EA829MX-20	20	185	スチール	980円	1,078円
EA829MX-25	25	190	(ニッケルメッキ)	980円	1,078円
EA829MX-38	38	310	亜鉛ダイキャスト(ハンドル部:スチール)	1,820円	2,002円
EA829MX-50	50	390	亜鉛ダイキャスト(ハンドル部:スチール)	2,370円	2,607円
EA829MX-63	63	525	亜鉛ダイキャスト(ハンドル部:スチール)	8,280円	9,108円
EA829MX-75	75	590	亜鉛ダイキャスト(ハンドル部:スチール)	9,130円	10,043円
EA829MX-100	100	890	亜鉛ダイキャスト(ハンドル部:スチール)	26,700円	29,370円

丸ダイスホルダー

TOP

品番	サイズ(mm)			
	D	d	W	H
EA829MS-25	35	12.5	17	12
EA829MS-38	49	16.5	24	15
EA829MS-50	61	26.3	32	19

●止めねじサイズ…25・38・M6(六角穴対辺3mm)・50・M8(六角穴対辺4mm)
●全ねじボルトやアンカーボルト等、つぶれたねじ山の修正に