

**タップダイスセット(メートル並目・細目)**



(アメリカ)  
●材質…  
高炭素鋼

品番 **EA829VK-7** 価格**56,000円** 税込価格(10%) 61,600円

タップ・ダイスサイズ

|                |  |
|----------------|--|
| メトリック<br>並目・細目 | M3×0.5-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M9×1.0-M9×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M11×1.5-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.25-M14×1.5-M14×2.0-M16×1.5-M16×2.0-M18×1.5-M18×2.5-M20×2.5-M22×1.5-M24×2.0-M24×3.0 |
| BSP            | 1/8"-28  |

- ダイスハンドル4本、タップハンドル4本
- ピッチゲージ16枚組(メトリック)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

**タップダイスセット(NC・NF・NPT)**



(アメリカ)  
●材質…高炭素鋼  
●ダイスハンドル2本  
タップハンドル3本  
●ピッチゲージ  
18枚組(インチ)  
●ケースサイズ…  
277(W)×147(D)  
×43(T)mm

品番 **EA829VK-8** 価格**20,200円** 税込価格(10%) 22,220円

タップ・ダイスサイズ

|     |  |
|-----|--|
| NC  | 4-40-6-32-8-32-10-24-12-24 1/4"-20-9/16"-18 3/8"-16 7/16"-16 1/2"-14 1/2"-13 |
| NF  | 10-32 1/4"-28 5/16"-24-3/8"-24 7/16"-20 1/2"-20 9/16"-18 3/8"-18 3/4"-16     |
| NPT | 1/8"-27  |

- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

**タップダイスセット(NC・NF・NPT)**



(アメリカ)  
●材質…高炭素鋼  
●ダイスハンドル2本  
タップハンドル3本

品番 **EA829VK-9** 価格**36,900円** 税込価格(10%) 40,590円

タップ・ダイスサイズ

|     |  |
|-----|--|
| NC  | 6-32-8-32-10-24-12-24 1/4"-20 5/16"-16 7/16"-14 1/2"-13 3/4"-10          |
| NF  | 10-32 1/4"-28 5/16"-24 3/8"-24 7/16"-20 1/2"-20 9/16"-18 3/8"-18 3/4"-16 |
| NPT | 1/8"-27 1/4"-18  |

- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…520(W)×340(D)×80(T)mm

**タップダイスセット(NC・NF・NPT)**



(アメリカ)  
●材質…高炭素鋼  
●ダイスハンドル2本  
タップハンドル3本

品番 **EA829VK-11** 価格**26,000円** 税込価格(10%) 28,600円

タップ・ダイスサイズ

|     |  |
|-----|--|
| NC  | 4-40-6-32-8-32-10-24-12-24 1/4"-20-9/16"-18 3/8"-16 7/16"-14 1/2"-13     |
| NF  | 10-32 1/4"-28 5/16"-24 3/8"-24 7/16"-20 1/2"-20 9/16"-18 3/8"-20 1/2"-20 |
| NPT | 1/8"-27  |

- 材質…高炭素鋼
- ダイスハンドル1本、ダイススペーサー1個、タップソケット小1個・中1個、タップソケット用ハンドル1本
- ピッチゲージ18枚組(インチ)
- ケースサイズ…400(W)×350(D)×55(T)mm
- ダイスハンドルはねじを使わず、ダイヤルを回してダイスやタップソケットをロックできます。

**タップダイスセット(メートル並目・細目)**



●材質…  
アロイステール  
●タップ:  
20本、  
ダイス:  
20個

品番 **EA829VX-2** 価格**18,900円** 税込価格(10%) 20,790円

タップ・ダイスサイズ

|                |  |
|----------------|--|
| メトリック<br>並目・細目 | M6×1.0-M6×0.75-M8×1.0-M8×1.25-M8×1.0-M10×1.5-M10×1.25-M12×1.5-M12×1.75-M14×1.5-M14×2.0-M16×1.5-M16×2.0-M18×1.5-M18×2.5-M20×1.5-M20×2.5-M22×1.5-M22×2.5-M24×1.5-M24×3.0 |
|----------------|--|

- M6～M24サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです。(スチールケース付)
- タップハンドル ●ダイスハンドル
- ドライバー
- ケースサイズ…590(W)×340(D)×30(T)mm

**タップダイスセット(メートル並目・細目)**



(アメリカ)  
●材質…  
高炭素鋼

品番 **EA829VK-12** 価格**25,000円** 税込価格(10%) 27,500円

タップ・ダイスサイズ

|                |  |
|----------------|--|
| メトリック<br>並目・細目 | M3-0.5-M4-0.7-M4-0.75-M5-0.8-M5-0.9-M6-1.0-M7-1.0-M8-1.0-M8-1.25-M9-1.0-M9-1.25-M10-1.25-M10-1.5-M11-1.5-M12-1.25-M12-1.75 |
| BSP            | 1/8"-28  |

- ダイスハンドル1本、ダイススペーサー1個、タップソケット小1個・中1個、タップソケット用ハンドル1本
- ピッチゲージ16枚組(メトリック)
- ケースサイズ…400(W)×350(D)×55(T)mm
- ダイスハンドルはねじを使わず、ダイヤルを回してダイスやタップソケットをロックできます。

**タップダイスセット(メートル並目・細目)**



●材質…  
アロイステール  
●タップ:16本、  
ダイス:16個

品番 **EA829VX-1** 価格**7,700円** 税込価格(10%) 8,470円

タップ・ダイスサイズ

|                |   |
|----------------|---|
| メトリック<br>並目・細目 | M3×0.5-M3×0.6-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×0.75-M6×1.0-M7×0.75-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75 |
| NPT            | 1/8"-27   |

- M3～M12サイズ+ドライバーが付いたお手頃なセットです。(スチールケース付)
- タップハンドル ●ダイスハンドル
- T型タップハンドル ●ドライバー
- ピッチゲージ
- ケースサイズ…290(W)×190(D)×30(T)mm

**タップダイスセット(ISO)**



(イギリス)  
●木製ケース  
に入った便  
利なセット  
です  
●材質…HSS

品番 **EA829W** 価格**45,600円** 税込価格(10%) 50,160円

タップ・ダイスサイズ

|             |   |
|-------------|---|
| メトリック<br>並目 | M2×0.4-M2.5×0.45-M3×0.5-M3.5×0.6-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0 |
|-------------|---|

- タップ各サイズ2本、ダイス各サイズ1個
- タップハンドル1本、ダイスハンドル1本
- 木製ケースサイズ…154(W)×190(D)×31(T)mm

**SKS2(JIS)**…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タンクステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。

**SKH(JIS)**…高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐酸化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。

**タップダイスセット(メートル並目・細目)**



品番 **EA829VX-3** 価格**27,800円** 税込価格(10%) 30,580円

タップ・ダイスサイズ

|                |  |
|----------------|--|
| メトリック<br>並目・細目 | M2×0.4-M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M6×0.75-M7×1.0-M7×0.75-M8×1.25-M8×1.0-M8×0.75-M9×1.25-M9×1.0-M9×0.75-M10×1.5-M10×1.25-M10×1.0-M10×0.75-M11×1.5-M11×1.25-M11×1.0-M11×0.75-M12×1.75-M12×1.5-M12×1.25-M12×1.0-M12×0.75-M14×2.0-M14×1.5-M14×1.25-M14×1.0-M16×2.0-M16×1.5-M16×1.0-M18×1.5(各2本) |
|----------------|--|

- M2～M18サイズを2本ずつ揃えたお得なセットです。(スチールケース付)
- 材質…アロイステール
  - タップ:70本、ダイス:35個
  - タップハンドル2本、ダイスハンドル2本
  - T型タップハンドル
  - ケースサイズ…440(W)×330(D)×50(T)mm

**タップダイスセット(メートル並目・細目/UNC/UNF)**



品番 **EA829VX-4** 価格**12,100円** 税込価格(10%) 13,310円

タップ・ダイスサイズ

|                |   |
|----------------|---|
| メトリック<br>並目・細目 | M3×0.5-M4×0.7-M5×0.8-M6×1.0-M7×1.0-M8×1.25-M9×1.25-M10×1.0-M10×1.5-M12×1.75 |
| UNC            | 4-40-6-32-8-32-10-24-10-32-12-24 1/4"-20-9/16"-18 3/8"-16 7/16"-14 1/2"-13  |
| UNF            | 1/4"-28 5/16"-24 3/8"-24 7/16"-20 1/2"-20                                   |
| BSP            | 1/8"-28   |

- M3～M12サイズ+UNC・UNFを揃えたお得なセットです。(スチールケース付)
- 材質…アロイステール
  - タップハンドル ●ダイスハンドル
  - T型タップハンドル ●ドライバー
  - ピッチゲージ
  - ケースサイズ…370(W)×255(D)×33(T)mm

**タップダイスセット(ドリル付)(メートル並目・細目)**



品番 **EA829VX-21** 価格**13,000円** 税込価格(10%) 14,300円

タップ・ダイスサイズ

|                |   |
|----------------|---|
| メトリック<br>並目・細目 | M3×0.5-M3×0.6-M4×0.7-M4×0.75-M5×0.8-M5×0.9-M6×0.75-M6×1.0-M7×0.75-M7×1.0-M8×1.0-M8×1.25-M10×1.25-M10×1.5-M12×1.5-M12×1.75 |
| BSP            | 1/8"-28   |

- M3～M12サイズ+ドリル2.5～φ10mmのお手頃なセットです。(スチールケース付)
- 材質…タップ・ダイス:アロイステール、ドリル:HSS
  - ドリルサイズ…φ2.5-3.3-4.2-5.0-6.0-6.8-8.6-10.3mm
  - タップハンドル ●ダイスハンドル
  - T型タップハンドル ●ドライバー
  - ピッチゲージ
  - ケースサイズ…370(W)×255(D)×33(T)mm



在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。