

脱脂洗浄剤 (超音波洗浄機用)

中性

- 金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
- メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
- 主成分…アニオン系界面活性剤

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA115HK-1	2ℓ	4,200円	4,620円
EA115HK-2	4ℓ	5,600円	6,160円

脱脂洗浄剤 (超音波洗浄機用)

アルカリ性

- 金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
- メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
- 主成分…非イオン系界面活性剤

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA115HK-11	2ℓ	3,600円	3,960円
EA115HK-12	4ℓ	5,000円	5,500円

脱脂洗浄剤 (超音波洗浄機用)

アルカリ性

- 金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。
- メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
- 主成分…非イオン系界面活性剤

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA115HK-21	2ℓ	4,200円	4,620円
EA115HK-22	4ℓ	5,600円	6,160円

剥離洗浄剤 (超音波洗浄機用)

中性

- 金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
- 金属やガラスに付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA115HK-31	2ℓ	6,700円	7,370円
EA115HK-32	4ℓ	10,000円	11,000円

脱脂洗浄剤 (超音波洗浄機用)

アルカリ性

- 食品加工器具や加工機部品の洗浄に。
- 器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。
- 金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。

品番	内容量	価格	税込価格 (10%)
EA115HK-37	1.8ℓ	4,000円	4,400円

●主成分…ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤

部品洗浄器

(アメリカ)

●足踏み式の開閉カバーで両手が自由に使えます
●材質…スチール
●重量…26.6kg
●ドレンプラグ付
●FM規格適合品

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-31	83ℓ	805(W)×406(D)×832(H)	110,000円	121,000円

部品洗浄器 (卓上型)

(アメリカ)

●作業性に優れた卓上タイプ
●材質…スチール
●重量…10.7kg
●FM規格適合品

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-41	42ℓ	610(W)×406(D)×222(H)	67,000円	73,700円

エア一式部品洗浄機

●エアの力で工業部品を強力に洗浄します。
●吸入口…R1/4"
●エア使用圧力…0.6~0.8MPa
●本体サイズ…600×450×270(H)mm
●アルミネットバレット付

品番	洗浄槽容量	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-61	20ℓ	18,400円	20,240円

部品洗浄缶

(アメリカ)

●焼防止装置付
●小さな部品を溶剤に浸ける時に使用して下さい。

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-1	1.9ℓ	φ238×83(H)	12,700円	13,970円

●材質…本体:スチール ●FM規格適合品

部品洗浄トレイ

(アメリカ)

●小さな部品などを洗浄液に浸すのに便利です
●サイズ…φ164mm×11(H)mm
●材質…スチール
●取手付

品番	価格	税込価格 (10%)
EA992CT-61	2,950円	3,245円

オイルドレン缶

(アメリカ)

●広口漏斗で排水をこぼさず回収します

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-32	19ℓ	φ295×425(H)	25,250円	27,775円

●材質…スチール
●FM規格適合品

ディスペンシングボトル

(アメリカ)

●ノズル内にはステンレススチールワイヤー入
●材質…ポリエチレン
●可燃性液体に最適です。
●フレキシブルノズル

品番	容量 (mℓ)	ノズル長	価格	税込価格 (10%)
EA991JK-1	500	210mm	3,680円	4,048円
EA991JK-2	1000	200mm	4,480円	4,928円

●ノズル内にはステンレススチールワイヤー入
●材質…ポリエチレン
●可燃性液体に最適です。
●フレキシブルノズル

洗浄ボトル

●材質…ポリエチレン
●先端ノズルとキャップが一体成型の為、ノズル付根からの液漏れがありません。
●目盛付

品番	目盛単位
PB-2	10mℓ
PB-6	50mℓ
PB-10	50mℓ

品番	容量 (mℓ)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991PB-2	250	φ64×220(H)	260円	286円
EA991PB-6	500	φ78×261(H)	360円	396円
EA991PB-10	1000	φ92×311(H)	470円	517円

プランジャー缶

(アメリカ)

●血を押しと下から液体がでます
●材質…血:スチール
ポンプ:真鍮
缶:スチール
●可燃性液体、溶剤用
●FM規格適合品

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-10	1ℓ	φ184×165(H)	10,700円	11,770円

●血を押しと下から液体がでます
●材質…血:スチール
ポンプ:真鍮
缶:スチール
●可燃性液体、溶剤用
●FM規格適合品

セーフティディスペンサー

(アメリカ)

●指で押すだけで注油作業ができます。

品番	容量	サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-22	240mℓ	79×140mm	6,720円	7,392円

●材質…容器:高密度ポリエチレン、ノズル:真鍮
●FM規格適合品

洗浄ボトル

●材質…ポリエチレン
●目盛付

品番	容量 (mℓ)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991PB-11	250	φ60×135(H)	350円	385円
EA991PB-12	500	φ75×170(H)	600円	660円
EA991PB-13	1000	φ90×225(H)	820円	902円

かご [ステンレス製]

●材質…ステンレス (18-8)

品番	サイズ	目開	線径	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-2	210(L)×120(W)×80(H)mm	10mm	2mm	4,220円	4,642円

かご [ステンレス製]

●材質…ステンレス (18-8)

品番	サイズ (mm)	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992CE-31	370×250×200	2.5	7,370円	8,107円
EA992CE-32	390×280×200	4	7,460円	8,206円
EA992CE-33	480×390×200	5	9,430円	10,373円

部品油受け

(アメリカ)

●油や可燃性液体を洗浄した部品置きに。

品番	容量	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA991JR-13	4ℓ	φ238×114(H)	12,600円	13,860円

●上部を取り外してすばやく洗浄できます。
●材質…スチール
●FM規格適合品

角ざる [ステンレス製]

品番	サイズ (mm)	目開 (mm)	メッシュ	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA992C-6	340×290×150(H)	4.33	5	0.75	7,440円	8,184円
EA992C-7	325×260×43(H)	1.91	11	0.4	1,970円	2,167円
EA992C-8	160×160×45(H)	1.72	12	0.4	900円	990円

●材質…ステンレス (18-8)

QRコードで
サンプル動画をチェック!

(※端末によっては読み取れない場合があります)