

測定	建築関連測定	精密加工・測定道具	測定機器 (硬度計・膜厚計・他)	圧力測定	はかり
----	--------	-----------	---------------------	------	-----


蛍光水系



- 材質…糸：ナイロン
- くるくる回る軸付リールでスムーズな糸張り作業ができます。

品番	線径×長さ	カラー	価格	税込価格(10%)
EA628AS-24	φ0.8mm×270m	グリーン	650円	715円
EA628AS-25	φ0.8mm×270m	ホワイト	650円	715円

ポリエステル水系(カッター刃付)



- 材質…ポリエステル
- 用途…コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に

品番	線径×長さ	カラー	価格	税込価格(10%)
EA628AS-31	φ0.8mm×270m	ブラック	550円	605円

●カッター刃付
●シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。

水系(ゴム製)



- 材質…ゴム、ポリエステル
- 伸び縮みするゴム製で直線が出しやすい。
- 太くて鮮やかな記録写真用ゴム糸です。

品番	線径×長さ	カラー	価格	税込価格(10%)
EA628AS-41	φ3.0mm×30m	イエロー	1,550円	1,705円
EA628AS-42	φ3.0mm×30m	ピンク	1,550円	1,705円

蛍光水系



- 材質…ポリエステル
- 樹脂でコーティングした細くて強い糸です。

品番	線径×長さ	カラー	価格	税込価格(10%)
EA628AS-51	φ0.3mm×300m	イエロー	630円	693円
EA628AS-52	φ0.3mm×300m	ピンク	630円	693円

●タイル張りや左官作業におすすめなよく見える蛍光色です。

レベル用水系




(アメリカ)

品番	線径×長さ	価格	税込価格(10%)
EA628AS-250	φ1.5mm×76.2mm	1,250円	1,375円
EA628AS-500	φ1.5mm×152.4mm	1,420円	1,562円

●ラインの出し入れが簡単にできます
●材質…ナイロン ●カラー…ゴールド

ラインレベル



(アメリカ)

品番	サイズ(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JA-1	75×22×18	12(1個)	490円	539円

●測量系(水系)と合わせて水平出しに、又、パイプ配管等に使用します。

ポストレベル(柱用垂直水平器)



(アメリカ)

- 耐衝撃性プラスチック製

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721SB	90×90×136	160	1,240円	1,364円

●柱の直角出しにご利用下さい。

デジタル角度付レベル



(ドイツ)

品番	測定角度	サイズ(mm) (L:長さ 最大×D:幅)	価格	税込価格(10%)
EA721LA-1	0~220°	420(600)×40×57	21,200円	23,320円

●傾斜測定精度…±0.1°
●レベル精度…±0.25mm/m
●電源…単3電池×2本(付属)
●アームの長さが調整できます。
●裏面でもデジタル表示が確認できます。

デジタル角度計[マグネット付]



- 機能…ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付
- 電源…単4電池×1本(別売)

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格(10%)
EA721SD-1A	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	10,000円	11,000円

●サイズ…59(W)×28(D)×59(H)mm
●重量…70g ●材質…本体：ABS樹脂、底面：アルミ
●コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットがついています。
●原点を記憶できる絶対測定モード

デジタル角度計[マグネット付]



- 機能…任意の位置での0設定、オートオフ
- ホールド、絶対測定モード付。原点を記憶できる絶対測定モード

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格(10%)
EA721SD-2	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	15,600円	17,160円

●電源…CR2032×1個(付属)
●サイズ…51(W)×33(D)×51(H)mm
●重量…170g
●材質…正面・裏面：プラスチック、側面：アルミ
●コンパクトなデジタル角度計で、底面にマグネットが付いています。

[マグネット付]デジタルアルミレベル(防水)



品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721K-51	350	360	18,200円	20,020円
EA721K-52	450	450	19,000円	20,900円
EA721K-53	600	560	19,800円	21,780円

●測定範囲…90°×4方向(360°)
●傾斜測定精度…±0.1°(0.90°)
●±0.2°(その他の角度)
●レベル精度…±1.0mm/m
●電源…単4電池×2本(付属)
●簡単な手順で誤差を修正する校正機能付。
●有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付。
●測定面はV字型溝付でパイプ測定も可能。
●防塵・防水性能…保護等級IP65相当(デジタルユニット部のみ)
●傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。

デジタル角度計付レベル



(ドイツ)

品番	測定角度	サイズ(mm) (L:長さ 最大×D:幅)	価格	税込価格(10%)
EA735LB-1	0~355°	600(1100)×36×50	46,900円	51,590円

●最大355°まで測定できます
●傾斜測定精度…±0.1°
●レベル精度…±1mm/m
●電源…単3電池×4本(付属)
●収納袋付

デジタル角度計[マグネット付]



品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格(10%)
EA721SD-11	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	6,400円	7,040円

●機能…任意の基準面でゼロ設定、ホールド、オートパワーオフ、マグネット付
●電源…CR2032×1個(付属)
●サイズ…51(W)×33(D)×51(H)mm、
●重量…118g ●付属品…ソフトケース

(V溝付)デジタル角度計[マグネット付]




- 機能…任意の基準面でゼロ設定、ホールド、マグネット付

品番	測定範囲	分解能	精度	価格	税込価格(10%)
EA721SD-21	-180°~+180°	0.1°	±0.2°	8,800円	9,680円

●電源…単4電池×2個(付属)
●サイズ…56(W)×33(D)×60(H)mm
●重量…108g ●V溝付 ●付属品…ソフトケース
●水平基準付(使用前の校正不要)
●可動式ディスプレイ

[強力マグネット付]デジタルアルミレベル



(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JD-1	164	300	19,500円	21,450円

●通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
●測定範囲…0.1~360°※
※表示例 90°=90°、180°=0°、270°=90°、360°=0°
●傾斜測定精度…±0.1°(0°、90°測定時) ±0.2°(1°~89°)
●自動デジタル表示反転機能(サブ画像参照)
●電源…単4電池×3本(付属)
●ソフトケース付 ●0°、90°を音でお知らせ。

デジタル角度計付レベル



(アメリカ)

品番	測定角度	サイズ(mm) (L:長さ 最大×D:幅)	価格	税込価格(10%)
EA721LB-1	0~225°	250(450)×20×50	7,990円	8,789円

●傾斜測定精度…±0.3°
●電源…3V CR2032リチウム電池×1個(付属)
●使用されない場合5分後に自動停止します。

[マグネット付]デジタルアルミレベル




myzox

品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JR-12	254	372	8,000円	8,800円

●測定範囲…0.1~360°
※表示例 90°=90°、180°=0°、270°=90°、360°=0°
●傾斜測定精度…±0.1°(0°、90°)
±0.2°以下(その他の角度)
●電源…単4電池×2本(付属)
●付属品…ソフトケース、勾配換算シール
●自動デジタル反転機能付
●0°、45°、90°の位置時にブザー音でお知らせ。
●V溝、マグネット付
●角度・勾配・立上り(mm/m)3種類の測定モード

[マグネット付]デジタルアルミレベル



(ドイツ)

品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721L-1A	250	315	5,760円	6,336円

●デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.1°、(2°~89°): ±0.2°
●レベル精度…±1mm/m ●材質…アルミ
●電源…単4電池×2本(付属) ●ソフトケース付

デジタルアルミレベル



品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JR-16	600	770	9,300円	10,230円

●傾斜測定精度…(0°、45°、90°): ±0.1° (その他の角度): ±0.2°
●レベル精度…水平: ±0.5mm/m、垂直: ±0.75mm/m
●材質…アルミ合金
●電源…単3電池×2本(別売)
●自動反転型LEDディスプレイ
●0°、45°、90°を音でお知らせ
●青色バックライト付気泡管
●2種類の測定モード(ディスプレイを上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。)

[マグネット付]デジタルアルミレベル



(ドイツ)

品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA735EM-30	300	321	25,500円	28,050円
EA735EM-60	600	543	28,700円	31,570円

●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.05°、(1°~89°): ±0.2°
●レベル精度…0.5mm/m
●材質…アルミ合金
●電源…単4電池×2本(付属)
●傾いた状態をゼロと設定し、測定したい傾きまでの角度を測定できます。(アラームでの感知付)

デジタルアルミレベル



品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721KD-5	405	550	33,000円	36,300円

●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.05°、(1°~89°): ±0.2°
●レベル精度…0.5mm/m
●材質…アルミ合金
●電源…単3電池×2本(付属)
★上面と側面を確認できる2面デジタル液晶パネル(自動反転機能付)
●0°、90°を音でお知らせ ●バックライト付

[マグネット付]デジタルアルミレベル



品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721KD-6	610	800	38,000円	41,800円

●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.05°、(1°~89°): ±0.2°
●レベル精度…0.5mm/m
●材質…アルミ合金
●電源…単3電池×2本(付属)
★上面と側面を確認できる2面デジタル液晶パネル(自動反転機能付)
●0°、90°を音でお知らせ ●バックライト付

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

デジタルアルミレベル



品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JD-2	250	224	11,100円	12,210円

●通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.1° (1°~89°): ±0.2°
●レベル精度…1mm/m
●電源…CR2032×1個(別売)
●V溝付
●自動デジタル表示反転機能
●見やすいバックライト付きディスプレイ

[強力マグネット付]デジタルアルミレベル



(アメリカ)

品番	全長(mm)	重量(g)	価格	税込価格(10%)
EA721JD-2	250	224	11,100円	12,210円

●通常のマグネットより5倍強力なレアアースマグネット付
●傾斜測定精度…(0°、90°): ±0.1° (1°~89°): ±0.2°
●レベル精度…1mm/m
●電源…CR2032×1個(別売)
●V溝付
●自動デジタル表示反転機能
●見やすいバックライト付きディスプレイ