

測量	建築関連測定	精密加工・測定道具	測定機器 (硬度計・膜厚計・他)	圧力測定	はかり
----	--------	-----------	---------------------	------	-----

アルミ直尺 (アメリカ)

●従来品に比べ曲げに強い
●材質…アルミニウム
●cm, mm目盛表示付

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720WJ-11	500×50×2mm	1,200円	1,320円
EA720WJ-12	1,000×50×3mm	2,800円	3,080円

ステンレス直尺 (ドイツ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YA-10	100×13×0.5mm	350円	385円
EA720YA-15	150×13×0.5mm	360円	396円
EA720YA-20	200×13×0.5mm	410円	451円
EA720YA-25	250×13×0.5mm	460円	506円
EA720YA-30	300×13×0.5mm	530円	583円
EA720YA-50	500×18×0.5mm	960円	1,056円
EA720YA-100	1000×18×0.5mm	3,040円	3,344円

ステンレス直尺 (ドイツ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YB-15	150(6")×13×0.5mm	360円	396円
EA720YB-30	300(12")×13×0.5mm	530円	583円

●目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
●材質…ステンレス
●ミリ、インチ相当目盛両用です。

ステンレス直尺 (ドイツ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YC-15	150(6")×18×0.5mm	640円	704円
EA720YC-30	300(12")×18×1.0mm	1,250円	1,375円
EA720YC-50	500(20")×30×1.0mm	2,300円	2,530円

●目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
●材質…ステンレス
●ミリ、インチ相当目盛両用です。

[ピックアップ]ステンレスシルバー直尺

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YD-215	150×15×0.5mm	310円	341円
EA720YD-230	300×25×1.0mm	630円	693円
EA720YD-260	600×30×1.2mm	1,600円	1,760円
EA720YD-300	1000×35×1.5mm	3,110円	3,421円

●上下ミリ表示
●材質…ステンレス
●スケールの先端を曲げられ、つまみやすくなっています。

ステンレス直尺

●目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
●最小目盛…0.5・1mm
●材質…ステンレス防錆処理 ●上下ミリ表示

スチール直尺 (アメリカ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YE-150	150×19×1.2mm	3,850円	4,235円
EA720YE-300	300×25.4×1.2mm	8,780円	9,658円

●質感のあるサテンクロム仕上げ
●最小目盛…0.5mm
●材質…スチール
●ケース…EA720YF-1(-150用) (別売)

ステンレス直尺 (ドイツ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YC-30A	300×30×1.0mm	1,250円	1,375円
EA720YC-50A	500×30×1.0mm	2,300円	2,530円
EA720YC-60A	600×30×1.0mm	2,870円	3,157円
EA720YC-100A	1,000×30×1.0mm	5,230円	5,753円

●目盛は大きく、耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
●材質…ステンレス ●上下ミリ表示

ステンレス直尺

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YD-15	150×15×0.5mm	310円	341円
EA720YD-30	300×25×1.0mm	630円	693円
EA720YD-60	600×30×1.2mm	1,600円	1,760円
EA720YD-100	1,000×35×1.5mm	3,110円	3,421円
EA720YD-150	1,500×40×2.0mm	13,350円	14,685円
EA720YD-200	2,000×40×2.0mm	17,800円	19,580円

●最小目盛…-1~100・0.5mm
-150・200・1mm
●材質…ステンレス
●JIS規格品

直尺ケース (アメリカ)

品番 EA720YF-1 価格 1,090円

●携帯しやすいクリップ付
●150×19mmまでの定規用
●全長…168mm
●EA720YE-150・IEA720YF-150用ケース

スチール直尺 (ドイツ)

品番	目盛×幅×厚さ	価格	税込価格 (10%)
EA720YK-21	500×25×5mm	10,000円	11,000円
EA720YK-22	1,000×30×6mm	10,600円	11,660円
EA720YK-23	1,500×30×6mm	16,300円	17,930円

●最小目盛…1mm ●材質…スチール

ステンレス直尺

●最小目盛…-1~100・0.5mm
-150・200・1mm
●材質…ステンレス
●JIS規格品

デジタルベベルプロトラクター (アメリカ)

品番 EA720WR-5 価格 6,700円

●測定範囲…0~360°
●傾斜測定精度…±0.3°
●分解能…0.05°
●機能…ゼロリセット、データホールド
反転表示、左右両角度表示
●サイズ…ブレード:203mm
本体:27(W)×22(D)×140(H)mm
●電源…CR2032×1個(付属) ●裏面スケール付(70mm)

ルールホルダー (アメリカ)

品番 EA720YE 価格 24,650円

●両サイドに持ちやすくなるためのくぼみ付
●適合直尺幅…19~40mm
●ベースサイズ…80×60mm
●直尺と組み合わせて、深さ計測又はIEA725T-1の計測値読み取りホルダーに。

コンビネーションスクエア (アメリカ)

品番	目盛(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA719JC-300	300	2,080円	2,288円

●45°・90°用 ●最小目盛…1mm/1/16"
●ケガキ針付
●本体:亜鉛ダイキャスト、スケール:スチール

コンビネーションスクエア (ドイツ)

品番	目盛	価格	税込価格 (10%)
EA719AS-1	300mm	14,900円	16,390円

●分度器、直定規として使用可能
●最小目盛…0.5mm
●180°分度器付

コンビネーションスクエア (アメリカ)

●並行線・角度出しに

品番	目盛	価格	税込価格 (10%)
EA719AG-1	150mm	15,800円	17,380円
EA719AG-2	300mm	20,200円	22,220円
EA719AG-3	600mm	29,200円	32,120円

●45°・90°用
●最小目盛…0.5mm
●ケガキ針付

ベベルプロトラクター(両面) (アメリカ)

品番 EA720WM-300 価格 25,250円

●リバーシブル表記の為、逆さまになっても同じ角度で書き出すことができ、左右どちらからも測定することが出来ます
●測定目盛…300mm(1194°)
●最小目盛…表:0.5mm(1/32")、裏:1mm(1/16")

デジタルプロトラクター

品番	竿全長	価格	税込価格 (10%)
EA725WP-20	200mm	6,060円	6,666円
EA725WP-30	300mm	7,110円	7,821円

●測定範囲…角度:0~359.9°
目盛:-20:395mm、-30:595mm
●分解能…角度:0.1°、目盛:1mm
●傾斜測定精度…±0.3°
●電源…CR2032×1個(付属)
●機能…ゼロリセット、ホールド
●サイズ…20:35×20×217mm、30:35×20×317mm
★ロック目盛付、直尺目盛は伸ばして使えます。
●エッチング仕様です。

デジタルプロトラクター (アメリカ)

品番 EA720WR-1 価格 5,750円

●測定範囲…角度:0~180°、目盛:100mm
●分解能…角度:0.05°、目盛:1mm
●傾斜測定精度…±0.1°
●サイズ…84(W)×12(D)×194(H)mm(スケール含む)
●電源…CR2032×1個(付属)
●機能…ゼロリセット、ホールド、リバーシブル表示
★表示を反転させることができます。

コンビネーションスクエア (アメリカ)

品番	目盛(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA719AG-300	300	35,500円	39,050円

●センターヘッドと分度器のセットで、円柱のセンター出しや、並行線・角度出しに
●最小目盛…1mm
●180°分度器、水準器付
●ケガキ針付

ユニバーサルベベルプロトラクター (アメリカ)

品番 EA720WJ-1 価格 66,000円

●片側は平らになっているので紙や作業物の上において作業することができます
●ブレードサイズ…175mm(7")
●目盛…0~90°×4
●最小目盛…5分(1/12") ●木箱入

ベベルプロトラクター (ドイツ)

品番	全長	測定目盛	価格	税込価格 (10%)
EA720WG-1	150mm	100mm	5,300円	5,830円
EA720WG-2	300mm	150mm	6,000円	6,600円
EA720WG-3	400mm	200mm	7,100円	7,810円
EA720WG-4	500mm	250mm	9,680円	10,648円
EA720WG-5	600mm	300mm	11,750円	12,925円

●最小目盛…1°
●材質…スチール(サテンクロムメッキ)
●ソフトケース付

ストレートエッジ

標準用として各種工作物の平坦度、真直度などの精密検査および、精密書ききなどに使用されます。

ナイフ型ストレートエッジ

ナイフ型と呼ばれる高級ストレートエッジです。エッジ面は薄型になっており、被測定物には一線でも当たるときわめて正確に平面の測定ができます。なお、エッジの一端が鋭角になっているので狭い隅角部の測定もできます。