

[グリセリン入]耐振型つば付圧力計



- ケース材質…SUS304
- 接続部材質…真鍮
- グリセリン入
- 屋外使用可
- 外径…GG-1…100:80mm
GH-6…100:98mm
GJ-6…100:128mm

品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	取付ねじ	価格	税込価格 (10%)
EA729GG-1	0~0.1	60mm	G1/4"	8,860円	9,746円
EA729GG-6	0~0.6	60mm	G1/4"	8,080円	8,888円
EA729GG-10	0~1.0	60mm	G1/4"	8,080円	8,888円
EA729GG-20	0~2.0	60mm	G1/4"	8,080円	8,888円
EA729GG-30	0~3.0	60mm	G1/4"	8,080円	8,888円
EA729GG-50	0~5.0	60mm	G1/4"	8,350円	9,185円
EA729GG-100	0~10	60mm	G1/4"	9,250円	10,175円
EA729GH-6	0~0.6	75mm	G3/8"	10,400円	11,440円
EA729GH-10	0~1.0	75mm	G3/8"	10,400円	11,440円
EA729GH-20	0~2.0	75mm	G3/8"	10,400円	11,440円
EA729GH-30	0~3.0	75mm	G3/8"	10,400円	11,440円
EA729GH-50	0~5.0	75mm	G3/8"	11,200円	12,320円
EA729GH-100	0~10	75mm	G3/8"	13,900円	15,290円
EA729GJ-6	0~0.6	100mm	G3/8"	10,900円	11,990円
EA729GJ-10	0~1.0	100mm	G3/8"	10,900円	11,990円
EA729GJ-20	0~2.0	100mm	G3/8"	10,900円	11,990円
EA729GJ-30	0~3.0	100mm	G3/8"	10,900円	11,990円
EA729GJ-50	0~5.0	100mm	G3/8"	11,800円	12,980円
EA729GJ-100	0~10	100mm	G3/8"	14,300円	15,730円

耐脈動圧型圧力計



- ケース材質…SPTFS
- 特長…内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。
- 用途…回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。

品番	圧力 (MPa)	直径	取付ねじ	価格	税込価格 (10%)
EA729GK-6	0~0.6	60mm	G1/4"	6,030円	6,633円
EA729GK-10	0~1.0	60mm	G1/4"	6,030円	6,633円
EA729GK-16	0~1.6	60mm	G1/4"	6,230円	6,853円
EA729GK-20	0~2.0	60mm	G1/4"	6,030円	6,633円
EA729GK-30	0~3.0	60mm	G1/4"	6,030円	6,633円
EA729GK-50	0~5.0	60mm	G1/4"	6,300円	6,930円
EA729GK-100	0~10	60mm	G1/4"	7,200円	7,920円
EA729GL-6	0~0.6	75mm	G3/8"	9,340円	10,274円
EA729GL-10	0~1.0	75mm	G3/8"	9,340円	10,274円
EA729GL-16	0~1.6	75mm	G3/8"	9,340円	10,274円
EA729GL-20	0~2.0	75mm	G3/8"	9,340円	10,274円
EA729GL-30	0~3.0	75mm	G3/8"	9,340円	10,274円
EA729GL-50	0~5.0	75mm	G3/8"	10,100円	11,110円
EA729GL-100	0~10	75mm	G3/8"	12,800円	14,080円
EA729GM-6	0~0.6	100mm	G3/8"	9,870円	10,857円
EA729GM-10	0~1.0	100mm	G3/8"	9,870円	10,857円
EA729GM-16	0~1.6	100mm	G3/8"	9,870円	10,857円
EA729GM-20	0~2.0	100mm	G3/8"	9,870円	10,857円
EA729GM-30	0~3.0	100mm	G3/8"	9,870円	10,857円
EA729GM-50	0~5.0	100mm	G3/8"	10,800円	11,880円
EA729GM-100	0~10	100mm	G3/8"	13,300円	14,630円

つば付圧力計



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729CA-20	0~2	75mm	100mm	3,390円	3,729円
EA729CA-50	0~5	75mm	100mm	4,310円	4,741円
EA729CB-20	0~2	100mm	128mm	3,820円	4,202円

- 接続…UNF7/16" (1/4"フレア)
- ケース材質…合金製

つば付圧力計



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729DC-1	0~0.1	75mm	98mm	3,120円	3,432円
EA729DC-6	0~0.6	75mm	98mm	2,490円	2,739円
EA729DC-10	0~1.0	75mm	98mm	2,490円	2,739円
EA729DC-16	0~1.6	75mm	98mm	2,490円	2,739円
EA729DC-20	0~2.0	75mm	98mm	2,490円	2,739円
EA729DC-30	0~3.0	75mm	98mm	2,490円	2,739円
EA729DC-50	0~5.0	75mm	98mm	3,290円	3,619円
EA729DC-100	0~10	75mm	98mm	4,190円	4,609円
EA729DD-1	0~0.1	100mm	128mm	3,490円	3,839円
EA729DD-6	0~0.6	100mm	128mm	3,040円	3,344円
EA729DD-10	0~1.0	100mm	128mm	3,040円	3,344円
EA729DD-16	0~1.6	100mm	128mm	3,040円	3,344円
EA729DD-20	0~2.0	100mm	128mm	3,040円	3,344円
EA729DD-30	0~3.0	100mm	128mm	3,040円	3,344円
EA729DD-50	0~5.0	100mm	128mm	3,780円	4,158円

[グリセリン入]耐振型つば付圧力計



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径 (mm)	外径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA729GC-20	2	75	98	10,800円	11,880円

圧力計 (埋込型)



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径 (mm)	外径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA729CH-4	0~0.4	75	98	5,050円	5,555円
EA729CH-10	0~1	75	98	5,050円	5,555円
EA729CH-15	0~1.5	75	98	5,050円	5,555円

つば付圧力計



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729CD-5	0~0.6	75mm	100mm	2,880円	3,168円
EA729CD-10	0~1	75mm	100mm	2,880円	3,168円
EA729CD-15	0~1.5	75mm	100mm	2,880円	3,168円
EA729CD-25	0~2.5	75mm	100mm	2,880円	3,168円
EA729CD-35	0~3.5	75mm	100mm	2,880円	3,168円
EA729CE-5	0~0.6	100mm	128mm	3,700円	4,070円
EA729CE-10	0~1	100mm	128mm	3,700円	4,070円
EA729CE-15	0~1.5	100mm	128mm	3,700円	4,070円
EA729CE-20	0~2	100mm	128mm	3,700円	4,070円
EA729CE-35	0~3.5	100mm	128mm	3,550円	3,905円

つば付圧力計



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729DG-6	0~0.6	75mm	98mm	4,210円	4,631円
EA729DG-10	0~1.0	75mm	98mm	4,210円	4,631円
EA729DG-16	0~1.6	75mm	98mm	4,210円	4,631円
EA729DG-20	0~2.0	75mm	98mm	4,210円	4,631円
EA729DG-30	0~3.0	75mm	98mm	4,210円	4,631円
EA729DG-50	0~5.0	75mm	98mm	4,970円	5,467円
EA729DG-100	0~10	75mm	98mm	6,590円	7,249円
EA729DH-6	0~0.6	100mm	128mm	4,890円	5,379円
EA729DH-10	0~1.0	100mm	128mm	4,740円	5,214円
EA729DH-16	0~1.6	100mm	128mm	4,740円	5,214円
EA729DH-20	0~2.0	100mm	128mm	4,740円	5,214円
EA729DH-30	0~3.0	100mm	128mm	4,740円	5,214円
EA729DH-50	0~5.0	100mm	128mm	5,620円	6,182円
EA729DH-100	0~10	100mm	128mm	7,000円	7,700円
EA729DH-250	0~25	100mm	128mm	7,000円	7,700円

圧力計 (埋込型)



品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729CG-4	0~0.4	60mm	80mm		
EA729CG-10	0~1	60mm	80mm		
EA729CG-15	0~1.5	60mm	80mm		
EA729CG-20	0~2	60mm	80mm		
EA729CG-35	0~3.5	60mm	80mm		

圧力測定フィルム



品番	仕様	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA729Z-1	極超低圧用	0.2~0.6MPa	15,700円	17,270円
EA729Z-2	超低圧用	0.5~2.5MPa	15,700円	17,270円
EA729Z-3	低圧用	2.5~10MPa	15,700円	17,270円
EA729Z-4	中圧用	10~50MPa	15,700円	17,270円
EA729Z-5	高圧用	50~130MPa	15,700円	17,270円
EA729Z-6	超高圧用	130~300MPa	15,700円	17,270円



●面の応力分布の簡易測定に。
●フィルムをカットし、はさみだけで接触圧、圧縮圧、あたり具合などの様々な用途に用いられます。
●圧力の強さに応じて赤発色の濃さが変わります。
●サイズ…270(W)×200(H)mm

密閉型圧力計



- 接続…G3/8"
- ケース材質…プラスチック
- プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気、埃の多い場所等でご使用頂ける商品です。

品番	圧力 (MPa)	直径	価格	税込価格 (10%)
EA729DP-4	0~0.4	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-6	0~0.6	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-10	0~1.0	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-16	0~1.6	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-20	0~2.0	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-30	0~3.0	75mm	7,290円	8,019円
EA729DP-50	0~5.0	75mm	8,040円	8,844円
EA729DP-100	0~10	75mm	10,800円	11,880円
EA729DR-1	0~0.1	100mm	8,250円	9,075円
EA729DR-4	0~0.4	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-6	0~0.6	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-10	0~1.0	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-16	0~1.6	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-20	0~2.0	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-30	0~3.0	100mm	7,820円	8,602円
EA729DR-50	0~5.0	100mm	8,700円	9,570円
EA729DR-100	0~10	100mm	11,200円	12,320円

つば付密閉型圧力計



- 接続…G3/8"
- ケース材質…プラスチック
- プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い場所等でご使用頂ける商品です。

品番	圧力 (MPa)	ゲージ径	外径	価格	税込価格 (10%)
EA729DS-1	0~0.1	75mm	97.4mm	7,820円	8,602円
EA729DS-4	0~0.4	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-6	0~0.6	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-10	0~1.0	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-16	0~1.6	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-20	0~2.0	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-30	0~3.0	75mm	97.4mm	7,290円	8,019円
EA729DS-50	0~5.0	75mm	97.4mm	8,040円	8,844円
EA729DS-100	0~10	75mm	97.4mm	10,800円	11,880円
EA729DT-1	0~0.1	100mm	128mm	8,250円	9,075円
EA729DT-4	0~0.4	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-6	0~0.6	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-10	0~1.0	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-16	0~1.6	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-20	0~2.0	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-30	0~3.0	100mm	128mm	7,820円	8,602円
EA729DT-50	0~5.0	100mm	128mm	8,700円	9,570円
EA729DT-100	0~10	100mm	128mm	11,200円	12,320円

水高計 (立型)



- 感温部サイズ… $\phi 8 \times 100$ mm
- 接続…R1/2"
- 測定温度範囲…0~120℃
- ケース材質…11, 12: ABS樹脂
14, 15: アルミダイカスト

品番	圧力 (MPa)	ゲージ径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA729PA-11	0~0.3	$\phi 75$	11,500円	12,650円
EA729PA-				