

デジタル回転計 [接触・非接触兼用]



- 測定方式…接触・非接触型
- 非接触測定距離…50~500mm
- 防塵・防水…IP50
- 機能…アナログ、デジタル出力、最大・最小値表示、ホールド、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト
- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…71(W)×38(D)×186(H)mm
- 重量…230g(電池含む)
- 付属品…携帯ケース、反射テープ(1シート)、出力コード
- 接触測定の場合は、接点子(別売)が必要です。

品番 EA714B-1A 価格50,000円 税込価格(10%) 55,000円

非接触測定		接触測定	
回転速度測定 (r/min)	30.00~199.99 200.0~1999.9 2000~19999 20000~99990	回転速度測定 (r/min)	15.00~199.99 200.0~1999.9 2000~19999
回転速度測定 (r/s)	0.5000~1.9999 2.000~19.999 20.00~199.99 200.0~1600.0 0.6000~1.9999	回転速度測定 (r/s)	0.2500~1.9999 2.000~19.999 20.00~199.99 200.0~333.0
周期測定 (ms)	2.000~19.999 20.00~199.99 200.0~1999.9	周期測定 (ms)	3.000~19.999 20.00~199.99 200.0~3999.9

デジタル回転計 [非接触型]



- 測定方式…非接触型・LED光束
- 測定範囲…10.000~99,999rpm
- 分解能…0.001/0.01/0.1rpm (自動レンジ切替)
- 精度…±0.04%±2dgt
- 使用温度…0~50℃
- 測定距離…50~300mm
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…50×33×124mm
- 重量…100g

品番 EA714AD-3 価格11,200円 税込価格(10%) 12,320円

デジタル回転計 [非接触型]



- 非接触式光センサー
- 測定範囲…10~100,000rpm
- 分解能…0.1rpm(10~9,999.9rpm)、1.0rpm(10,000~99,999rpm)、10rpm(100,000rpm以上)
- 精度…±0.05%±1dgt (12,000~30,000rpm)
- 測定距離…50~150mm (最大300mm)
- 最高最低メモリ機能

品番 EA714AD-1 価格21,800円 税込価格(10%) 23,980円

- データホールド機能
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…38×96×192(H)mm ●重量…300g

テスラメーター (検査用)



- 測定精度…フルスケールの±5%
- 残留磁気測定に適した低レンジテスラメーター
- 用途…マグネットのN極・S極の判別や、N極・S極の境界の判定用として
- 電源…9V電池×1個(付属)

品番	測定レンジ	価格	税込価格(10%)
EA703GA-1	0~2/~4mT	56,800円	62,480円
EA703GA-2	0~4/~20mT	74,400円	81,840円
EA703GA-3	0~40/~200mT	74,400円	81,840円
EA703GA-4	0~100/~500mT	74,400円	81,840円

- サイズ…80(W)×125(D)×50(H)mm
- 重量…300g

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。


デジタル回転計 [接触型]



- 測定方式…接触型
- データホールド
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…42×31×183mm
- 重量…210g
- ケース付

品番 EA714N-10 価格取値中止

コンパクト回転計 [非接触型]




- 測定範囲…100.0~99,999rpm
- 分解能…0.1rpm(100.0~19,999.9rpm)、1rpm(その他の範囲)
- 精度…±(0.02%rdg+1dgt)
- 測定距離…100~400mm

品番 EA714KA 価格15,900円 税込価格(10%) 17,490円

- 機能…データホールド、最大・最小・平均値表示、バックライト、オートパワーオフ
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm
- 重量…115g
- 付属品…保護カバー、ストラップ

デジタル回転計 [接触・非接触兼用]



- 測定方式…接触・非接触型
- 測定範囲…接触:0.5~19999rpm、0.05~1999.9rpm(周速)、0.2~660t/min(周速)、非接触:10~99999rpm
- 分解能…0.001/0.01/0.1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
- 精度…±(0.1%rdg+2dgt)
- 測定距離…非接触:50~300mm

品番 EA714AD-5 価格18,900円 税込価格(10%) 20,790円

- 機能…ホールド、オートパワーオフ
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…51(W)×32(D)×165(H)mm ●重量…90g
- 付属品…反射テープ×1シート、接触測定子×1個

デジタル回転計 [接触・非接触兼用]




- 測定方式…接触・非接触型
- 測定範囲…10.000~99999rpm
- 分解能…0.001/0.01/0.1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
- 精度…±(0.1%rdg+2dgt)
- 測定距離…非接触:50~300mm

品番 EA714AD-2 価格19,800円 税込価格(10%) 21,780円

- 機能…ホールド、オートパワーオフ
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…52(W)×34(D)×169(H)mm ●重量…93g
- 付属品…反射テープ×1シート、接触アタッチメント3種(リング、凹型、凸型)

電磁波測定器



- 測定方式…マグネチックコイル
- 測定周波数…30~300Hz
- 磁界軸…単磁界軸
- 電源…9V電池×1個(付属)
- サイズ…68(W)×24(D)×163(H)mm
- 重量…215g

品番	測定レンジ	精度	分解能
EA703G-1	20μT/200mG	±(4%rdg+3dgt)	0.01μT/0.1mG
	200μT/2,000mG	±(5%rdg+3dgt)	0.1μT/1mG
	2,000μT/20,000mG	±(10%rdg+3dgt)	1μT/10mG

作業環境の照度推奨値(JIS)

(照度Lux)	事務所	住宅
明 1500	設計、製図、計画、タイプライター	縫製
700	事務室、計器室	勉強、読書
暗 300	会議室、応接室	読書、化粧
明 150	事務所	住宅
70	玄関、エレベーター	食事
30	作業室、更衣室	廊下、子供室
	階段、倉庫	応接室、食堂
	非常階段	玄関、階段、廊下、非常階段、車庫

デジタル回転計 [非接触型]



- 測定方式…非接触型
- 測定範囲…30.0~99999rpm、0.50~1600.0rps
- 重量…218g
- 測定距離…50~500mm
- 機能…オートパワーオフ、バックライト、データホールド、最大・最小表示

品番 EA714N-11A 価格39,800円 税込価格(10%) 43,780円

- 電源…単3電池×2本(付属)
- サイズ…60(W)×50(D)×210(H)mm
- 重量…218g
- 付属品…携帯ケース、反射シール(50枚)
- カメラ用三脚取付可(ねじサイズ:1/4"-20)

デジタル回転計 [接触・非接触兼用]



- 測定方式…接触・非接触型
- 測定範囲…6.0~99999.9rpm
- 分解能…0.1rpm

品番 EA714KB 価格28,000円 税込価格(10%) 30,800円

- 精度…±(0.01%rdg+1dgt)
- 測定距離…非接触:50~300mm
- 電源…単4電池×4本(付属)
- サイズ…58(W)×28(D)×122(H)mm ●重量…140g
- 付属品…接触式アダプタセット、反射テープ×10枚
- コンパクトな手のひらサイズ

テスラ/ガウスメーター (SDカード付)



- 測定レンジ…直流:300.00/3000.0mT、3.000/30.000mT、交流:150.00mT/1,500.0mT、1,500.0/15,000G
- 分解能…0.01/0.1mT、0.1/1G

品番 EA703G-11 価格48,000円 税込価格(10%) 52,800円

- 精度…直流:±(5%rdg+10dgt)、交流:±(5%rdg+20dgt)
- 表示単位…mT、G切替
- 機能…最大・最小値表示、N極・S極方向表示
- 電源…単3電池×6本(付属)
- サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm
- 重量…490g
- 付属品…マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース

電磁波測定器 [3磁界]



- センサー、測定方式…マグネチックコイル
- 測定周波数…30~300Hz
- 磁界軸…X・Y・Z 3磁界軸(選択)
- 電源…9V電池×1個(付属)

品番 EA703G-2 価格32,300円 税込価格(10%) 35,530円

- 測定レンジ
- 精度
- 分解能
- 20μT/200mG ±(4%rdg+3dgt) 0.01μT/0.1mG
- 200μT/2,000mG ±(5%rdg+3dgt) 0.1μT/1mG
- 2000μT/20,000mG ±(10%rdg+5dgt) 1μT/10mG
- サイズ…本体:68(W)×30(D)×195(H)mm、センサープローブ:75×58×220mm
- 重量…460g ●コード長…930mm
- 電源…家電(TV・ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に最適

デジタル回転計 [非接触型]



品番 EA714N-15 価格22,000円 税込価格(10%) 24,200円


品番 EA714N-16 価格32,000円 税込価格(10%) 35,200円

デジタル回転計 [接触・非接触兼用]

品番 EA714N-17 価格43,000円 税込価格(10%) 47,300円

- 測定距離…15:100~400mm、16:300~600mm、17:300~600mm (非接触時)
- 機能…最大・最小値(回転数速度・長さ測定:17のみ)
- 電源…15:単4電池×2本(付属)、16-17:単3電池×2本(付属)
- サイズ…15:46(W)×25(D)×119(H)mm、16:58(W)×20(D)×144(H)mm、17:60(W)×28(D)×175(H)mm
- 重量…15:43g、16:145g、17:190g
- 付属品…延長用シャフト、プローブチップ、表面速度ディスク、ケース

[デジタル回転計用] 反射シール



- シールサイズ…50×100mm (1片10×10mm)
- カラー…シルバー
- (1枚価格) 50片/枚あたり 1.419円

品番 EA714NB-1 価格1,290円 税込価格(10%) 1,419円

テスラ/ガウスメーター



- 分解能0.1mGの高性能機種
- 測定範囲…-3,000~3,000mG、-300~300μT

品番 EA703G-16 価格99,000円 税込価格(10%) 108,900円

- 分解能…0.1mG(-199.9mG~+199.9mG) 1mG(-200mG以下、+200mG以上) 0.01μT(-19.99μT~+19.99μT) 0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)
- 精度…±(2%rdg+2mG) (-1,000mG~1,000mG、-100.0μT~100.0μT)
- 機能…データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売)
- 電源…単4電池×6本(付属)
- サイズ…68(W)×42(D)×173(H)mm、センサープローブ:29(W)×17(D)×177(L)mm
- 重量…399g ●キャリングケース付

電磁波測定器 [3磁界]



- 測定範囲…-38mV/m~20V/m
- 表示分解能…0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m²、0.001μW/cm²
- 測定周波数…10MHz~8GHz
- 磁界軸…X・Y・Z 3磁界軸
- 機能…ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、データ記録(200件)
- 電源…9V電池×1個(付属)

品番 EA703G-3 価格59,500円 税込価格(10%) 65,450円

- サイズ…80(W)×80(D)×370(H)mm
- 重量…180g ●付属品…携帯ケース
- 携帯電話、電源線、家電(TV・ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に最適