

デジタル騒音計

- 測定範囲...30~130dB
- 分解能...0.1dB
- 精度...±1.4dB
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz
- 最大・最小表示機能付
- オートパワーオフ、オートレンジ
- 電源...9V電池×1本(付属)
- 重量...156g
- サイズ...62×32×188mm
- 付属品...風防スクリーン、収納ケース、調整用ドライバー

品番 EA706C-1A 価格18,800円

●音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能。

デジタル騒音計

- 携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計
- 表示部にカラーLCDを採用

品番 EA706CB-10A 価格9,800円

●測定範囲...騒音:35~135dB、温度:0~40℃

●分解能...騒音:0.1dB、温度:0.1℃

●精度...騒音:±2.0dB、温度:±1.5℃

●周波数範囲...31.5Hz~8kHz(A特性)

●機能...ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ

●サイズ...56(W)×31(D)×144(H)mm

●重量...81g

デジタル騒音計

- 測定範囲...A特性:32~130dB、C特性:20~8kHz
- 分解能...デジタル:0.1dB、アナログ(バーグラフ):2dB
- 精度...±1.4dB
- 機能...バーグラフ付、最大・最小値表示、オートオフ
- 電源...9V電池×1個(付属)
- サイズ...55(W)×25(D)×258(H)mm
- 重量...200g

品番 EA706CB-11 価格29,800円

●付属品...風防スポンジ、収納ケース

●変化量が分かりやすいアナログ(バーグラフ)表示付

デジタル騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲...32~130dB
- 分解能...0.1dB
- 精度...±1.0dB
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz(A-C特性)
- 機能...最大・最小値表示
- 電源...9V電池×1個(付属)
- サイズ...55(W)×43(D)×255(H)mm
- 重量...195g
- 風防キャップ付

品番 EA706CD-1 価格39,000円

デジタル騒音計

- 測定範囲...30~130dB
- 分解能...0.1dB
- 精度...±1.5dB(94dB、1kHzにて)
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz(A-C特性)
- 機能...最高値ホールド
- 電源...9V電池×1個(付属)
- サイズ...63(W)×35(D)×185(H)mm
- 重量...150g

品番 EA706CD-6 価格12,900円

デジタル騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲...30~130dB
- 精度...±1.5dB
- 分解能...0.1dB
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz

品番 EA706GA 価格30,900円

●機能...最高・最低値表示、データホールド

●応答速度2段階切替式

●保存可能データ件数...16000件

●電源...単4電池×6本(付属)

●サイズ...80(W)×35(D)×245(H)mm

●重量...350g

●三脚ねじ穴付(1/4")

●液晶バックライト付

●付属品...USBケーブル(125cm)、出力信号接続用イヤホンジャック、ケース、ソフトウェアCD

●USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。

データロガー騒音計

- 測定範囲...A特性:30~130dB、C特性:30~130dB
- 測定レンジ...Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB、Auto:30~130dB
- 分解能...0.1dB
- 精度...±1.4dB(1kHz、23±5℃の条件)
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz
- 機能...データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカード記録、データロガー

品番 EA742JF 価格41,800円

●電源...単3電池×6本(付属)

●サイズ...68(W)×45(D)×245(H)mm

●重量...445g(電池含む)

●付属品...風防スポンジ

●ISO1に準ずる工場や現場などの騒音管理に

●RS232出力端子付

●SDカードは別売です。

騒音の目安

120~100dB 飛行機のエンジン音、車の警告、ガード下

90~70dB 騒がしい工場の中、電車内、電話のベル

60~40dB 普通の会話、静かな事務所、図書館

30~0dB ささやき声、置時計の秒針、呼吸音

データロガー騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲...30~130dB
- 分解能...0.1dB
- 精度...±1.4dB
- 周波数範囲...20Hz~8kHz(A-C特性)
- 機能...バックライト
- 電源...単3電池×4本(付属)
- サイズ...83(W)×42(D)×272(H)mm
- 重量...390g

品番 EA706CD-2 価格77,000円

●付属品...風防キャップ、専用ソフトCD、PC接続ケーブル、専用ケース

●31,000データメモリを内蔵し、ソフトウェアでの解析が可能(騒音レベルをバーグラフで表示)

デジタル騒音計

(ドイツ)

- 測定範囲...30~130dB
- 精度...±1.5dB
- 分解能...0.1dB
- 周波数範囲...31.5Hz~8kHz

品番 EA706GA 価格30,900円

●機能...最高・最低値表示、データホールド

●応答速度2段階切替式

●保存可能データ件数...16000件

●電源...単4電池×6本(付属)

●サイズ...80(W)×35(D)×245(H)mm

●重量...350g

●三脚ねじ穴付(1/4")

●液晶バックライト付

●付属品...USBケーブル(125cm)、出力信号接続用イヤホンジャック、ケース、ソフトウェアCD

●USBケーブルを使用してパソコンと接続しておけば、リアルタイムでデータをパソコンに保管することも可能です。

ペン型振動計

- 測定範囲...速度:200mm/s、0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)
- 加速度:200m/s²、0.5~199.9m/s²
- 精度...±5%(±2digit)(at80Hz/160Hz)(at23±5℃)
- 測定周波数...10Hz~1kHz(地震波や道路の振動など低周波の振動は測定不可)
- 機能...データホールド、ローバッテリー表示
- 電源...単4電池×4本(付属)

品番 EA706XA-4 価格47,600円

●サイズ...40(W)×32(D)×175(L)mm(センサー部:φ9×30mm)

●重量...240g

●センサー...一体型のコンパクトモデル

デジタル振動計

- 測定範囲...速度:0.5~199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)
- 加速度:0.5~199.9m/s²
- 測定周波数...10Hz~1kHz
- 精度...±5%(±2digit)(at80Hz/160Hz)(at23±5℃)

品番 EA706XA-2 価格62,000円

●分解能...速度:0.1mm/s

●加速度:0.1m/s²

●電源...9V電池×1個(付属)

●サイズ...78(W)×38(D)×185(H)mm(センサー部:φ16×29mm)

●重量...274g

静電気測定器

- 測定電位範囲...帯電測定:(Loレンジ)0~±1.49kV(分解能±0.1kV)(Hiレンジ)±1.0kV~±20.0kV(分解能±1.5kV)
- イオンバランスモード:0~±200V(分解能±15V)
- 信号検出方法...静電容量方式

品番 EA710SA 価格83,000円

●測定精度...±10%

●連続使用時間...約30時間

●測定距離...±25±0.5mm

●測定距離調整...LEDフォーカスリング機能

●極性表示...+極性、-極性表示

●モード...帯電電位測定/イオンバランス測定

●電源...9V電池×1本(付属)

●サイズ...73(W)×25(D)×123(H)mm

●帯電量をバーグラフで表示します。

静電気レベルメーター

- 測定電位範囲...通常モード:0.00~±19.99kV(分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.00~±1.999kV(分解能:0.001kV)
- 信号検出方法...振動式チョップ方式

品番 EA712HA 価格104,000円

●測定精度...±10% of reading ±2 digit

●連続使用時間...約10時間

●測定距離...±30mm

●測定距離調整...赤色LED焦点式

●極性表示...+極性、-極性表示

●モード...電位測定/イオンバランス

●電源...9V電池×1本(付属)

●サイズ...68×22×138(H)mm

LEDストロボスコープ

(ドイツ)

- 発光周波数...30~300,000FPM(0.5~5,000Hz)FPM:発光数/分
- 分解能...0.1(30~999FPM)、1(1,000~300,000FPM)
- 精度(±1digit)...0.02%
- 照度...1,500Lux(at6,000FPM、20cm)
- 動作温度...0~+45℃
- 防塵・防水...IP65取得品
- 機能...発光時間、位相調整
- 電源...単3電池×3本(付属)
- サイズ...82×60×191(H)mm
- 重量...410g(電池含む)

品番 EA714T 価格130,000円

●光の連続照射で、回転や反復などの高速運動や状態を人の眼の残像効果を利用して観察できます。

●モーターの伝達軸のすべりや織機の糸送りなどの動作チェックに。

デジタル振動計

(ドイツ)

- 加速・速度・変位の3モードの計測が可能

品番 EA706XA-10 価格158,000円

●測定範囲...速度(10~1,000Hz)Hi:1.0~199.9mm/s、Lo:0.1~19.99mm/s

●加速度(ACC1:10~6,000Hz)Hi:1.0~199.9m/s²、Lo:0.1~19.99m/s²

●変位(10~1,000Hz)Hi:1.0~199.9mm、Lo:0.1~19.99mm

●分解能...速度(10~1,000Hz)Hi:0.1mm/s、Lo:0.01mm/s

●加速度(ACC1:10~6,000Hz)Hi:0.1m/s²、Lo:0.01m/s²

●変位(10~1,000Hz)Hi:1mm、Lo:0.1mm

●精度...フルスケールの±5%以内

●機能...最大値ホールド、直流・交流出力、オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC2モード時のみ)

●電源...単3電池×2本(付属)

●重量...200g

●サイズ...本体:72(W)×24(D)×220(H)mm、ピックアップ:14.2(H)×50(D)mm、マグネットアダプタ:φ24×15(H)mm

スピードガン

(アメリカ)

- 測定範囲...球:16~177km/h、車両:16~322km/h
- 測定精度...±1km/h
- 表示...キ口

品番 EA714A-2 価格18,300円

●測定方式...電波式

●電源...単2電池×2本(別売)

●サイズ...109×213×152mm

●重量...539g

デジタル温度計

(ドイツ)

- 分解能...0.1℃(-19.9~+199.9℃)1℃(それ以外)
- 測定精度...±1℃(-30~+250℃)±2℃(それ以外)
- 最高最低温度表示、データホールド機能、アラーム機能(最高・最低)
- 電源...LR44×1個(付属)

品番 EA701MA-1 価格4,420円

●サイズ...62(W)×20(D)×120(H)mm

●センサーサイズ...φ3×193mm

●ケーブル長...1m

●重量...78g

デジタル温度計

(ドイツ)

- 分解能...0.1℃(-19.9~+199.9℃)
- ホールド、最高最低温度表示、アラーム機能付
- 電源...単4電池×2本(付属)
- サイズ...73×140mm
- センサー先端は突き差し型(L:143mm)
- センサーコード長...0.8m

品番 EA701MB 価格3,970円

デジタル温度計

(ドイツ)

- 分解能...0.1℃
- 測定精度...±1℃(-20~100℃)
- 温度最高最低アラーム設定機能、データホールド機能付
- 電源...単4電池×1個(付属)
- サイズ...65×18×100(H)mm
- ステンレス製フロア...φ3.5×100mm
- コード長...800mm
- 重量...94g

品番 EA701B-1 価格4,400円

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。