

ねじ付マグネット

マグネット部品

マグネット製品

マグネットフック

超強力マグネット(アルニコ)

(イギリス)

●耐腐食性があります

品番	吸着力	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EA-15	9N (0.9kgf)	222×79× 11.1	470円	517円

●材質…Alnico5 (1個価格)
●磁気防止プレート付 ●ギャップ幅…6.3mm
●使用温度…550℃以下 ●重量…10g

ボールジョイント付サクシオンホルダー

(ドイツ)

●360°回転可能なボールジョイント付
●全高…117mm
●材質…アルミニウム
●自重…440g
●取付ねじ…M6

品番	パッドサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA950XM-1	φ120mm	8,030円	8,833円

●測定機器や小型の液晶モニターの取付台などに最適です。
●マグネットではありません。

ゴムマグネット

●材質…フェライト
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-21	220	19×2.0	1	580円	638円
EA781BX-21A	220	19×2.0	20	11,600円	12,760円
EA781BX-22	45	100×0.8	1	1,100円	1,210円
EA781BX-22A	45	100×0.8	10	11,000円	12,100円

(1巻価格)

●材質…フェライト+エラストマー
(表面PETフィルム)
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-11	35以上	100×0.8	1	1,720円	1,892円
EA781BT-12	35以上	100×0.8	1	1,810円	1,991円
EA781BT-13	35以上	100×0.8	1	1,810円	1,991円
EA781BT-14	35以上	100×0.8	1	1,810円	1,991円
EA781BT-15	35以上	100×0.8	1	1,810円	1,991円
EA781BT-16	35以上	100×0.8	1	1,810円	1,991円
EA781BT-21	35以上	100×0.8	10	9,740円	10,714円
EA781BT-22	35以上	100×0.8	10	10,200円	11,220円
EA781BT-23	35以上	100×0.8	10	10,200円	11,220円
EA781BT-24	35以上	100×0.8	10	10,200円	11,220円
EA781BT-25	35以上	100×0.8	10	10,200円	11,220円
EA781BT-26	35以上	100×0.8	10	10,200円	11,220円

マグネットロール(ホワイトボードタイプ)

(イギリス)

●ロールに文字を書くことができます。

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	色	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-51	28	20×0.5	10	黄	2,450円	2,695円
EA781EP-52	28	30×0.5	10	黄	3,740円	4,114円
EA781EP-53	28	50×0.5	10	黄	5,900円	6,490円
EA781EP-61	28	20×0.5	10	白	2,450円	2,695円
EA781EP-62	28	30×0.5	10	白	3,740円	4,114円
EA781EP-63	28	50×0.5	10	白	5,900円	6,490円

(1巻価格)

ゴムマグネット(粘着付)

●材質…合成ゴム
●着磁…両面(片面:粘着テープ付)
●ステール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に。

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-2	約47.4	19.1×0.9	1	1,240円	1,364円
EA781BX-11	約78.9	12.7×1.5	1	1,040円	1,144円
EA781BX-12	約78.9	19.1×1.5	1	1,510円	1,661円
EA781BX-13	約78.9	25.4×1.5	1	1,800円	1,980円

(1巻価格)

マグネットテープ(粘着付)

(アメリカ)

品番	吸着力 (gf)	テープサイズ 幅×厚さ×長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GA-41	19.5	19×0.3 8	1,520円	1,672円

●必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
●写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等に付けて下さい。
●剥離紙なし

超強力マグネット(アルニコ)

(イギリス)

●耐腐食性があります

品番	磁束密度 (ガウス)	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EB-21	1,200	φ4×10	230円	253円
EA781EB-22	1,200	φ5×10	250円	275円
EA781EB-23	1,200	φ6×10	260円	286円
EA781EB-24	1,200	φ6×20	310円	341円
EA781EB-25	1,200	φ8×25	520円	572円
EA781EB-26	1,200	φ10×30	830円	913円

●材質…Alnico5 (2個価格)
●使用温度…550℃以下 ●磁気防止プレート付

マグネットロール(ホワイトボードタイプ)

(アメリカ)

●必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	色	価格	税込価格 (10%)
EA781GA-81	40	25×0.8	61	白	11,750円	12,925円

●材質…フェライト
●使用サイズに合わせてカットできます。

マグネット(粘着付)

●ポスター用
●オレフィン系合成ゴムマグネット製
●着磁…片面 ●粘着テープ付
●はさみで簡単に切れます。

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-25	31~40	20×0.7	1	510円	561円
EA781BX-26	31~40	30×0.7	1	710円	781円

(1巻価格)

ゴムマグネット(粘着付)

●材質…フェライト
●着磁…片面
●粘着テープ付

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-41	65以上	100×1.6	10	19,000円	20,900円

マグネットテープ(ディスペンサー付)

(アメリカ)

★ディスペンサーを押すと、テープが出ます。レバーを押すと、簡単にカットできます。

品番	吸着力 (kgf)	テープサイズ 幅×厚さ×長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GA-43	2.7	12.7×1.5 4.5	1,690円	1,859円
EA781GA-44	替マグネットテープ		1,020円	1,122円

超強力マグネット(アルニコ)

(イギリス)

●耐腐食性があります

品番	磁束密度 (ガウス)	サイズ (W×D×H)(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EB-31	1,100	10×20×5	640円	704円
EA781EB-32	1,100	12.5×40×5	1,000円	1,100円
EA781EB-33	1,100	15×60×5	1,680円	1,848円
EA781EB-34	750	15×50×10	3,000円	3,300円

●材質…31~33:Alnico5、-34:Alnico2 (2個価格)
●磁気防止プレート付
●使用温度…550℃以下

マグネットロール(OD色)

●材質…フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-72	35	50×0.8	1	940円	1,034円
EA781BT-73	35	100×0.8	1	1,370円	1,507円

(1巻価格)

マグネットロール

●材質…フェライト+エラストマー
●着磁…片面
●押し出し成型による帯状の製品です。
●工業部品や建材などに。

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BZ-210	80	10×2.0	1	270円	297円
EA781BZ-315	230	15×3.0	1	560円	616円
EA781BZ-329	420	29×3.0	1	960円	1,056円
EA781BZ-408	120	8×4.0	1	400円	440円
EA781BZ-419	330	19×4.0	1	830円	913円
EA781BZ-425	450	25×4.0	1	990円	1,089円
EA781BZ-515	185	15×5.0	1	830円	913円

(1巻価格)

ゴムマグネット(強粘着付)

●材質…異方性マグネット(強磁力タイプ)
●着磁…片面
●非着磁面に強粘着テープ付
●各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BR-21	80gf/cm	25×1.0	1	570円	627円
EA781BR-22	80gf/cm	50×1.0	1	1,140円	1,254円
EA781BR-23	80gf/cm	100×1.0	1	2,160円	2,376円
EA781BR-24	80gf/cm	160×1.0	1	3,340円	3,674円
EA781BR-31	80gf/cm	25×1.0	10	5,250円	5,775円
EA781BR-32	80gf/cm	50×1.0	10	10,500円	11,550円
EA781BR-33	80gf/cm	100×1.0	10	14,500円	15,950円
EA781BR-34	80gf/cm	160×1.0	10	22,800円	25,080円
EA781BR-11	100gf/cm	12×2.0	1	570円	627円
EA781BR-12	100gf/cm	25×2.0	1	1,140円	1,254円
EA781BR-13	100gf/cm	50×2.0	1	2,270円	2,497円
EA781BR-14	100gf/cm	100×2.0	1	3,700円	4,070円
EA781BR-15	100gf/cm	160×2.0	1	5,460円	6,006円

(1巻価格)

マグネットテープ(粘着付)

(イギリス)

●必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
●材質…熱可塑性樹脂、フェライト
●使用温度…80℃以下

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-1	28	13×0.5	1	460円	506円
EA781EP-2	44	7.5×0.75	10	1,160円	1,276円
EA781EP-3	44	12.5×0.75	10	1,460円	1,606円
EA781EP-4	44	20×0.75	10	2,180円	2,398円
EA781EP-5	55	12.7×1.5	30	3,830円	4,213円
EA781EP-6	55	20×1.5	30	6,000円	6,600円
EA781EP-7	55	25.4×1.5	30	7,250円	7,975円

(1巻価格)

シートフローター

(イギリス)

品番	サイズ (W×D×H)(mm)	重量 (2個)	取付穴 サイズ	価格	税込価格 (10%)
EA781EY-1	73×65×76	1.4kg	M8	18,550円	20,405円
EA781EY-2	92×76×102	3.1kg	M8	24,750円	27,225円
EA781EY-3	113×89×152	6.75kg	M10	49,400円	54,340円

●安全、そしてすばやく効率的に積み重なった鉄板を一枚ずつ引き離します。C ECLIPSE MAGNETICS
●0.2mm~3mm厚の素材用
※引き離し能力は鉄板がオイル加工、またはオイルが付着している場合、低下する場合があります。
●重なっている鉄板が本体のN極に接していると鉄板はS極となります。各鉄板はS極となり接している面がS極同士となる為、反発し合い反発力で一枚ずつはがれます。

マグネットシート

●材質…フェライト+エラストマー
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BV-1	95	25×1.5	1	640円	704円
EA781BV-10	95	25×1.5	10	5,700円	6,270円
EA781BW-1	55	50×1	1	820円	902円
EA781BW-10	55	50×1	10	7,360円	8,096円
EA781BW-101	55	100×1	1	1,630円	1,793円
EA781BW-110	55	100×1	10	11,700円	12,870円

(1巻価格)

(イギリス)

●必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
●材質…熱可塑性樹脂、フェライト
●使用温度…80℃以下
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-24	65	11×4.6	10	2,580円	2,838円
EA781EP-25	65	15×6.4	10	3,980円	4,378円

マグネットロール

(イギリス)

●必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
●材質…熱可塑性樹脂、フェライト
●使用温度…80℃以下
●着磁…片面

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-24	65	11×4.6	10	2,580円	2,838円
EA781EP-25	65	15×6.4	10	3,980円	4,378円

マグネットシート(粘着付)

●材質…フェライト+エラストマー
●着磁…片面
●粘着テープ付

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BW-201	95	25×1.5	1	820円	902円
EA781BW-202	95	25×1.5	10	7,460円	8,206円
EA781BW-211	55	50×1	1</		