

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム2種
●耐油

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 |
|------------|--------|---------------|----|-------|----------|---------------|----|
| EA423RA-10 | P-3 | 2.8 1.9 | 20 | P-16 | 15.8 2.4 | 20 | |
| | P-4 | 3.8 1.9 | 20 | P-18 | 17.8 2.4 | 20 | |
| | P-5 | 4.8 1.9 | 20 | P-20 | 19.8 2.4 | 20 | |
| | P-6 | 5.8 1.9 | 20 | P-21 | 20.8 2.4 | 20 | |
| | P-7 | 6.8 1.9 | 20 | P-22 | 21.8 2.4 | 20 | |
| | P-8 | 7.8 1.9 | 20 | P-22A | 21.7 3.5 | 10 | |
| | P-10 | 9.8 1.9 | 20 | P-24 | 22.1 3.5 | 10 | |
| | P-10A | 9.8 2.4 | 20 | P-24 | 23.7 3.5 | 10 | |
| | P-11 | 10.8 2.4 | 20 | P-25 | 24.7 3.5 | 10 | |
| | P-12 | 11.8 2.4 | 20 | P-26 | 25.7 3.5 | 10 | |
| | P-12.5 | 12.3 2.4 | 20 | P-28 | 27.7 3.5 | 10 | |
| | P-14 | 13.8 2.4 | 20 | P-29 | 28.7 3.5 | 10 | |
| | P-15 | 14.8 2.4 | 20 | P-30 | 29.7 3.5 | 10 | |

●ケースサイズ…280×187×41mm

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム2種
●耐油

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 |
|------------|--------|---------------|----|--------|----------|---------------|----|
| EA423RA-12 | P-3 | 2.8 1.9 | 3 | P-20 | 19.8 2.4 | 3 | |
| | P-4 | 3.8 1.9 | 3 | P-21 | 20.8 2.4 | 3 | |
| | P-5 | 4.8 1.9 | 3 | P-22 | 21.8 2.4 | 3 | |
| | P-6 | 5.8 1.9 | 3 | P-24 | 23.7 3.5 | 3 | |
| | P-7 | 6.8 1.9 | 3 | P-25 | 24.7 3.5 | 3 | |
| | P-8 | 7.8 1.9 | 3 | P-26 | 25.7 3.5 | 3 | |
| | P-9 | 8.8 1.9 | 3 | P-27 | 26.7 3.5 | 3 | |
| | P-10 | 9.8 1.9 | 3 | P-29 | 28.7 3.5 | 3 | |
| | P-11 | 10.8 2.4 | 3 | P-30 | 29.7 3.5 | 3 | |
| | P-12 | 11.8 2.4 | 3 | P-31.5 | 31.2 3.5 | 3 | |
| | P-12.5 | 12.3 2.4 | 3 | P-32 | 31.7 3.5 | 3 | |
| | P-14 | 13.8 2.4 | 3 | P-34 | 33.7 3.5 | 3 | |
| | P-15 | 14.8 2.4 | 3 | P-35 | 34.7 3.5 | 3 | |
| | P-16 | 15.8 2.4 | 3 | P-36 | 35.7 3.5 | 3 | |
| | P-18 | 17.8 2.4 | 3 | P-38 | 37.7 3.5 | 3 | |

●ケースサイズ…180×95×33mm

オーリングセット(運動用)



●材質…ニトリルゴム1種B
●耐油、耐圧

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 入数 |
|------------|--------|---------------|----|--------|----------|---------------|----|
| EA423RA-13 | P-10 | 9.8 1.9 | 10 | P-21 | 20.8 2.4 | 10 | |
| | P-10A | 9.8 2.4 | 10 | P-22 | 21.8 2.4 | 10 | |
| | P-11 | 10.8 2.4 | 10 | P-24 | 23.7 3.5 | 10 | |
| | P-12 | 11.8 2.4 | 10 | P-24 | 23.7 3.5 | 10 | |
| | P-12.5 | 12.3 2.4 | 10 | P-25 | 24.7 3.5 | 10 | |
| | P-14 | 13.8 2.4 | 10 | P-25.5 | 25.2 3.5 | 10 | |
| | P-15 | 14.8 2.4 | 10 | P-26 | 25.7 3.5 | 10 | |
| | P-16 | 15.8 2.4 | 10 | P-28 | 27.7 3.5 | 10 | |
| | P-18 | 17.8 2.4 | 10 | P-30 | 29.7 3.5 | 10 | |
| | P-20 | 19.8 2.4 | 10 | | | | |

●ケースサイズ…280×187×41mm

フッ素ゴムオーリング(運動用)




●材質…フッ素ゴム(バイトン)

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|-----------|-------|---------------|--------|-----------|
| EA423R-3 | P-3 | 2.8 1.9 | 1,080円 | 1,188円 |
| EA423R-4 | P-4 | 3.8 1.9 | 1,080円 | 1,188円 |
| EA423R-5 | P-5 | 4.8 1.9 | 1,130円 | 1,243円 |
| EA423R-6 | P-6 | 5.8 1.9 | 1,150円 | 1,265円 |
| EA423R-7 | P-7 | 6.8 1.9 | 1,150円 | 1,265円 |
| EA423R-8 | P-8 | 7.8 1.9 | 1,150円 | 1,265円 |
| EA423R-9 | P-9 | 8.8 1.9 | 1,170円 | 1,287円 |
| EA423R-10 | P-10 | 9.8 1.9 | 1,170円 | 1,287円 |

●耐油・耐熱・耐薬品性


フッ素ゴムオーリング(運動用)



●材質…フッ素ゴム(バイトン)
●耐油、耐熱

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|--------------|--------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|---------------|--------|-----------|
| EA423RF-3 | P-3 | 2.8 1.9 | 380円 | 418円 | EA423RF-25.5 | P-25.5 | 25.2 3.5 | 1,210円 | 1,331円 |
| EA423RF-4 | P-4 | 3.8 1.9 | 380円 | 418円 | EA423RF-26 | P-26 | 25.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-5 | P-5 | 4.8 1.9 | 380円 | 418円 | EA423RF-28 | P-28 | 27.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-6 | P-6 | 5.8 1.9 | 380円 | 418円 | EA423RF-29 | P-29 | 28.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-7 | P-7 | 6.8 1.9 | 570円 | 627円 | EA423RF-29.5 | P-29.5 | 29.2 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-8 | P-8 | 7.8 1.9 | 570円 | 627円 | EA423RF-30 | P-30 | 29.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-9 | P-9 | 8.8 1.9 | 650円 | 715円 | EA423RF-31 | P-31 | 30.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-10 | P-10 | 9.8 1.9 | 650円 | 715円 | EA423RF-31.5 | P-31.5 | 31.2 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-10A | P-10A | 9.8 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-32 | P-32 | 31.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-11 | P-11 | 10.8 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-34 | P-34 | 33.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-11.2 | P-11.2 | 11.0 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-35 | P-35 | 34.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-12 | P-12 | 11.8 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-35.5 | P-35.5 | 35.2 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-12.5 | P-12.5 | 12.3 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-36 | P-36 | 35.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-14 | P-14 | 13.8 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-38 | P-38 | 37.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-15 | P-15 | 14.8 2.4 | 750円 | 825円 | EA423RF-39 | P-39 | 38.7 3.5 | 1,360円 | 1,496円 |
| EA423RF-16 | P-16 | 15.8 2.4 | 820円 | 902円 | EA423RF-40 | P-40 | 39.7 3.5 | 1,930円 | 2,123円 |
| EA423RF-18 | P-18 | 17.8 2.4 | 820円 | 902円 | EA423RF-41 | P-41 | 40.7 3.5 | 1,930円 | 2,123円 |
| EA423RF-20 | P-20 | 19.8 2.4 | 950円 | 1,045円 | EA423RF-42 | P-42 | 41.7 3.5 | 1,930円 | 2,123円 |
| EA423RF-21 | P-21 | 20.8 2.4 | 950円 | 1,045円 | EA423RF-44 | P-44 | 43.7 3.5 | 1,930円 | 2,123円 |
| EA423RF-22 | P-22 | 21.8 2.4 | 950円 | 1,045円 | EA423RF-45 | P-45 | 44.7 3.5 | 1,930円 | 2,123円 |
| EA423RF-22A | P-22A | 21.7 3.5 | 1,210円 | 1,331円 | EA423RF-46 | P-46 | 45.7 3.5 | 2,720円 | 2,992円 |
| EA423RF-22.4 | P-22.4 | 22.1 3.5 | 1,210円 | 1,331円 | EA423RF-48 | P-48 | 47.7 3.5 | 2,720円 | 2,992円 |
| EA423RF-24 | P-24 | 23.7 3.5 | 1,210円 | 1,331円 | EA423RF-49 | P-49 | 48.7 3.5 | 2,720円 | 2,992円 |
| EA423RF-25 | P-25 | 24.7 3.5 | 1,210円 | 1,331円 | EA423RF-50 | P-50 | 49.7 3.5 | 2,720円 | 2,992円 |

高圧用オーリング(運動用)



●材質…ニトリルゴム(1種B)
●耐圧、耐油

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|--------------|--------|---------------|------|-----------|--------------|--------|---------------|------|-----------|
| EA423RC-3 | P-3 | 2.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-22A | P-22A | 22.1 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-4 | P-4 | 3.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-24 | P-24 | 23.7 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-5 | P-5 | 4.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-25 | P-25 | 24.7 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-6 | P-6 | 5.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-25.5 | P-25.5 | 25.2 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-7 | P-7 | 6.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-26 | P-26 | 25.7 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-8 | P-8 | 7.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-28 | P-28 | 27.7 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-9 | P-9 | 8.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-29 | P-29 | 28.7 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-10 | P-10 | 9.8 1.9 | 200円 | 220円 | EA423RC-29.5 | P-29.5 | 29.2 3.5 | 380円 | 418円 |
| EA423RC-10A | P-10A | 9.8 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-30 | P-30 | 29.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-11 | P-11 | 10.8 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-31 | P-31 | 30.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-11.2 | P-11.2 | 11.0 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-31.5 | P-31.5 | 31.2 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-12 | P-12 | 11.8 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-32 | P-32 | 31.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-12.5 | P-12.5 | 12.3 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-34 | P-34 | 33.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-14 | P-14 | 13.8 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-35 | P-35 | 34.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-15 | P-15 | 14.8 2.4 | 250円 | 275円 | EA423RC-35.5 | P-35.5 | 35.2 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-16 | P-16 | 15.8 2.4 | 300円 | 330円 | EA423RC-36 | P-36 | 35.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-18 | P-18 | 17.8 2.4 | 300円 | 330円 | EA423RC-38 | P-38 | 37.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-20 | P-20 | 19.8 2.4 | 300円 | 330円 | EA423RC-39 | P-39 | 38.7 3.5 | 500円 | 550円 |
| EA423RC-21 | P-21 | 20.8 2.4 | 300円 | 330円 | EA423RC-40 | P-40 | 39.7 3.5 | 620円 | 682円 |
| EA423RC-22 | P-22 | 21.8 2.4 | 300円 | 330円 | EA423RC-41 | P-41 | 40.7 3.5 | 620円 | 682円 |
| | | | | | EA423RC-42 | P-42 | 41.7 3.5 | 620円 | 682円 |
| | | | | | EA423RC-44 | P-44 | 43.7 3.5 | 620円 | 682円 |
| | | | | | EA423RC-45 | P-45 | 44.7 3.5 | 620円 | 682円 |
| | | | | | EA423RC-46 | P-46 | 45.7 3.5 | 670円 | 737円 |
| | | | | | EA423RC-48 | P-48 | 47.7 3.5 | 670円 | 737円 |
| | | | | | EA423RC-49 | P-49 | 48.7 3.5 | 670円 | 737円 |
| | | | | | EA423RC-50 | P-50 | 49.7 3.5 | 670円 | 737円 |

フッ素ゴムオーリング(運動用)



●材質…フッ素ゴム(バイトン)
●耐油・耐熱・耐薬品性

| 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | JIS番号 | サイズ(mm) 内径 線径 | 価格 | 税込価格(10%) |
|-----------|-------|---------------|------|-----------|-----------|-------|---------------|--------|-----------|
| EA423R-11 | P-11 | 10.8 2.4 | 590円 | 649円 | EA423R-28 | P-28 | 27.7 3.5 | 1,040円 | 1,144円 |
| EA423R-12 | P-12 | 11.8 2.4 | 630円 | 693円 | EA423R-29 | P-29 | 28.7 3.5 | 1,150円 | 1,265円 |
| EA423R-14 | P-14 | 13.8 2.4 | 630円 | 693円 | EA423R-30 | P-30 | 29.7 3.5 | 1,190円 | 1,309円 |
| EA423R-15 | P-15 | 14.8 2.4 | 640円 | 704円 | EA423R-32 | P-32 | | | |