

オーリングセット

(ドイツ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油、耐圧



品番 **EA423RB** 価格 **19,450円** 税込価格(10%) 21,395円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×1.5	20	10×2	20
5×1.5	20	10×2.5	15
5×2.5	15	10×3	10
6×2	20	11×1.5	20
6.3×2.4	15	11.3×2.4	15
7×1.5	20	12×2	20
7×2.5	15	12×2.5	15
8×2	20	12×3	10
8.3×2.4	15	13.3×2.4	15
9.0×1.5	20	14×2	20

●ケースサイズ…260×200×34mm

オーリングセット

(ドイツ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油



品番 **EA423RB-1** 価格 **13,100円** 税込価格(10%) 14,410円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
7.65×1.78	20	18.64×3.53	10
9.25×1.78	20	20.22×3.53	10
9.19×2.62	20	21.82×3.53	10
10.78×2.62	20	23.40×3.53	5
12.37×2.62	15	25.0×3.53	5
13.95×2.62	15	26.57×3.53	5
15.54×2.62	15	28.17×3.53	5
17.13×2.62	15	29.75×3.53	5
18.72×2.62	10	31.34×3.53	5

●ケースサイズ…210×130×35mm

オーリングセット

(アメリカ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油



品番 **EA423RB-100** 価格 **17,650円** 税込価格(10%) 19,415円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×2	15	19×3	15
4×2	15	20×3	15
5×2	15	22×3	15
6×2	15	24×3	15
8×2	15	25×3	10
10×2	15	27×3	10
12×2	15	28×3	10
14×2	10	30×3	10
20×2	10	32×3	10
10×2.5	15	33×3	5
12×2.5	15	35×3	5
14×2.5	15	36×3	5
15×2.5	15	38×3	5
16×2.5	15		
17×2.5	10		
19×2.5	10		

●ケースサイズ…280×170×50mm

オーリングセット [インチ]

(アメリカ)

- 材質…ニトリルゴム
- 耐油



品番 **EA423RB-101** 価格 **10,150円** 税込価格(10%) 11,165円

内径×線径	入数	内径×線径	入数
3/32" × 1/16"	20	3/4" × 1/8"	10
1/8" × 1/16"	20	13/16" × 1/8"	10
5/32" × 1/16"	20	7/8" × 1/8"	10
3/16" × 1/16"	20	15/16" × 1/8"	10
7/32" × 1/16"	15	1" × 1/8"	15
1/4" × 1/16"	15	1 1/16" × 1/8"	5
5/16" × 1/16"	15	1 1/8" × 1/8"	5
3/8" × 1/16"	15	1 1/4" × 1/8"	5
3/8" × 3/32"	15	1 3/8" × 1/8"	5
7/16" × 3/32"	15	1 1/2" × 1/8"	5
1/2" × 3/32"	15		
9/16" × 3/32"	15		
5/8" × 3/32"	10		
1 1/16" × 3/32"	10		

●ケースサイズ…280×170×50mm

オーリングセット

- 材質…ニトリルゴム



品番 **EA423RY-1** 価格 **1,500円** 税込価格(10%) 1,650円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×1	20	8×2	20
4×1	20	9×2	5
4.5×2	20	10×2	5
5×2	20	12×3	5
6×2	20	13×3	5
6×2.5	20	14×2.5	5
6×3	20	17×2.5	5
7×2	20		

●ケースサイズ…200×134×38mm

オーリングセット

- 材質…ニトリルゴム



品番 **EA423RY-2** 価格 **1,450円** 税込価格(10%) 1,595円

内径×線径 (mm)	入数	内径×線径 (mm)	入数
3×2	20	10×2.5	10
4×2	20	11×2.5	10
5×2	20	12×2.5	10
6×2	15	14×2.5	10
7×2	15	16×2.5	10
8×2	15	17×2.5	10
10×2	10	19×2.5	10
12×2	10	19×3.0	10
14×2	10	20×3.0	10

●ケースサイズ…210×101×29mm

オーリングセット [インチ]

- 材質…ニトリルゴム



品番 **EA423RY-3** 価格 **1,400円** 税込価格(10%) 1,540円


内径×線径	入数	内径×線径	入数
1/4" × 1/16"	15	1 1/16" × 3/32"	10
5/16" × 1/16"	15	3/4" × 3/32"	10
3/8" × 1/16"	10	7/32" × 1/16"	15
1/2" × 1/16"	10	3/4" × 1/8"	10
3/8" × 3/32"	10	3/16" × 1/16"	20
7/16" × 3/32"	10	5/32" × 1/16"	20
1/2" × 3/32"	10	1/8" × 1/16"	20
9/16" × 3/32"	10	13/16" × 1/8"	10
5/8" × 3/32"	10	5/8" × 1/16"	10

●ケースサイズ…218×143×47mm

スチールシム

(アメリカ)

- 材質…カーボンスチール



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (mm)	許容差 (μm)	価格	税込価格(10%)
EA440E-0.0A	150	0.05	2.5	6	2,810円	3,091円
EA440E-0.1	150	0.1	2.5	12	2,510円	2,761円
EA440E-0.1A	150	0.15	2.5	16	2,520円	2,772円
EA440E-0.2	150	0.2	2.5	23	2,640円	2,904円
EA440E-0.2A	150	0.25	2.5	24	2,880円	3,168円
EA440E-0.3	150	0.3	2.5	24	3,000円	3,300円
EA440E-0.4	150	0.4	2.5	39	3,120円	3,432円
EA440E-0.5	150	0.5	2.5	39	3,480円	3,828円
EA440E-0.6	150	0.65	2.5	41	3,720円	4,092円
EA440E-0.8	150	0.8	2.5	51	4,080円	4,488円

真鍮シム

(アメリカ)

- 材質…真鍮



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (mm)	許容差 (μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EC-0.0A	150	0.05	2.5	6	4,680円	5,148円
EA440EC-0.1	150	0.1	2.5	10	5,030円	5,533円
EA440EC-0.1A	150	0.15	2.5	13	5,430円	5,973円
EA440EC-0.2	150	0.2	2.5	19	5,970円	6,567円
EA440EC-0.2A	150	0.25	2.5	25	6,990円	7,689円
EA440EC-0.3	150	0.3	2.5	26	7,600円	8,360円
EA440EC-0.4	150	0.4	2.5	45	8,680円	9,548円
EA440EC-0.5	150	0.5	2.5	45	9,910円	10,901円
EA440EC-0.6	150	0.65	2.5	66	11,850円	13,035円
EA440EC-0.8	150	0.8	2.5	66	14,000円	15,400円

アルミニウムシム

(アメリカ)

- 材質…アルミニウム




品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (mm)	許容差 (%)	価格	税込価格(10%)
EA440EG-0.0A	150	0.025	2.5	±5	5,430円	5,973円
EA440EG-0.0B	150	0.051	2.5	±5	5,670円	6,237円
EA440EG-0.0C	150	0.076	2.5	±5	5,840円	6,424円
EA440EG-0.1	150	0.102	2.5	±5	5,940円	6,534円
EA440EG-0.1A	150	0.127	2.5	±5	6,070円	6,677円
EA440EG-0.1B	150	0.152	2.5	±5	6,130円	6,743円
EA440EG-0.2	150	0.203	2.5	±5	6,800円	7,480円
EA440EG-0.2A	150	0.254	2.5	±5	7,600円	8,360円

●機械同士のすき間を埋める調整用シートに。

銅シム

(アメリカ)

- 材質…銅



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (mm)	許容差 (μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EF-0.0A	150	0.025	2.5	0.3	13,500円	14,850円
EA440EF-0.0B	150	0.051	2.5	0.3	14,550円	16,005円
EA440EF-0.0C	150	0.076	2.5	0.3	16,450円	18,095円
EA440EF-0.1	150	0.102	2.5	0.4	16,600円	18,260円
EA440EF-0.1A	150	0.127	2.5	0.4	18,000円	19,800円
EA440EF-0.1B	150	0.152	2.5	0.4	19,100円	21,010円
EA440EF-0.1C	150	0.178	2.5	0.4	20,150円	22,165円
EA440EF-0.2	150	0.203	2.5	0.5	21,150円	23,265円
EA440EF-0.2A	150	0.254	2.5	0.5	22,350円	24,585円

ステンレスシム

(アメリカ)

- 材質…SUS302



品番	幅 (mm)	厚み (mm)	長さ (mm)	許容差 (μm)	価格	税込価格(10%)
EA440EB-0.0A	150	0.05	1.25	6	5,390円	5,929円
EA440EB-0.1	150	0.1	1.25	12	5,510円	6,061円
EA440EB-0.1A	150	0.15	1.25	18	5,760円	6,336円
EA440EB-0.2	150	0.2	1.25	24	6,080円	6,688円
EA440EB-0.2A	150	0.25	1.25	30	6,270円	6,897円
EA440EB-0.3	150	0.3	1.25	30	6,580円	7,238円
EA440EB-0.4	150	0.4	1.25	45	7,140円	7,854円
EA440EB-0.5	150	0.5	1.25	47	8,460円	9,306円
EA440EB-0.6	150	0.65	1.25	54	9,900円	10,890円
EA440EB-0.8	150	0.8	1.25	64	11,300円	12,430円

スチールシムセット

(アメリカ)

＜セット内容＞
 ・厚み…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm (各1枚)
 ・サイズ…150×300mm
 ・材質…カーボンスチール



品番 **EA440E-100** 価格 **9,110円** 税込価格(10%) 10,021円

真鍮シムセット

(アメリカ)

＜セット内容＞
 ・厚み…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm (各1枚)
 ・サイズ…150×300mm
 ・材質…真鍮



品番 **EA440EC-100** 価格 **11,700円** 税込価格(10%) 12,870円

ステンレスシムセット

(アメリカ)

＜セット内容＞
 ・厚み…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50mm (各1枚)
 ・サイズ…150×300mm
 ・材質…ステンレス(SUS302)



品番 **EA440EB-100** 価格 **19,800円** 税込価格(10%) 21,780円

シムは彫金にもご利用できます。

価格 | **税込価格**

税込価格は10%計算です。

