

ドア用

建物補強用

家具用

手すり用

フック

パッチン、取っ手

ビス止め端子付きワイヤー



品番	線径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628ST-1	1.0	20kg	150	450円	495円
EA628ST-2	1.0	20kg	300	470円	517円
EA628ST-3	1.0	20kg	450	480円	528円
EA628ST-11	1.2	30kg	150	450円	495円
EA628ST-12	1.2	30kg	300	470円	517円
EA628ST-13	1.2	30kg	450	480円	528円
EA628ST-21	1.5	50kg	150	460円	506円
EA628ST-22	1.5	50kg	300	480円	528円
EA628ST-23	1.5	50kg	450	490円	539円

●材質…ワイヤー：ステンレス(SUS304)
 端子：スチール(三価ユニクロメッキ)
 ●両端ビス止め端子付
 ●端子の穴径…1~3:φ3.2mm
 …11~13:φ4.2mm
 …21~23:φ5.2mm

ワイヤーナット[ステンレス製]



●材質…SUS304
 ●ねじ径…103:M6
 …104:M8

品番	全長 (mm)	線径 (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA638JB-103	300	φ3	0.49kN	1,620円	1,782円
EA638JB-104	400	φ4	0.78kN	2,070円	2,277円

ステンレスワイヤーロープ



●ワイヤー構成…7×7

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SB-11	1	85	10	1,450円	1,595円
EA628SB-13	1	85	30	3,400円	3,740円
EA628SB-21	2	330	10	2,090円	2,299円
EA628SB-23	2	330	30	5,440円	5,984円
EA628SB-31	3	730	10	3,000円	3,300円
EA628SB-33	3	730	30	8,300円	9,130円

●材質…SUS304 ●加工用スリーブ5個入

[ナイロン被覆]ステンレスロープ




●ワイヤー構成…7×7

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SL-1	1	80kg	5m	750円	825円
EA628SL-2	1.5	80kg	10m	1,000円	1,100円
EA628SL-3	1.5	80kg	20m	1,700円	1,870円
EA628SL-11	1.5	170kg	5m	750円	825円
EA628SL-12	1.5	170kg	10m	1,050円	1,155円
EA628SL-13	1.5	170kg	20m	1,820円	2,002円
EA628SL-21	2.0	300kg	5m	870円	957円
EA628SL-22	2.0	300kg	10m	1,380円	1,518円
EA628SL-23	2.0	300kg	20m	2,340円	2,574円

●材質…ステンレス(SUS304)
 ●加工用スリーブ4個付
 ●使用荷重は切断荷重の1/6です。

ステンレスワイヤーロープ



●ワイヤー構成…7×7

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SB-51	0.45	16.5	5	1,140円	1,254円
EA628SB-56	0.81	54	5	1,140円	1,254円
EA628SB-61	1	80	5	1,050円	1,155円
EA628SB-66	1.5	190	5	1,170円	1,287円
EA628SB-71	2	358	5	1,480円	1,628円
EA628SB-76	2.5	520	5	1,730円	1,903円
EA628SB-81	3	740	5	1,980円	2,178円
EA628SB-52	0.45	16.5	10	1,590円	1,749円
EA628SB-57	0.81	54	10	1,690円	1,859円
EA628SB-62	1	80	10	1,490円	1,639円
EA628SB-67	1.5	190	10	1,680円	1,848円
EA628SB-72	2	358	10	2,280円	2,508円
EA628SB-77	2.5	520	10	2,730円	3,003円
EA628SB-82	3	740	10	3,130円	3,443円

●材質…SUS304 ●クリップ2個付
 ●使用荷重は切断荷重の1/6です。

ステンレスワイヤーロープ



●ワイヤー構成…7×7
 ●材質…SUS304

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SR-102	0.27	6	100	11,500円	12,650円
EA628SR-103	0.36	10	100	9,620円	10,582円
EA628SR-104	0.45	16	100	7,520円	8,272円
EA628SR-105	0.54	23	100	6,810円	7,491円
EA628SR-106	0.63	32	100	6,070円	6,677円
EA628SR-107	0.72	43	100	5,340円	5,874円
EA628SR-108	0.81	55	100	5,340円	5,874円
EA628SR-110	1	75	100	4,540円	4,994円
EA628SR-112	1.2	113	100	4,540円	4,994円
EA628SR-115	1.5	165	100	4,720円	5,192円
EA628SR-120	2	290	100	6,460円	7,106円
EA628SR-125	2.5	450	100	8,390円	9,229円
EA628SR-130	3	650	100	10,100円	11,110円
EA628SR-140	4	1100	100	15,400円	16,940円
EA628SR-150	5	1700	100	23,300円	25,630円
EA628SR-160	6	2510	100	30,000円	33,000円
EA628SR-205	0.54	23	200	12,300円	13,530円
EA628SR-206	0.63	32	200	10,500円	11,550円
EA628SR-208	0.81	55	200	9,640円	10,604円
EA628SR-210	1	75	200	7,710円	8,481円
EA628SR-212	1.2	113	200	7,710円	8,481円
EA628SR-215	1.5	165	200	7,940円	8,734円
EA628SR-220	2	290	200	9,830円	10,813円
EA628SR-230	3	650	200	18,000円	19,800円
EA628SR-240	4	1100	200	27,200円	29,920円

●使用荷重は切断荷重の1/6です。
 ●ドラムの色が異なる場合があります。

ステンレスワイヤー



●材質…SUS304
 ●長さ…200m
 ●単線

品番	線径 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951AC-1	1.4mm	5,800円	6,380円
EA951AC-2	1.6mm	7,120円	7,832円


鉄線(ユニクロメッキ)



●材質…鉄
 ●注意：重量が基準となりますので長さは多少異なります。

品番	番手	線径 (mm)	長さ (m)	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951AK-0.7	22	約0.7	約330	1	1,180円	1,298円
EA951AK-0.9	20	約0.9	約200	1	850円	925円
EA951AK-1.2	18	約1.2	約110	1	810円	891円
EA951AK-1.5	16	約1.6	約60	1	780円	858円
EA951AK-2	14	約2.0	約40	1	750円	825円
EA951AK-2.5	12	約2.6	約24	1	730円	803円
EA951AK-3	10	約3.2	約16	1	720円	792円
EA951AK-4	8	約4.0	約10	1	700円	770円
EA951AM-26	12	約2.6	約120	5	3,420円	3,762円
EA951AM-32	10	約3.2	約75	5	3,350円	3,685円
EA951AM-40	8	約4.0	約50	5	3,270円	3,597円
EA951AM-126	12	約2.6	約240	10	6,820円	7,502円
EA951AM-132	10	約3.2	約150	10	6,670円	7,337円
EA951AM-140	8	約4.0	約100	10	6,520円	7,172円
EA951AM-226	12	約2.6	約600	25	15,400円	16,940円
EA951AM-232	10	約3.2	約375	25	15,000円	16,500円
EA951AM-240	8	約4.0	約250	25	14,700円	16,170円


ステンレス線



●材質…SUS304
 ●ボビン巻

品番	番手	線径 (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA951AH-114	#17	1.4mm	100m	3,650円	4,015円
EA951AH-214	#17	1.4mm	200m	5,350円	5,885円
EA951AH-116	#16	1.6mm	100m	3,790円	4,169円
EA951AH-216	#16	1.6mm	200m	5,890円	6,479円

カットワイヤー



11~22
34~35
37

材質：ステンレス(SUS304)

品番	線径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628SA-11	0.45	5kg	300	280円	308円
EA628SA-12	0.45	5kg	600	330円	363円
EA628SA-13	0.45	5kg	900	370円	407円
EA628SA-14	1	20kg	300	270円	297円
EA628SA-15	1	20kg	600	310円	341円
EA628SA-16	1	20kg	900	360円	396円
EA628SA-17	1.5	50kg	300	310円	341円
EA628SA-18	1.5	50kg	600	350円	385円
EA628SA-19	1.5	50kg	900	390円	429円
EA628SA-20	2	80kg	300	330円	363円
EA628SA-21	2	80kg	600	390円	429円
EA628SA-22	2	80kg	900	440円	484円

材質：スチール(ビニールコーティング付)

品番	線径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA628SE-34	3(4.3)	50kg	545	410円	451円
EA628SE-35	3(4.3)	50kg	1040	450円	495円
EA628SE-37	3(4.3)	50kg	1040	450円	495円

●線径…34・35・37の()はビニールコーティングを含んだ線径です。
 ●カラー…34・35:透明ビニールコーティング
 …37:黒ビニールコーティング
 ●両端アイ加工
 ●カン部はアルミ製です。

ステンレスワイヤーロープ




7×7

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SJ-0.2	0.27	6	30	4,540円	4,994円
EA628SJ-0.3	0.36	10	30	4,040円	4,444円
EA628SJ-0.4	0.45	16	30	3,040円	3,344円
EA628SJ-0.5	0.54	23	30	2,520円	2,772円
EA628SJ-0.6	0.63	32	30	2,160円	2,376円
EA628SJ-0.7	0.72	43	30	2,040円	2,244円
EA628SJ-0.8	0.81	55	30	2,070円	2,277円
EA628SJ-1.0	1	75	30	1,590円	1,749円
EA628SJ-1.2	1.2	113	30	1,590円	1,749円
EA628SJ-1.5	1.5	165	30	1,700円	1,870円
EA628SJ-2.0	2	290	30	2,270円	2,497円
EA628SJ-2.5	2.5	450	30	2,950円	3,245円
EA628SJ-3.0	3	650	30	3,860円	4,246円
EA628SJ-4.0	4	1100	30	5,900円	6,490円
EA628SJ-5.0	5	1700	30	8,120円	8,932円
EA628SJ-6.0	6	2510	30	10,900円	11,990円

●ワイヤー構成…7×7
 ●材質…SUS304
 ●使用荷重は切断荷重の1/6です。

ワイヤーロープキャッチ[ステンレス製]



●材質…ステンレス(SUS316)
 ●リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。


ステンレスワイヤーロープ



●ワイヤー構成…7×7
 ●材質…ステンレス(SUS304)

品番	線径 (mm)	使用荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SA-51	3.07	565kg	1	3,480円	3,828円
EA628SA-52	3.07	565kg	1.5	3,810円	4,191円
EA628SA-53	3.07	565kg	2	4,140円	4,554円

ステンレスワイヤーロープ



●ワイヤー構成…7×7
 ●材質…ステンレス(SUS304)
 (5本価格)

品番	線径 (mm)	切断荷重 (kg)	全長 (m)	価格	税込価格 (10%)
EA628SS-0.2	0.27	6	1	1,160円	1,276円
EA628SS-0.3	0.36	10	1	1,050円	1,155円
EA628SS-0.4	0.45	16	1	930円	1,023円
EA628SS-0.5	0.54	23	1	890円	979円
EA628SS-0.6	0.63	32	1	820円	902円
EA628SS-0.7	0.72	43	1	770円	847円
EA628SS-0.8	0.81	55	1	770円	847円
EA628SS-0.9	0.9	67	1	800円	880円
EA628SS-1.0A	1	75	1	680円	748円
EA628SS-1.2A	1.2	113	1	680円	748円
EA628SS-1.5A	1.5	165	1	680円	748円
EA628SS-2.0A	2	290	1	800円	880円
EA628SS-2.5A	2.5	450			