

電動ドライバー用アクセサリ

電動インパクトレンチ

充電式インパクトレンチ

振動ハンマー・ダイヤモンドドリル、コンクリートカッター

電動ディスクグラインダー

充電式ディスクグラインダー

インパクトドライバー

[充電式]インパクトドライバー(4モード+)



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA813MA-23	樹脂ケースセット	74,500円	81,950円
EA813M-46	替バッテリー(6.0Ah)	23,200円	25,520円

縮付能力:インパクト
小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M14
高力ボルト:M5~M12
コーススレッド:22~125

最大トルク:150N・m

ネジ締め
小ねじ:高速:M3.5~M6
低速:M4~M6
テクスねじ:高速:M4
低速:M4~M5

- バッテリー...18V(リチウムイオン6.0Ah)
- 充電器...AC100V
- 充電時間...約55分
- 回転数...
インパクト:弱:0~1,300rpm、中:0~2,200rpm、強:0~1,300rpm
震動:低速:0~700rpm、高速:0~2,800rpm
ドリル:低速:0~700rpm、高速:0~2,800rpm
ネジ締め:低速:0~300rpm、高速:0~1,100rpm
- 打撃数...
インパクト:弱:0~1,200回/分、中:0~2,400回/分、強:0~3,200回/分
震動:低速:0~8,400回/分、高速:0~32,400回/分
- 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
- バッテリー残量表示
- トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付
- インパクト・震動・ドリル・ネジ締め(+テクス用ネジ専用モード)の4モードで使用可能
- サイズ...171×79×250(H)mm
- 重量...1.7kg(バッテリー含む)
- 付属品...①#2ビット、フック、バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース

電動ドライバー用短アングルヘッド



品番 EA813A-17 価格3,250円 税込価格(10%) 3,575円

- インパクトドライバー対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...122mm
- ヘッドサイズ...58mm (35mmビット装着時)
- 付属品...固定ハンドル、①#2×35mmビット、②#2×45mm両頭ビット

●狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適です。
●握りやすいコンパクトサイズ。本体をしっかりと抑えて使用できます。

保護めがね



●レンズカラー...クリア

品番	フレームカラー	価格	税込価格(10%)
EA800AD	レッド	380円	418円
EA800AE	クリア	400円	440円

- めがねの上から使用できます。
- めがねのサイズ(mm)...A:135、B:120、C:85、D:50×60




六角軸キーレスドリルチャック



●インパクトドライバー対応
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-4	1.5~13mm	5,110円	5,621円

六角軸キーレスドリルチャック



●インパクトドライバー対応
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-15	1.0~10mm	2,600円	2,860円
EA801-16	1.5~13mm	3,090円	3,399円

●扱いやすいラバーグリップ仕様

アングルドリルヘッド



品番 EA801KK-2 価格5,870円 税込価格(10%) 6,457円

- チャック能力...10mm ●全長...117mm ●重量...470g
- 10mmチャック以上の電気ドリルに取り付けて使用して下さい。
- コーナーや壁際などの穴あけに


電動ドライバー用アングルヘッド



品番 EA813A-13 価格7,200円 税込価格(10%) 7,920円

- 電気ドリル、インパクトドライバー用
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...169mm
- φ21mmまで可能(木工用1/4"六角軸ドリルビット使用時)
- 2,500回転/分以下

電動ドライバー用アングルヘッド(ヘッド部回転式)



品番 EA813A-14 価格11,000円 税込価格(10%) 12,100円

- インパクトドライバー対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...143mm(最長時)
- φ21mmまで穴あけ可能(木工用1/4"六角軸ドリルビット使用時)
- 適正回転数...3,000回転/分以下
- ヘッドの旋回角度は自由に調節可能です。

電動ドライバー用アングルヘッド(強力型)



品番 EA813A-18 価格7,310円 税込価格(10%) 8,041円

- インパクトドライバー対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...149mm
- ヘッドサイズ...70mm (35mmビット装着時)
- 付属品...固定ハンドル、①#2×35mmビット、②#2×65mm両頭ビット
- ホールソー、ギムネ、電動ソケットにも対応したハードコース仕様
- 角、際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適


六角軸ドリルチャック



●インパクトドライバー対応
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-6	0.8~6.5mm	2,550円	2,805円
EA801-3	1.5~10mm	2,810円	3,091円
EA801-8	1.5~13mm	3,560円	3,916円

六角軸ドリルチャック(ビット交換式)



●インパクトドライバー対応
●六角シャンク...1/4"

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-21	1.5~10mm	3,820円	4,202円
EA801-22	1.5~13mm	4,630円	5,093円

電動ドライバー用アングルヘッド



品番 EA801KK-3 価格4,850円 税込価格(10%) 5,335円

- 18Vインパクトドライバー対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...145mm
- ヘッドサイズ...58mm (35mmビット装着時)
- 正逆回転可、75mmロングビットにも対応
- 付属品...固定ハンドル、①#2×35mm両頭ビット

電動ドライバー用アングルヘッド



品番 EA801KK-5 価格5,870円 税込価格(10%) 6,457円

- ドライバードリル・インパクトドライバー18V対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...124mm
- ヘッドサイズ...50mm (25mmビット装着時)
- 付属品...固定ハンドル、②#2×25mmビット×2

- コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとても便利です。
- インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとて楽になります。
- 正逆回転可、75mmロングビットにも対応
- 両頭ビット使用不可

電動ドライバー用アングルヘッド




品番 EA813A-19 価格4,630円 税込価格(10%) 5,093円

- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...134mm
- ヘッドサイズ...55mm (33mmビット装着時)
- 付属品...固定ハンドル、①#2×33mm両頭ビット、超短マグキャッチ

★マグキャッチ付でねじを落とさずに作業可能です。

六角軸キーレスドリルチャック



●充電ドライバー用(インパクト不可)
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-7	0.8~10mm	2,930円	3,223円

六角軸キーレスドリルチャック



●充電ドライバー用(インパクト不可)
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)

品番	チャック能力	価格	税込価格(10%)
EA801-17	1.5~6.5mm	1,020円	1,122円

六角軸ドリルチャック



品番 EA801-101 価格2,360円 税込価格(10%) 2,596円

品番 EA801-103 価格2,430円 税込価格(10%) 2,673円

品番 EA801-105 価格680円 税込価格(10%) 748円

●インパクトドライバー対応
●六角シャンク...1/4" (6.35mm)
●高品位チャック採用でビットの噛み込みを防止

電動ドライバー用アングルヘッド



品番 EA801KK-4 価格5,870円 税込価格(10%) 6,457円

- ドライバードリル・インパクトドライバー18V対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...124mm
- ヘッドサイズ...68mm (45mmビット装着時)
- 付属品...固定ハンドル、②#2×45mm両頭ビット×2

- インパクトドライバーが入りにくい場所や難しい角度、無理な体勢での作業がとて楽になります。
- コーナーなど狭い場所でのビス止め・取り外しにとても便利です。
- 正逆回転可、75mmロングビットにも対応
- 両頭、片頭ビット対応

電動ドライバー用超短アングルヘッド



品番 EA813A-41 価格3,660円 税込価格(10%) 4,026円

- インパクトドライバー対応
- 六角シャンク...1/4" (6.35mm) ●全長...122mm

- 付属品...固定ハンドル、①#2×15mmビット×4個
- 狭い場所の角、際のビス止め

電動ドライバー用アングルヘッド(ソケット用)



品番 EA813A-42 価格7,720円 税込価格(10%) 8,492円

品番 EA813A-43 価格7,720円 税込価格(10%) 8,492円

- インパクトドライバー対応
- 六角シャンク...6.35mm
- ビット交換式
- 全長...185mm

- 付属品...固定ハンドル、②#2×65mm両頭ビット

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。