

ドリル

ホールソー

コンクリートドリル、コンクリートダイヤモンドドリル、チタム

木工用ドリル・座繰り、ルータービット

超硬チップソー

ジグソーブレード

[六角軸] マルチドリルセット



品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA811AN-100	6本	3.0-3.2-3.4-3.5-5.0-6.0	4,450円	4,895円
EA811AN-110	10本	3.0-3.2-3.4-3.5-4.0-4.3-4.5-5.0-6.0-6.4	7,300円	8,030円

- 六角シャンク...6.35mm
- 超硬チップ付
- 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
- 充電式インパクトドライバーに使用可能です。

[六角軸] 10本組マルチドリルセット



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BS	3.0-3.4-3.5-4.0-4.3-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5 (10本組)	7,060円	7,766円

[六角軸] マルチドリル(単品)



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BS-3	3.0 90 45	710円	781円

- 六角シャンク...1/4"
- 高切削&長寿命の高性能ドリルビット
- 充電式インパクトドライバーに使用可能です。

[六角軸] マルチドリル



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA811AN-3	3.0 90 45	680円	748円

- 超硬チップ付
- 六角シャンク...6.35mm
- 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
- 充電式インパクトドライバーに使用可能です。

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BS-3.2	3.2 90 45	710円	781円

- 用途...木材、壁、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
- 適正回転数...3,000rpm以下
- 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
- インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。

[チタンコート] [六角軸] 10本組ショートドリルセット [HSS]




品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824DF	10本	2.0-3.0-4.0-5.0-6.0 (各2本)	3,070円	3,377円

5本組ジグソードリルセット [TiN-HSS]



品番	入数	刃先径	価格	税込価格(10%)
EA824JB-10	5本	3-4-5-6-8mm	2,280円	2,508円

[チタンコート] ドリルソー [HSS]



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824JB-24	4 95 40	500円	550円
EA824JB-25	5 95 40	560円	616円
EA824JB-26	6 95 40	660円	726円

[チタンコート] [六角軸] ショートドリル [HSS]



品番	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA824DF-2	2.0 51 2	450円	495円	

- 材質...HSS (チタンコーティング)
- インパクト使用可
- 六角シャンク...6.35mm
- 用途...鉄鋼、ステンレス、アルミ

[六角軸] マルチドリル(非金属用)



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BZ-3	3 80 35	1,000円	1,100円

- 六角シャンク...1/4" (6.35mm)
- 用途...木材、壁、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム
- 適正回転数...3,000rpm以下
- 位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。
- インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。

品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BZ-21	21 125 75	2,500円	2,750円


- 材質...HSS(ハイス)
- 六角シャンク...6.35mm (1/4")

マルチドリル対応表

材質	適合	
	最適	可能
モルタル	○	
ブロック	○	
石膏ボード	○	
A L C	○	
レンガ	○	
サイディング※	○	
陶器タイル	○	
塩ビ管	○	
木材		○
プラスチック		○
コンクリート※		○
軟鋼板		○
アルミ		○
瓦		○
スレート		○

* EA824BS ~ BS-6.5 は、※の材質はご使用頂けません。

[六角軸] 薄板ドリル [HSS]



品番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824DS-10	10.0	90	52	2,720円	2,992円

- 材質...HSS (ハイス鋼)
- 用途...鉄鋼、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけ
- 刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
- 電動ドリル、インパクトドライバー対応

鉄工用ドリルビットセット



品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BW	8本	3.0-3.3-4.0-4.2-5.0-6.0-6.8-8.0	9,280円	10,208円


- ビットホルダー...六角軸...6.35mm (1/4") (全長:50mm)
- 鉄工用ドリル(直径×全長)...3.0×38-4.0×44-4.2×45-5.0×50-6.0×50-8.0×51mm (1/4"六角軸、各1本)
- Φビット(Torsion)...#1×2本、#2×3本、#3×1本 (全長:25mm)
- TORXビット...T10-T15-T20-T25-T30-T40 (1/4"六角軸、全長:25mm、各1本)

[六角軸] 8本組ドリルビットセット [HSS]



品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BW-0	8本	3.0-3.3-4.0-4.2-5.0-6.0-6.8-8.0	6,220円	6,842円

[六角軸] ドリルビット [HSS]



品番	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824BW-3	3.0 38 22	770円	847円


- 材質...HSS(ハイス)
- 六角シャンク...6.35mm (1/4")

[六角軸] 薄板ドリル [HSS]



品番	入数	サイズ(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824DS	12本	2.0-2.5-2.8-3.0-3.2-3.5-3.8-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0	10,800円	11,880円

[六角軸] 薄板ドリルセット [HSS]



品番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格	税込価格(10%)
EA824DS-2.0	2.0	76	28	710円	781円

- 材質...HSS(ハイス鋼)
- 用途...鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけ
- 刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。
- 電動ドリル、インパクトドライバー対応