

## リングジョイント



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…-20～60℃

S ONDA

| 品番         | ねじサイズ<br>(R) | 銅管外径 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|--------------|------|------|---------------|
| EA426AV-1  | R1/8"        | 8mm  | 370円 | 407円          |
| EA426AV-2  | R1/4"        | 8mm  | 370円 | 407円          |
| EA426AV-3  | R3/8"        | 8mm  | 370円 | 407円          |
| EA426AV-4  | R1/2"        | 8mm  | 380円 | 418円          |
| EA426AV-22 | R1/4"        | 10mm | 380円 | 418円          |
| EA426AV-23 | R3/8"        | 10mm | 410円 | 451円          |
| EA426AV-24 | R1/2"        | 10mm | 410円 | 451円          |

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

## 中間リングジョイント



- 材質…真鍮(C3771BE)
- 樹脂製スリーブ
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)

S ONDA

| 品番         | 銅管外径    | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|---------|------|---------------|
| EA426AW-21 | 8×8mm   | 440円 | 484円          |
| EA426AW-22 | 8×10mm  | 510円 | 561円          |
| EA426AW-23 | 10×10mm | 570円 | 627円          |

- 使用温度範囲…-20～60℃

## なまし銅管



| 品番         | 銅管外径 | 肉厚  | 全長  | 価格      | 税別価格<br>(10%) |
|------------|------|-----|-----|---------|---------------|
| EA436BA-6  | 6mm  | 1mm | 20m | 8,300円  | 9,130円        |
| EA436BA-8  | 8mm  | 1mm | 20m | 11,550円 | 12,705円       |
| EA436BA-10 | 10mm | 1mm | 20m | 14,750円 | 16,225円       |

## レバー式ベンダー(ミリサイズ)



| 品番        | 銅管外径 | 全長<br>(mm) | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|-----------|------|------------|--------|---------------|
| EA215M-6  | 6mm  | 220        | 2,990円 | 3,289円        |
| EA215M-8  | 8mm  | 260        | 3,350円 | 3,685円        |
| EA215M-10 | 10mm | 310        | 4,280円 | 4,708円        |
| EA215M-12 | 12mm | 450        | 5,820円 | 6,402円        |

- 給湯配管用
- 材質…アルミ製
- 最大曲げ角…180°

ESCO

## 樹脂スリーブ



- 銅管用継手
- 材質…樹脂

S ONDA  
(2個価格)

| 品番         | 銅管外径 | 色 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|------|---|------|---------------|
| EA426AW-54 | 8mm  | 白 | 440円 | 484円          |
| EA426AW-55 | 10mm | 青 | 440円 | 484円          |

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…-20～60℃

## リングエルボ



- 銅管継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa

S ONDA

| 品番         | ねじサイズ<br>(R) | 銅管外径 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|--------------|------|------|---------------|
| EA426AW-31 | 1/8"         | 8mm  | 540円 | 594円          |
| EA426AW-32 | 1/4"         | 8mm  | 670円 | 737円          |

- 使用温度範囲…-20～60℃
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

## 銅管用リーマー



| 品番     | 適合管外径                 | サイズ<br>(mm) | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|--------|-----------------------|-------------|------|---------------|
| EA207B | 1/8"～1/2"<br>(3～38mm) | φ48×43      | 650円 | 715円          |

## ホースニップル



- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa

| 品番         | 適合ホース内径 | 全長   | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|---------|------|------|---------------|
| EA141EB-6  | 5mm     | 55mm | 220円 | 242円          |
| EA141EB-7  | 6mm     | 55mm | 220円 | 242円          |
| EA141EB-8  | 7mm     | 65mm | 220円 | 242円          |
| EA141EB-9  | 8mm     | 65mm | 220円 | 242円          |
| EA141EB-10 | 9mm     | 70mm | 280円 | 308円          |
| EA141EB-12 | 12mm    | 70mm | 350円 | 385円          |
| EA141EB-13 | 12.7mm  | 70mm | 350円 | 385円          |
| EA141EB-14 | 14mm    | 75mm | 350円 | 385円          |

ASOH

## 雄ねじシステム(スイベル式)




- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…真鍮、  
シールパッキン:NBR

| 品番         | ねじ径   | 適合ホース内径 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|-------|---------|------|---------------|
| EA141AY-22 | R1/4" | 8mm     | 730円 | 803円          |
| EA141AY-33 | R3/8" | 10mm    | 730円 | 803円          |

- スイベル金具式

## L型雄ねじシステム



- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下

ASOH

| 品番         | ねじ径<br>(R) | 適合ホース内径 | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|------------|------------|---------|--------|---------------|
| EA141A-301 | 1/8"       | 5mm     | 510円   | 561円          |
| EA141A-302 | 1/4"       | 5mm     | 730円   | 803円          |
| EA141A-303 | 1/4"       | 7mm     | 690円   | 759円          |
| EA141A-304 | 1/4"       | 8mm     | 690円   | 759円          |
| EA141A-305 | 3/8"       | 9mm     | 970円   | 1,067円        |
| EA141A-306 | 3/8"       | 11mm    | 1,150円 | 1,265円        |

## 雄ねじシステム



- 37°内テーパ付  
(-66°-88は内テーパなし)

LUDECKE

| 品番            | ねじ径<br>(G) | 適合ホース内径 | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|---------------|------------|---------|--------|---------------|
| EA141AS-12A   | 1/8"       | 6mm     | 240円   | 264円          |
| EA141AS-13A   | 1/8"       | 9mm     | 230円   | 253円          |
| EA141AS-22A   | 1/4"       | 6mm     | 290円   | 319円          |
| EA141AS-22.5A | 1/4"       | 8mm     | 300円   | 330円          |
| EA141AS-23A   | 1/4"       | 9mm     | 270円   | 297円          |
| EA141AS-23.5A | 1/4"       | 11mm    | 430円   | 473円          |
| EA141AS-24A   | 1/4"       | 13mm    | 320円   | 352円          |
| EA141AS-32A   | 3/8"       | 6mm     | 320円   | 352円          |
| EA141AS-32.5A | 3/8"       | 8mm     | 320円   | 352円          |
| EA141AS-33A   | 3/8"       | 9mm     | 330円   | 363円          |
| EA141AS-33.5A | 3/8"       | 11mm    | 690円   | 759円          |
| EA141AS-34A   | 3/8"       | 13mm    | 320円   | 352円          |
| EA141AS-42A   | 1/2"       | 6mm     | 530円   | 583円          |
| EA141AS-43A   | 1/2"       | 9mm     | 470円   | 517円          |
| EA141AS-44A   | 1/2"       | 13mm    | 450円   | 495円          |
| EA141AS-66    | 3/4"       | 19mm    | 1,190円 | 1,309円        |
| EA141AS-88    | 1"         | 25mm    | 2,020円 | 2,222円        |

- 材質…真鍮
- 最高使用圧力…1.2MPa

## 雌ねじシステム



(ドイツ)

LUDECKE

(1個価格)

| 品番            | ねじ径<br>(G) | 適合ホース内径     | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|---------------|------------|-------------|------|---------------|
| EA141AT-12A   | 1/8"       | 1/4" (6mm)  | 400円 | 440円          |
| EA141AT-22A   | 1/4"       | 1/4" (6mm)  | 330円 | 363円          |
| EA141AT-23A   | 1/4"       | 3/8" (9mm)  | 310円 | 341円          |
| EA141AT-32A   | 3/8"       | 1/4" (6mm)  | 460円 | 506円          |
| EA141AT-33A   | 3/8"       | 3/8" (9mm)  | 420円 | 462円          |
| EA141AT-33.5A | 3/8"       | 7/8" (11mm) | 500円 | 550円          |
| EA141AT-42A   | 1/2"       | 1/4" (6mm)  | 530円 | 583円          |
| EA141AT-43A   | 1/2"       | 3/8" (9mm)  | 560円 | 616円          |

- アウターコーン付
- 材質…真鍮
- 使用圧力…1.2MPa

## リングエルボ



- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa
- 使用温度範囲…-20～60℃
- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)

S ONDA

| 品番        | 銅管外径 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|-----------|------|------|---------------|
| EA426AW-1 | 8mm  | 440円 | 484円          |
| EA426AW-2 | 10mm | 570円 | 627円          |

## 三方リングチーズ



- 銅管用継手
- 材質…真鍮
- 使用圧力…0.6MPa以下
- 使用温度範囲…-20～60℃

S ONDA

| 品番         | ナット対応  | 銅管外径 | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|--------|------|------|---------------|
| EA426AW-11 | 16.5mm | 8mm  | 570円 | 627円          |
| EA426AW-12 | 16.5mm | 10mm | 740円 | 814円          |

- 使用流体…JIS1号灯油(白灯油)
- 樹脂製スリーブ

## チューブカッター



- 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
- スベア替刃1枚付
- リーマー内蔵

ESCO

| 品番     | 適用 | 適合管外径                   | 全長<br>(mm) | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|--------|----|-------------------------|------------|--------|---------------|
| EA203C | 銅管 | 1/8"～1/2"<br>(3～25.5mm) | 130        | 1,550円 | 1,705円        |

| 品番       | 適用          | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|----------|-------------|--------|---------------|
| EA203-11 | 銅管用(5枚)     | 3,340円 | 3,674円        |
| EA203-13 | ステンレス管用(5枚) | 3,740円 | 4,114円        |

## ホースニップル



(ドイツ)

- 37°内テーパ付

| 品番         | 適合ホース内径 | 全長   | 価格   | 税別価格<br>(10%) |
|------------|---------|------|------|---------------|
| EA141E-2.5 | 8mm     | 52mm | 580円 | 638円          |
| EA141E-3.5 | 11mm    | 52mm | 770円 | 847円          |
| EA141E-4   | 13mm    | 52mm | 700円 | 770円          |

- 材質…真鍮
- 使用圧力…1.2MPa

## 雄ねじシステム(スイベル式)



(ドイツ)

- ホースがよじれにくい  
スイベル金具式
- 材質…真鍮

LUDECKE

| 品番         | ねじ径   | 適合ホース内径 | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|------------|-------|---------|--------|---------------|
| EA141AT-71 | R1/4" | 6mm     | 1,190円 | 1,309円        |
| EA141AT-72 | R1/4" | 9mm     | 1,240円 | 1,364円        |
| EA141AT-81 | R3/8" | 6mm     | 1,360円 | 1,496円        |
| EA141AT-82 | R3/8" | 9mm     | 1,300円 | 1,430円        |
| EA141AT-83 | R3/8" | 11mm    | 1,370円 | 1,507円        |

- 最高使用圧力…1.2MPa

- ねじロックが塗布されています

## L型雄ねじシステム




- 材質…真鍮
- 使用圧力…3.45MPa以下

ASOH

| 品番         | ねじ径<br>(R) | 適合ホース内径 | 価格     | 税別価格<br>(10%) |
|------------|------------|---------|--------|---------------|
| EA141A-321 | 1/4"       | 7mm     | 1,100円 | 1,210円        |
| EA141A-322 | 1/4"       | 8mm     | 1,100円 | 1,210円        |
| EA141A-323 | 1/4"       | 9mm     | 1,100円 | 1,210円        |
| EA141A-324 | 1/4"       | 10.5mm  | 1,150円 | 1,265円        |
| EA141A-331 | 3/8"       | 9mm     | 1,410円 | 1,551円        |
| EA141A-332 | 3/8"       | 10.5mm  | 1,410円 | 1,551円        |
| EA141A-333 | 3/8"       | 12.7mm  | 1,500円 | 1,650円        |
| EA141A-334 | 3/8"       | 14mm    | 1,500円 | 1,650円        |
| EA141A-341 | 1/2"       | 10.5mm  | 2,290円 | 2,519円        |
| EA141A-342 | 1/2"       | 12.7mm  | 2,200円 | 2,420円        |
| EA141A-343 | 1/2"       | 14mm    | 2,200円 | 2,420円        |
| EA141A-344 | 1/2"       | 16mm    | 2,200円 | 2,420円        |
| EA141A-345 | 1/2"       | 19mm    | 2,200円 | 2,420円        |

## コントロール銅管



- 肉厚…1mm

先端部拡大

| 品番         | 銅管外径 | 仕上<br>外径 | 全長  | 価格      | 税別価格<br>(10%) |
|------------|------|----------|-----|---------|---------------|
| EA436BB-11 | 6mm  | 8.0mm    | 10m | 9,950円  | 10,945円       |
| EA436BB-12 | 6mm  | 8.0mm    | 20m | 19,900円 | 21,890円       |
| EA436BB-13 | 6mm  | 8.0mm    | 50m | 45,000円 | 49,500円       |
| EA436BB-15 | 8mm  | 10.2mm   | 10m | 15,350円 | 16,885円       |
| EA436BB-16 | 8mm  | 10.2mm   | 20m | 30,500円 | 33,550円       |
| EA436BB-17 | 8mm  | 10.2mm   | 50m | 73,000円 | 80,300円       |
| EA436BB-19 | 10mm | 12.2mm   | 10m | 20,550円 | 22,605円       |
| EA436BB-20 | 10mm | 12.2mm   | 20m | 41,000円 | 45,100円       |

- 空気圧あるいは油圧の伝導による自動制御装置の配管用に。
- 接続はリングジョイントを使用して下さい。
- 被覆に塩化ビニールを使用していますので屋外使用の際は耐候性を考慮し、銅管もしくは耐候性のあるフレキシブル管などの中に通して使用して下さい。

## 雄ねじシステム



- 材質…真鍮
- 使用圧力…1.0MPa

栗田製作所

| 品番          | ねじ径<br>(R) | 適合ホース<br>内径 | 価格     | 税込価格<br>(10%) |
|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| EA141AS-201 | 1/8"       | 6mm         | 130円   | 143円          |
| EA141AS-202 | 1/8"       | 8mm         | 150円   | 165円          |
| EA141AS-203 | 1/8"       | 10mm        | 220円   | 242円          |
| EA141AS-204 | 1/4"       | 6mm         | 200円   | 220円          |
| EA141AS-205 | 1/4"       | 8mm         | 190円   | 209円          |
| EA141AS-206 | 1/4"       | 10mm        | 200円   | 220円          |
| EA141AS-207 | 1/4"       | 12mm        | 320円   | 352円          |
| EA141AS-208 | 3/8"       | 6mm         | 330円   | 363円          |
| EA141AS-209 | 3/8"       | 8mm         | 330円   | 363円          |
| EA141AS-210 | 3/8"       | 10mm        | 320円   | 352円          |
| EA141AS-211 | 3/8"       | 12mm        | 360円   | 396円          |
| EA141AS-212 | 3/8"       | 13mm        | 380円   | 418円          |
| EA141AS-213 | 1/2"       | 8mm         | 850円   | 935円          |
| EA141AS-214 | 1/2"       | 10mm        | 780円   | 858円          |
| EA141AS-215 | 1/2"       | 12mm        | 920円   | 1,012円        |
| EA141AS-216 | 1/2"       | 13mm        | 640円   | 704円          |
| EA141AS-217 | 1/2"       | 16mm        | 920円   | 1,012円        |
| EA141AS-218 | 1/2"       | 19mm        | 850円   | 935円          |
| EA141AS-219 | 3/4"       | 13mm        | 1,130円 | 1,243円        |
| EA141AS-220 | 3/4"       | 19mm        | 1,080円 | 1,188円        |
| EA141AS-221 | 1"         | 27mm        | 1,580円 | 1,738円        |