

ステンレス継手

片ねじニップル[ステンレス]

- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa




品番	呼び径 (A呼び)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469C-2A	8	1/4"	50	220円	242円
EA469C-3A	10	3/8"	50	220円	242円
EA469C-4A	15	1/2"	50	270円	297円
EA469C-6A	20	3/4"	50	300円	330円
EA469C-10A	25	1"	50	370円	407円
EA469CA-2A	8	1/4"	75	290円	319円
EA469CA-3A	10	3/8"	75	290円	319円
EA469CA-4A	15	1/2"	75	320円	352円
EA469CA-6A	20	3/4"	75	400円	440円
EA469CA-10A	25	1"	75	490円	539円
EA469CA-12A	32	1 1/4"	75	700円	770円
EA469CA-14A	40	1 1/2"	75	850円	935円
EA469CA-20A	50	2"	75	1,100円	1,210円
EA469CB-2A	8	1/4"	100	350円	385円
EA469CB-3A	10	3/8"	100	350円	385円
EA469CB-4A	15	1/2"	100	400円	440円
EA469CB-6A	20	3/4"	100	460円	506円
EA469CB-10A	25	1"	100	600円	660円
EA469CB-12A	32	1 1/4"	100	890円	979円
EA469CB-14A	40	1 1/2"	100	1,060円	1,166円
EA469CB-20A	50	2"	100	1,310円	1,441円

(Rcねじ)ソケット[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

(Rpねじ)ソケット[ステンレス]



- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2302
- JIS G 3459 (-1A, -3A, -20Aのみ)


品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rp)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AA-1A	6	1/8"	20	190円	209円
EA469AA-2A	8	1/4"	25	210円	231円
EA469AA-3A	10	3/8"	26	230円	253円
EA469AA-4A	15	1/2"	33	230円	253円
EA469AA-6A	20	3/4"	36	300円	330円
EA469AA-10A	25	1"	43	430円	473円
EA469AA-12A	32	1 1/4"	48	620円	682円
EA469AA-15A	40	1 1/2"	48	740円	814円
EA469AA-20A	50	2"	56	1,110円	1,221円

エルボ[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

(R×Rpねじ)持出しソケット[ステンレス]



- 材質…SCS13


品番	呼び径 (A呼び)	ねじサイズ (Rp)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AZ-71	13	12	29	550円	605円
EA469AZ-72	13	12	34	610円	671円
EA469AZ-73	13	12	39	650円	715円
EA469AZ-74	13	12	44	700円	770円
EA469AZ-81	20	17	31	660円	726円
EA469AZ-82	20	17	36	720円	792円
EA469AZ-83	20	17	41	760円	836円
EA469AZ-84	20	17	46	820円	902円

異径エルボ[ステンレス]



- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

エルボ[ステンレス]



- 材質…SCS14A
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (A呼び)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AC-301A	6	1/8"	620円	682円
EA469AC-302A	8	1/4"	620円	682円
EA469AC-303A	10	3/8"	630円	693円
EA469AC-304A	15	1/2"	760円	836円
EA469AC-306A	20	3/4"	1,090円	1,199円
EA469AC-310A	25	1"	1,530円	1,683円
EA469AC-312A	32	1 1/4"	2,380円	2,618円
EA469AC-315A	40	1 1/2"	2,730円	3,003円
EA469AC-320A	50	2"	4,120円	4,532円
EA469AC-325A	65	2 1/2"	8,470円	9,317円

両ねじニップル[ステンレス]

- 材質…SUS304
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2302



品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469D-2A	8	1/4"	50	190円	209円
EA469D-3A	10	3/8"	50	190円	209円
EA469D-4A	15	1/2"	50	230円	253円
EA469D-6A	20	3/4"	50	250円	275円
EA469D-10A	25	1"	50	310円	341円
EA469DA-2A	8	1/4"	75	240円	264円
EA469DA-3A	10	3/8"	75	240円	264円
EA469DA-4A	15	1/2"	75	270円	297円
EA469DA-6A	20	3/4"	75	330円	363円
EA469DA-10A	25	1"	75	410円	451円
EA469DA-12A	32	1 1/4"	75	590円	649円
EA469DA-14A	40	1 1/2"	75	720円	792円
EA469DA-20A	50	2"	75	930円	1,023円
EA469DB-2A	8	1/4"	100	300円	330円
EA469DB-3A	10	3/8"	100	300円	330円
EA469DB-4A	15	1/2"	100	330円	363円
EA469DB-6A	20	3/4"	100	390円	429円
EA469DB-10A	25	1"	100	510円	561円
EA469DB-12A	32	1 1/4"	100	750円	825円
EA469DB-14A	40	1 1/2"	100	890円	979円
EA469DB-20A	50	2"	100	1,110円	1,221円

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (R)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469DC-2A	8	1/4"	125	430円	473円
EA469DC-3A	10	3/8"	125	360円	396円
EA469DC-4A	15	1/2"	125	430円	473円
EA469DC-6A	20	3/4"	125	490円	539円
EA469DC-10A	25	1"	125	650円	715円
EA469DC-12A	32	1 1/4"	125	950円	1,045円
EA469DC-14A	40	1 1/2"	125	1,300円	1,430円
EA469DC-20A	50	2"	125	1,390円	1,529円
EA469DD-2A	8	1/4"	150	410円	451円
EA469DD-3A	10	3/8"	150	410円	451円
EA469DD-4A	15	1/2"	150	490円	539円
EA469DD-6A	20	3/4"	150	580円	638円
EA469DD-10A	25	1"	150	730円	803円
EA469DD-12A	32	1 1/4"	150	1,090円	1,199円
EA469DD-14A	40	1 1/2"	150	1,240円	1,364円
EA469DD-20A	50	2"	150	1,600円	1,760円
EA469DE-2A	8	1/4"	200	540円	594円
EA469DE-3A	10	3/8"	200	540円	594円
EA469DE-4A	15	1/2"	200	610円	671円
EA469DE-6A	20	3/4"	200	710円	781円
EA469DE-10A	25	1"	200	900円	990円
EA469DE-12A	32	1 1/4"	200	1,420円	1,562円
EA469DE-14A	40	1 1/2"	200	1,600円	1,760円
EA469DE-20A	50	2"	200	1,990円	2,189円

異径ソケット[ステンレス]




- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- 1段落ち、2段落ち…JIS B 2308

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc×Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AB-2A	8×6	1/4"×1/8"	25	380円	418円
EA469AB-3B	10×8	3/8"×1/4"	28	380円	418円
EA469AB-4B	15×10	1/2"×3/8"	34	570円	627円
EA469AB-6B	20×15	3/4"×1/2"	38	740円	814円
EA469AB-10B	25×20	1"×3/4"	42	1,110円	1,221円
EA469AB-12A	32×25	1 1/4"×1"	48	1,810円	1,991円
EA469AB-15A	40×32	1 1/2"×1 1/4"	52	2,500円	2,750円
EA469AB-20A	50×40	2"×1 1/2"	58	3,730円	4,103円

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc×Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AB-3AA	10×6	3/8"×1/8"	28	380円	418円
EA469AB-4AA	15×8	1/2"×1/4"	34	570円	627円
EA469AB-6AA	20×10	3/4"×3/8"	38	740円	814円
EA469AB-10AA	25×15	1"×1/2"	42	1,110円	1,221円
EA469AB-12AA	32×20	1 1/4"×3/4"	48	2,140円	2,354円
EA469AB-15AA	40×25	1 1/2"×1"	52	2,960円	3,256円
EA469AB-20AA	50×32	2"×1 1/4"	58	4,420円	4,862円

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc×Rc)	全長 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA469AB-6BA	20×8	3/4"×1/4"	38	870円	957円
EA469AB-12BA	32×13	1 1/4"×1/2"	48	2,140円	2,354円
EA469AB-15BA	40×20	1 1/2"×3/4"	52	2,960円	3,256円
EA469AB-20BA	50×25	2"×1"	58	4,420円	4,862円

異径エルボ[ステンレス]



- 材質…SCS14A
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc×Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AD-302A	8×6	1/4"×1/8"	880円	968円
EA469AD-303A	10×8	3/8"×1/4"	880円	968円
EA469AD-304A	15×10	1/2"×3/8"	980円	1,078円
EA469AD-306A	20×15	3/4"×1/2"	1,470円	1,617円
EA469AD-310A	25×20	1"×3/4"	2,040円	2,244円
EA469AD-312A	30×25	1 1/4"×1"	3,060円	3,366円
EA469AD-315A	40×32	1 1/2"×1 1/4"	3,640円	4,004円
EA469AD-320A	50×40	2"×1 1/2"	5,340円	5,874円

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc×Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AD-6AA	20×10	3/4"×3/8"	1,030円	1,133円
EA469AD-10AA	25×15	1"×1/2"	1,200円	1,320円
EA469AD-12AA	32×20	1 1/4"×3/4"	2,090円	2,299円
EA469AD-15AA	40×25	1 1/2"×1"	2,590円	2,849円
EA469AD-20AA	50×32	2"×1 1/4"	3,700円	4,070円

45°エルボ[ステンレス]

- 材質…SCS13
- 最高圧力…1.35MPa
- JIS B 2308

品番	呼び径 (呼び)	ねじサイズ (Rc)	価格	税込価格 (10%)
EA469AN-1A	6	1/8"	590円	649円
EA469AN-2A	8	1/4"	590円	649円
EA469AN-3A	10	3/8"	590円	649円
EA469AN-4A	15	1/2"	680円	748円
EA469AN-6A	20	3/4"	1,020円	1,122円
EA469AN-10A	25	1"	1,410円	1,551円
EA469AN-12A	32	1 1/4"	2,190円	2,409円
EA469AN-15A	40	1 1/2"	2,340円	2,574円
EA469AN-20A	50	2"	3,380円	3,718円
EA469AN-25A	65	2 1/2"	6,840円	7,524円