

ケーブルストラップ(粘着タイプ)

(イギリス)

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付

品番	最大径 (mm)	取付穴径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA944MA-121	50.8	5.2	10	750円	825円

自在ケーブルクランプ(粘着タイプ)

品番	ケーブル径 (mm)	入数 (個)	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-10A	7.9~10.3	10	480円	528円
EA947FA-12A	10~12.5	10	540円	594円
EA947FA-15A	12.6~15.4	10	610円	671円
EA947FA-10	7.9~10.3	100	4,280円	4,708円
EA947FA-12	10~12.5	100	4,820円	5,302円
EA947FA-15	12.6~15.4	100	5,420円	5,962円

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付

ケーブルクリップ

- 粘着タイプ
- サイズ…130×60×15mm
- 材質…鉄
- 電線止め用

品番 EA947FA-71 価格 310円 税込価格 (10%) 341円

ELPA

自在ケーブルクランプ(粘着タイプ)

品番	結束径 (mm)	ベースサイズ (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FC-17	3~17	25×18	10	1,080円	1,188円
EA947FC-22	3~22	30.5×21	10	1,180円	1,298円
EA947FC-26	3~26	30.5×21	10	1,850円	2,035円

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付
- ワイヤー、ケーブルなどの形状を問わず、1種類で広範囲の結束ができます。

ツイストワイヤークリップ

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA945AA-4	13.4	100	950円	1,045円

- 材質…ナイロン66
- 耐酸性、絶縁性

www.esco-net.com

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。



ツイストワイヤークリップ(粘着タイプ)

- 材質…ナイロン66
- 耐酸性、絶縁性

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA945AC-1A	7~10	10	490円	539円
EA945AC	7~10	100	4,400円	4,840円

コードクリップ(粘着タイプ)

- 粘着タイプ
- サイズ…16×16×7mm
- 材質…樹脂

品番 EA947FA-21 価格 360円 税込価格 (10%) 396円

- 電話線の固定に

コードクリップ(粘着タイプ)

品番	サイズ (mm)					価格	税込価格 (10%)
	A	B	C	D	E		
EA947FA-31	19.4	10	15	5	0.5	320円	352円
EA947FA-32	25	15	25	5	0.5	440円	484円

- 材質…鉄
- 粘着テープ付
- 家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。

ケーブルクリップ(同軸ケーブル用)

品番	ケーブル径 (mm)	入数 (個)	価格	税込価格 (10%)
EA947FB-6.3A	6.3	10	250円	275円
EA947FB-6.3	6.3	100	2,180円	2,398円

- 材質…ナイロン
- 粘着テープ付
- サイズ…21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm

サドル(ケーブル用)

品番	適用結束バンド幅	入数	価格	税込価格 (10%)
EA948GR-1	8.7mm以下	10	560円	616円
EA948GR-2	12.6mm以下	10	840円	924円

- 材質…ナイロン66
- 取付ねじ…1: M4×25
- 2: M4×35
- 清掃・洗浄が頻繁な機械周りに
- ねじ止め、結束バンド止めの上・下どちらでも可能
- 用途に合わせ最大3箇所(上・左・右)固定可能
- RoHS対応品

ケーブルフック

品番	開口幅 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA951FY-101	約22×約10	770円	847円

- 壁際や頭上への配線保持に
- サイズ…約22×120×3mm
- 重量…82g
- 耐荷重…36kg
- 適合ケーブル径…約φ5mm
- 非導電性
- S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。

ワイヤークリップ(粘着タイプ)

品番	サイズ (mm)			入数	価格	税込価格 (10%)
	L1	H	H1			
EA945AD-1A	8.0	5.2	2.8	10	240円	264円
EA945AD-2A	4.0	6.8	4.0	10	240円	264円
EA945AD-1	8.0	5.2	2.8	100	2,130円	2,343円
EA945AD-2	4.0	6.8	4.0	100	2,150円	2,365円

- 材質…ナイロン66
- 粘着テープ付

コードクリップ(粘着タイプ)

- 粘着タイプ
- 材質…ABS樹脂
- サイズ…26×15×9mm

品番	コード径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-23	2~6	5	660円	726円

- 家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。

ケーブルクリップ

- 材質…冷延鋼板
- サイズ…130×60×10mm
- 接着・ビス止め併用

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-74	VFF0.75~1.25mm	5	280円	308円

ELPA

配線用ステーブルセット

- 材質…鉄

品番 EA946AA 価格 7,190円 税込価格 (10%) 7,909円

《セット内容》

サイズ (内幅)	適用電線	入数 (約)
5.0mm	0.5mm×2	398
6.5mm	0.75mm×2.125mm×2	346
8.0mm	1.6mm×2	280
10.5mm	1.6mm×2.2.0mm×2	205
13.0mm	1.6mm×3	149
16.0mm	2.0mm×3.2.6mm×2	105
18.0mm	2.6mm×2	82

- ケースサイズ…300×200×60mm
- ポリ塩化ビニール樹脂でコーティングをしています。
- 10.5~18.0mmはVA線用になります。

配線用ステーブル

- 材質…鉄
- ポリ塩化ビニール樹脂でコーティング

品番	ステーブル幅 (mm)	入数 (約)	価格	税込価格 (10%)
EA946AA-1	5.0	398	800円	880円
EA946AA-2	6.5	346	910円	1,001円
EA946AA-3	8.0	280	890円	979円
EA946AA-5	13.0	149	1,050円	1,155円

- 旧4・5はVA線用になります。

ケーブルクランプ(粘着タイプ)

(イギリス)

品番	適合直径 (mm)	ベースサイズ (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-1B	6~7	25×20	5	190円	209円
EA947FA-2B	7~8	25×20	5	210円	231円
EA947FA-3B	9~10	30×24	5	230円	253円
EA947FA-4B	12~14	30×24	5	250円	275円

- 材質…グレーナイロン66
- 粘着テープ付

丸型コードクリップ(粘着タイプ)

品番	コード径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-22	3~5	7	410円	451円

- サイズ…25×9×9mm
- 材質…スチール
- リビングから水まわりまで幅広く使える手軽な貼るタイプです。

ケーブルクリップ

- サイズ…130×60×10mm
- 材質…本体:鉄板
- スポンジ:ソフトロン
- 粘着テープ:スポンジ絶縁体付

品番	結束径 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA947FA-72	8	5	220円	242円
EA947FA-73	10	5	280円	308円

ELPA

配線用ステーブル

品番	ステーブル幅 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)	
					VA線用
EA946-10.5	10.5	100	300円	330円	VA線用
EA946-13	13.0	70	300円	330円	VA線用
EA946-16	16.0	45	300円	330円	VA線用
EA946A-5	5.0	135	300円	330円	丸線用
EA946A-6.5	6.5	115	300円	330円	丸線用
EA946A-8	8.0	100	300円	330円	丸線用

- 材質…鉄
- 塩化ビニールでコーティング

ケーブルステーブルガン

(アメリカ)

- 本体に針は付属していません。

品番 EA575AH 価格 5,990円 税込価格 (10%) 6,589円

替針

品番	サイズ (幅)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA575AH-1	8mm	250	1,850円	2,035円
EA575AH-2	10mm	200	1,390円	1,529円
EA575AH-3	12mm	200	1,410円	1,551円

- サイズ…195×38×177(H)mm
- 重量…630g
- 木に打つこともできます。
- 手が疲れないエルゴノミックハンドル。