

### [卓上型] キャビネット

- 引出しが飛び出しにくい、落下防止ストッパー構造
- 材質…ポリスチレン
- 重量…1.5kg

品番	サイズ (W×D×H)mm	引出し	価格	税込価格 (10%)
EA954ES-105	374×152×187	4段×5列	1,730円	1,903円

### [卓上型] キャビネット

品番	サイズ (W×D×H)mm	引出し	価格	税込価格 (10%)
EA954ES-101	378×154×189	2段×3列	1,500円	1,650円
EA954ES-102	378×154×189	4段×3列	1,650円	1,815円
EA954ES-103	378×154×189	4段×3列	1,800円	1,980円
EA954ES-104	378×154×189	2段×5列	1,610円	1,771円

### キャビネット

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HL-1	425×509×164	2.93	4,220円	4,642円

引出し内寸法(mm) 引出し耐荷重(kg)  
350×450×110 8

- 引き出しやすい金属レールを採用。
- 天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
- 転倒防止バンド、鍵2本付

### キャビネット

- A4ファイルの収納に最適。

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HL-2	425×509×309	3.98	5,620円	6,182円

引出し内寸法(mm) 引出し耐荷重(kg)  
320×450×255 20

- 引き出しやすい金属レールを採用。
- 天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
- 転倒防止バンド、鍵2本付

### ④ オフィスチェスト [キャスター付]

- 材質…ポリプロピレン、スチール
- 引出し内寸法…260×360×77mm
- 重量…-84:6.5kg、-86A:4kg
- キャスター…自在×4

品番	サイズ (W×D×H)mm	引出し	価格	税込価格 (10%)
EA954JA-84	320×390×1084	A4浅型×10	6,900円	7,590円
EA954JA-86A	320×390×680	A4浅型×6	5,110円	5,621円

### デスクチェスト

品番	サイズ(W×D×H)mm	引出し	価格	税込価格 (10%)
EA954JA-91A	262×331×269mm	A4浅型3段	1,870円	2,057円
EA954JA-92A	262×331×328mm	A4浅型2段 A4深型1段	2,060円	2,266円

- 材質…本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引出し:スチロール樹脂
- 重量…-91A:1.82kg、-92A:2.07kg

### ④ 片袖デスク

- お客様組立品
- 材質…本体:スチール 天板:メラミン化粧板、スチール
- ペントレー、仕切板3枚付
- コードホール2個付

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	デスク耐荷重(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954DE-45D	1000×700×700	46.5	150	73,000円	80,300円
EA954DE-46D	1100×700×700	48.4	150	75,500円	83,050円
EA954DE-47D	1400×700×700	54.7	150	91,000円	100,100円

### ④ ワゴン

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	段数	価格	税込価格 (10%)
EA954DF-22D	400×700×700	28.9	3段	45,800円	50,380円

★天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。  
●一度の施設ですべての引出しの鍵がかかるオールロック機構  
●ラッチ機構 ●片袖机は左右取付けができます。

### ④ デスクチェスト

- 材質…ポリプロピレン
- 重量…1.89kg
- 底面には滑り止め用のゴム脚付

品番	サイズ (W×D×H)mm	引出し	価格	税込価格 (10%)
EA954JA-95	312×360×329	A4浅型3段	2,360円	2,596円

### ④ 平デスク

- お客様組立品

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	デスク耐荷重(kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954DE-55D	1000×700×700	27.9	150	48,300円	53,130円
EA954DE-56D	1200×700×700	31.3	150	52,000円	57,200円
EA954DE-57D	1400×700×700	36.1	150	64,500円	70,950円
EA954DE-58D	1600×700×700	39.6	150	69,500円	76,450円

### ④ ワゴン

品番	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)	段数	価格	税込価格 (10%)
EA954DF-51C	396×585×606	24.5	3段	54,500円	59,950円
EA954DF-52C	396×585×606	24.5	2段	52,500円	57,750円

●材質…本体:スチール、天板:メラミン化粧板、スチール ●引出し付 ●コードホール2個付  
★天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。

### デスクマット

- 旧JISデスク用
- 表面抗菌加工

品番	サイズ(mm)	マット厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA762EC-1	300×450	1.8mm 2mm	1,410円	1,551円
EA762EC-2	450×600	1.8mm 2mm	2,350円	2,585円
EA762EC-3	620×900	1.8mm 2mm	4,780円	5,258円
EA762EC-4	620×1045	1.8mm 2mm	5,720円	6,292円
EA762EC-5	620×1355	1.8mm 2mm	7,780円	8,558円
EA762EC-6	715×1045	1.8mm 2mm	6,470円	7,117円
EA762EC-7	715×1445	1.8mm 2mm	9,000円	9,900円

●材質…軟質塩化ビニール ●グリーン下敷マット付

### 平デスク

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954DF-101	1200×700×700	32.1	45,800円	50,380円
EA954DF-102	1600×700×700	39.3	66,800円	73,480円

### ④ [キャスター付] ワゴン

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954DF-51C	396×585×606	24.5	54,500円	59,950円
EA954DF-52C	396×585×606	24.5	52,500円	57,750円

●材質…本体:スチール、天板:メラミン化粧板、スチール ●引出し付 ●コードホール2個付  
★天板と幕板の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。

### ④ 机上ラック

品番	サイズ(mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-261	700×400×620	11.6	50	37,000円	40,700円
EA954HC-262	1000×400×620	13.6	50	38,000円	41,800円
EA954HC-263	1200×400×620	14.8	50	39,500円	43,450円
EA954HC-264	1400×400×620	16.2	50	42,000円	46,200円

専用固定金具 (別売)

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-265	EA954HC-261~264用	2,520円	2,772円

棚板 (別売)

品番	仕様	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-266	EA954HC-261用	40	8,410円	9,251円
EA954HC-267	EA954HC-262用	40	8,930円	9,823円
EA954HC-268	EA954HC-263用	40	9,520円	10,472円

●お客様組立品 ●材質…スチール ●EA954DE-45D~47D、-55D~58D用(幅サイズに合わせてお選び下さい)  
※机上ラックをデスクに取付ける際は必ず専用固定金具(別売)をご使用下さい。

### デスクマット

品番	サイズ(mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA762EC-11A	600×450	1.2mm	1,580円	1,738円
EA762EC-12A	990×690	1.2mm	3,740円	4,114円
EA762EC-13A	1190×690	1.2mm	4,510円	4,961円
EA762EC-14A	1390×690	1.2mm	5,190円	5,709円

●材質…上敷:PVC、下敷:発泡ポリエチレン

### ④ OAデスク

- お客様組立品
- 材質…天板:メラミン化粧板 脚パネル:スチール

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-42A	600×700×700	19.5	33,400円	36,740円
EA954HC-43A	1000×700×700	25.5	41,000円	45,100円

総耐荷重:80kg  
●キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2

### ④ [キャスター付] ワゴン

品番	サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954DF-51C	396×585×606	24.5	54,500円	59,950円
EA954DF-52C	396×585×606	24.5	52,500円	57,750円

引出し内寸法(mm) 引出し耐荷重  
EA954DF-51C 上段:314×411×78 上段:20kg  
中段:321×411×139 中段:20kg  
下段:322×533×302 下段:20kg  
EA954DF-52C 上段:322×533×265 上段:20kg  
下段:322×533×265 下段:20kg

●カラー…マイルドグレイ ●材質…SPCC ●キャスター、ストッパー付  
●-51C:ペントレー、仕切板3枚付、-52C:仕切板2枚付  
●ラッチ機構、オールロック機構、ロング引出し

### ④ 机上ラック

品番	サイズ(mm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-261	700×400×620	11.6	50	37,000円	40,700円
EA954HC-262	1000×400×620	13.6	50	38,000円	41,800円
EA954HC-263	1200×400×620	14.8	50	39,500円	43,450円
EA954HC-264	1400×400×620	16.2	50	42,000円	46,200円

専用固定金具 (別売)

品番	仕様	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-265	EA954HC-261~264用	2,520円	2,772円

棚板 (別売)

品番	仕様	耐荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA954HC-266	EA954HC-261用	40	8,410円	9,251円
EA954HC-267	EA954HC-262用	40	8,930円	9,823円
EA954HC-268	EA954HC-263用	40	9,520円	10,472円

●お客様組立品 ●材質…スチール ●EA954DE-45D~47D、-55D~58D用(幅サイズに合わせてお選び下さい)  
※机上ラックをデスクに取付ける際は必ず専用固定金具(別売)をご使用下さい。

### デスクマット (光学マウス対応)

- 光学マウスに対応しています。

品番	サイズ(mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA762EC-21	600×450	1.2mm	1,580円	1,738円
EA762EC-22	990×690	1.2mm	3,750円	4,125円
EA762EC-23	1190×690	1.2mm	4,510円	4,961円
EA762EC-24	1390×690	1.2mm	4,990円	5,489円

●材質…上敷:PVC(特殊コーティング)、下敷:発泡ポリエチレン

色の品番はメーカー直送品です。