

コーススレッド フレキ付


頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。

コーススレッド フレキ付

ユニコ 小箱



小箱 サイズ: W129×D79×H120




商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AC - 25F 小	全ネジ	3.8 X 25	19	1,000 本 X 10 箱	1,800	4 571 147 602205
AC - 28F 小	全ネジ	3.8 X 28	21	1,000 本 X 10 箱	1,950	4 571 147 602212
AC - 32F 小	全ネジ	3.8 X 32	26	1,000 本 X 10 箱	2,050	4 571 147 602229
AC - 38F 小	全ネジ	3.8 X 38	32	1,000 本 X 10 箱	2,200	4 571 147 602236
AC - 41F 小	全ネジ	3.8 X 41	35	500 本 X 10 箱	1,300	4 571 147 602243
AC - 45F 小	全ネジ	3.8 X 45	39	500 本 X 10 箱	1,450	4 571 147 602250
AC - 51F 小	全ネジ	3.8 X 51	44	500 本 X 10 箱	1,600	4 571 147 602267
AC - 57F 小	全ネジ	3.8 X 57	50	400 本 X 10 箱	1,500	4 571 147 602274
AC - 65F 小	半ネジ	4.2 X 65	35	300 本 X 10 箱	1,550	4 571 147 602281
AC - 75F 小	半ネジ	4.2 X 75	40	200 本 X 10 箱	1,250	4 571 147 602298
AC - 90F 小	半ネジ	4.5 X 90	50	200 本 X 10 箱	2,300	4 571 147 602304
AC - 120F 小	半ネジ	4.8 X 120	65	120 本 X 10 箱	2,600	4 571 147 602311

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

コーススレッド フレキ付

クOMET バラ




商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1甲/円)	JANコード
AC - 150F バラ	半ネジ	5.2 X 150	65	1,000 本	40,000	4 571 147 602403
AC - 180F バラ	半ネジ	5.2 X 180	65	1,000 本	60,000	4 571 147 602410

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

コーススレッド フレキ付 カラー(白)

ユニコ 小箱



商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AC - 25F カラー 小	全ネジ	3.8 X 25	19	1,000 本 X 10 箱	2,800	4 571 147 602502
AC - 28F カラー 小	全ネジ	3.8 X 28	21	1,000 本 X 10 箱	2,950	4 571 147 602519
AC - 32F カラー 小	全ネジ	3.8 X 32	26	1,000 本 X 10 箱	3,450	4 571 147 602526
AC - 38F カラー 小	全ネジ	3.8 X 38	32	1,000 本 X 10 箱	3,200	4 571 147 602533
AC - 41F カラー 小	全ネジ	3.8 X 41	35	500 本 X 10 箱	2,500	4 571 147 602540

※製品仕様については予告なく変更することがあります。