


ステンレス コーススレッド

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
オーステナイト系のSUS XM7ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。

ステンレス コーススレッド ラップ頭

ステンレス
SUS410

小箱



小箱 サイズ：W129×D79×H120


商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AC-25S 410 小	全ネジ	3.8 X 25	19	1,000 本 X 10 箱	6,650	4 571 147 602601
AC-28S 410 小	全ネジ	3.8 X 28	21	1,000 本 X 10 箱	7,350	4 571 147 602618
AC-32S 410 小	全ネジ	3.8 X 32	26	1,000 本 X 10 箱	8,250	4 571 147 602625
AC-38S 410 小	全ネジ	3.8 X 38	32	700 本 X 10 箱	6,300	4 571 147 602632
AC-41S 410 小	全ネジ	3.8 X 41	35	500 本 X 10 箱	5,000	4 571 147 602649
AC-45S 410 小	全ネジ	3.8 X 45	39	500 本 X 10 箱	5,400	4 571 147 602656
AC-51S 410 小	全ネジ	3.8 X 51	44	500 本 X 10 箱	6,350	4 571 147 602663
AC-57S 410 小	全ネジ	3.8 X 57	50	400 本 X 10 箱	5,600	4 571 147 602670
AC-65S 410 小	半ネジ	4.2 X 65	35	300 本 X 10 箱	6,000	4 571 147 602687
AC-75S 410 小	半ネジ	4.2 X 75	40	200 本 X 10 箱	4,650	4 571 147 602694
AC-90S 410 小	半ネジ	4.5 X 90	50	200 本 X 10 箱	7,000	4 571 147 602700
AC-120S 410 小	半ネジ	4.8 X 120	65	120 本 X 10 箱	8,400	4 571 147 602717

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

ステンレスコーススレッド フレキ付

ステンレス
SUS410

小箱




商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AC-25SF 410 小	全ネジ	3.8 X 25	19	1,000 本 X 10 箱	6,850	4571 147 60280 9
AC-28SF 410 小	全ネジ	3.8 X 28	21	1,000 本 X 10 箱	7,550	4571 147 60281 6
AC-32SF 410 小	全ネジ	3.8 X 32	26	1,000 本 X 10 箱	8,450	4571 147 60282 3
AC-38SF 410 小	全ネジ	3.8 X 38	32	700 本 X 10 箱	6,440	4571 147 60283 0
AC-41SF 410 小	全ネジ	3.8 X 41	35	500 本 X 10 箱	5,200	4571 147 60284 7
AC-45SF 410 小	全ネジ	3.8 X 45	39	500 本 X 10 箱	5,600	4571 147 60285 4
AC-51SF 410 小	全ネジ	3.8 X 51	44	500 本 X 10 箱	6,550	4571 147 60286 1
AC-57SF 410 小	全ネジ	3.8 X 57	50	400 本 X 10 箱	5,800	4571 147 60287 8
AC-65SF 410 小	半ネジ	4.2 X 65	35	300 本 X 10 箱	6,200	4571 147 60288 5
AC-75SF 410 小	半ネジ	4.2 X 75	40	200 本 X 10 箱	4,850	4571 147 60289 2
AC-90SF 410 小	半ネジ	4.5 X 90	50	200 本 X 10 箱	7,200	4571 147 60290 8
AC-120SF 410 小	半ネジ	4.8 X 120	65	120 本 X 10 箱	8,600	4571 147 60291 5

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

ステンレスコーススレッド ラップ頭

ステンレス
SUS XM7

小箱



商品記号	ネジタイプ	サイズ	ネジ長さ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AC-25S XM7 小	全ネジ	4.2 X 25	19	1,000 本 X 10 箱	6,950	4 571 147 603004
AC-28S XM7 小	全ネジ	4.2 X 28	21	1,000 本 X 10 箱	7,650	4 571 147 603011
AC-32S XM7 小	全ネジ	4.2 X 32	26	1,000 本 X 10 箱	8,550	4 571 147 603028
AC-38S XM7 小	全ネジ	4.2 X 38	32	700 本 X 10 箱	6,510	4 571 147 603035
AC-41S XM7 小	全ネジ	4.2 X 41	35	500 本 X 10 箱	5,300	4 571 147 603042
AC-45S XM7 小	全ネジ	4.2 X 45	39	500 本 X 10 箱	5,700	4 571 147 603059
AC-51S XM7 小	全ネジ	4.2 X 51	44	500 本 X 10 箱	6,650	4 571 147 603066
AC-57S XM7 小	全ネジ	4.2 X 57	50	400 本 X 10 箱	5,900	4 571 147 603073
AC-65S XM7 小	半ネジ	4.8 X 65	35	300 本 X 10 箱	6,300	4 571 147 603080
AC-75S XM7 小	半ネジ	4.8 X 75	40	200 本 X 10 箱	4,950	4 571 147 603097
AC-90S XM7 小	半ネジ	5.5 X 90	50	200 本 X 10 箱	7,300	4 571 147 603103
AC-120S XM7 小	半ネジ	5.5 X 120	65	120 本 X 10 箱	8,700	4 571 147 603110

BOX単位の出荷と小袋分けのサービスを開始しました。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。URL <http://www.fas-link.com/> ※製品仕様については予告なく変更することがあります。