


パワースレッド

特殊ローレットにより、自らバカ穴を開け、堅木や集成材などの接着剤を含む新材にもスムーズに打ち込めます。また、フレキ付でしっかりと締め付けます。細タイプと枠タイプの2種類を用途に応じてお選び下さい。

パワースレッド

パワースレッド 枠タイプ



クロメート 徳用箱


商品記号	サイズ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
枠AP - 40 徳	4.0 X 40	1,260 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608009
枠AP - 45 徳	4.0 X 45	1,070 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608016
枠AP - 50 徳	4.0 X 50	970 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608023
枠AP - 55 徳	4.0 X 55	775 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608030
枠AP - 65 徳	4.2 X 65	640 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608047
枠AP - 75 徳	4.2 X 75	520 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608054
枠AP - 90 徳	4.8 X 90	320 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608061
枠AP - 105 徳	5.2 X 105	240 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608078
枠AP - 120 徳	5.2 X 120	160 本 X 6 箱	2,900	4 571 147 608085

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

パワースレッド 細タイプ



小箱(10箱用) サイズ: W129×D79×H120




クロメート 小箱

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
細AP - 38 小	3.4 X 38	800 本 X 10 箱	2,500	4 571 147 605107
細AP - 50 小	3.4 X 50	500 本 X 10 箱	2,200	4 571 147 605114
細AP - 65 小	3.7 X 65	300 本 X 10 箱	2,000	4 571 147 605121
細AP - 75 小	3.7 X 75	200 本 X 10 箱	1,700	4 571 147 605138

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

パワースレッド 枠タイプ



クロメート 小箱

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
枠AP - 40 小	4.0 X 40	700 本 X 10 箱	2,350	4 571 147 605206
枠AP - 45 小	4.0 X 45	600 本 X 10 箱	2,600	4 571 147 605213
枠AP - 50 小	4.0 X 50	500 本 X 10 箱	2,400	4 571 147 605220
枠AP - 55 小	4.0 X 55	400 本 X 10 箱	2,500	4 571 147 605237
枠AP - 65 小	4.2 X 65	300 本 X 10 箱	2,300	4 571 147 605244
枠AP - 75 小	4.2 X 75	200 本 X 10 箱	2,050	4 571 147 605251
枠AP - 90 小	4.8 X 90	150 本 X 10 箱	2,400	4 571 147 605268
枠AP - 105 小	5.2 X 105	150 本 X 10 箱	2,700	4 571 147 605275
枠AP - 120 小	5.2 X 120	120 本 X 10 箱	3,400	4 571 147 605282

※製品仕様については予告なく変更することがあります。