

パワースレッド 細タイプ

クOMET バラ

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1甲/円)	JANコード
細AP - 38 バラ	3.4 X 38	8000 本	25,000	4 571 147 605305
細AP - 50 バラ	3.4 X 50	5000 本	22,000	4 571 147 605312
細AP - 65 バラ	3.7 X 65	3000 本	20,000	4 571 147 605329
細AP - 75 バラ	3.7 X 75	2000 本	17,000	4 571 147 605336

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

パワースレッド 棒タイプ

クOMET バラ

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1甲/円)	JANコード
棒AP - 40 バラ	4.0 X 40	7000 本	23,500	4 571 147 605404
棒AP - 45 バラ	4.0 X 45	6000 本	26,000	4 571 147 605411
棒AP - 50 バラ	4.0 X 50	5000 本	24,000	4 571 147 605428
棒AP - 55 バラ	4.0 X 55	4000 本	25,000	4 571 147 605435
棒AP - 65 バラ	4.2 X 65	3000 本	23,000	4 571 147 605442
棒AP - 75 バラ	4.2 X 75	2000 本	20,500	4 571 147 605459
棒AP - 90 バラ	4.8 X 90	1500 本	24,000	4 571 147 605466
棒AP - 105 バラ	5.2 X 105	1500 本	27,000	4 571 147 605473
棒AP - 120 バラ	5.2 X 120	1200 本	34,000	4 571 147 605480

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

シンワッシャー・ビス

金属屋根(0.8~1.2m/m鉄板)と耐火野地板との接合時に強力な保持力を発揮します。

シンワッシャー・ビス

ユニクロ 小箱

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AS - 20 小	4.2 X 20	1,100 本 X 10 箱	2,300	4 571 147 607705
AS - 25 小	4.2 X 25	900 本 X 10 箱	2,100	4 571 147 607712
AS - 30 小	4.2 X 30	650 本 X 10 箱	2,050	4 571 147 607729
AS - 40 小	4.2 X 40	450 本 X 10 箱	1,750	4 571 147 607736
AS - 50 小	4.2 X 50	300 本 X 10 箱	1,400	4 571 147 607743
AS - 65 小	4.2 X 65	250 本 X 10 箱	1,800	4 571 147 607750

※製品仕様については予告なく変更することがあります。

ステンレスシンワッシャー・ビス

ステンレス SUS410 小箱

商品記号	サイズ	甲入数	定価(1箱/円)	JANコード
AS - 20S 小	4.2 X 20	1,100 本 X 10 箱	9,500	4 571 147 607804
AS - 25S 小	4.2 X 25	900 本 X 10 箱	9,900	4 571 147 607811
AS - 30S 小	4.2 X 30	650 本 X 10 箱	9,900	4 571 147 607828
AS - 40S 小	4.2 X 40	450 本 X 10 箱	7,800	4 571 147 607835
AS - 50S 小	4.2 X 50	300 本 X 10 箱	6,150	4 571 147 607842
AS - 65S 小	4.2 X 65	250 本 X 10 箱	7,450	4 571 147 607859

※製品仕様については予告なく変更することがあります。