



VC Series 製品概要

VC Series

標準仕様

項 目		標準仕様					
モーター	定格出力 [kW]	三相 4極					
		0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2
	定格電圧	200/200-220V					
	定格周波数	50/60Hz					
	時間定格	S1					
	耐熱クラス	130(B)			155(F)		
	始動方式	直入れ					
	外被構造	全閉自冷形			全閉外扇形		
	保護等級	IP44					
	IEコード	-			IE3		
ブレーキ (ブレーキ付のとき)	制動方式	直流無励磁作動形					
	耐熱クラス	130(B)			120(E)		
	電源装置	端子箱に内蔵					
	ブレーキトルク	150/180%					
	ライニング	ノンアスベスト					
減速機	減速方式	直交軸					
	潤滑方式	グリース潤滑					
	出力軸キー溝	新 JIS B 1301-1996 平行キー(普通形)					
周囲条件	設置場所	屋内					
	周囲温度	-15℃~+40℃					
	周囲湿度	85%以下(結露しないこと)					
	標 高	1000m以下					
	雰 囲 気	塵埃・オイルミストがなく、水のかからないこと 腐食性および爆発性のガス・蒸気のないこと					
塗装色	シルバー						
海外規格	RoHS指令	対 応※			対 応		
取付方向	自由						

モーターオプション

			三相 4極					
			0.1kW	0.2kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW
モーター電源	標準	標準	200V					
		オプション	7種電圧 50Hz-380, 400, 415V 60Hz-380, 400, 440, 460V			-		
端子箱区分	ブレーキ無し	標準	プラスチック製			鋼板製		
		オプション	ラグ式			-		
		オプション	鋼板製			鋼板製		
	ブレーキ付	標準	プラスチック製			鋼鉄製		
		オプション	鋼板製			-		
		オプション	リレー付			-		
端子箱位置			P.158をご参照ください					
端子箱口出方向			P.158をご参照ください					

注意: 1. ※ 0.1~0.4kWブレーキ付仕様は、非対応です。
2. その他の特殊仕様についてもご照会ください。