



## 超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	15.2	6.35	UJR-6.35MS-AW-S

## 超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ




呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	18.2	6.35	UJR-6.35MS-L18-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	19.3	6.35	UJR-9.52MS-L19-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	19.3	6.35	UJR-12.7MS-L19-AW-S

## 超コンパクト自動溶接用ショートスリーブ



呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	33.5	6.35	UJR-6.35MS-L33-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	37.5	6.35	UJR-9.52MS-L37-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	37.5	6.35	UJR-12.7MS-L37-AW-S

## 自動溶接用スリーブ



呼び径	呼び径D	D1	D2	L	L1	品番
6.35	6.35	4.4	12.65	28	19.05	UJR-6.35MS-L28-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	28.45	19.05	UJR-9.52MS-L28.5-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	28.45	19.05	UJR-12.7MS-L28.5-AW