




高圧用 ねじ込み継手 PT T / チーズ



材質

ステンレス鋼
 SUS304・316・316L
 炭素鋼
 S25C

サイズ

6A 8A 10A
 15A 20A 25A
 32A 40A 50A
 65A 80A

液体状態

油 水 蒸気

タイプ

ねじ込み式 (PT)

規格表

Sch.80

品名	サイズ		B	L
PT T	6A・8A	1/8・1/4	23	21.1
PT T	10A	3/8	28	26.5
PT T	15A	1/2	33	28.9
PT T	20A	3/4	39	35.1
PT T	25A	1	47	38.2
PT T	32A	1 1/4	57	45.0
PT T	40A	1 1/2	64	50.8
PT T	50A	2	77	60.1
PT T	65A	2 1/2	96	67.3
PT T	80A	3	110	86.2

注) ()の数値はステンレス鋼の寸法です。

[例] SUS304 の場合 → PTT-10A-SU4
 SUS316 の場合 → PTT-10A-SU6
 SUS316L の場合 → PTT-10A-SU6 L
 炭素鋼の場合 → PTT-10A

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。