


配管用特殊継手
SW UD / D 型ユニオン



材質

ステンレス鋼
 SUS304

炭素鋼
 S25C

サイズ

8A 10A 15A
 20A 25A 32A
 40A

規格表

Sch.80

品名	サイズ	B	L1	M	L
SW-UD	8A 1/4	14.3	21	22	49
SW-UD	10A 3/8	17.8	24	27	51.5
SW-UD	15A 1/2	22.2	26	32	57.5
SW-UD	20A 3/4	27.7	32	38	66.5
SW-UD	25A 1	34.5	35	47	74.5
SW-UD	32A 1 1/4	43.2	40	58	83
SW-UD	40A 1 1/2	49.1	45	63	96

※SUSは、25A迄

液体状態

油 水 蒸気

【例】 SUS304の場合 →SW-UD-8A-**SU4**

炭素鋼の場合 →SW-UD-8A

タイプ

差込 ユニオンエルボ (メス)

※これらの寸法は予告なしに多少変更する場合があります。