

J Type

サイズ 100mm

J型 中荷重用旋回金具



SJ-100



SUIJ-100

中荷重用キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
100	■鋼板製ゴム													
	SJ-100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,100	
	SRJ-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0								1,100	
	CRJ-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6								1,130	
	■鋼板製ウレタンゴム													
	SUIJ-100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,170	
	SUIEJ-100	導電性ウレタン	B/B入										1,170	
	■樹脂製ゴム													
	PNJ-100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,000	
	PNDJ-100	ゴム	SUS入										1,000	
	PNAJ-100	ゴム											940	
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJ-100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	980	
	PNUDJ-100	ウレタン	SUS入										980	
	PNUAJ-100	ウレタン		100	102.0								920	
	■ナイロン													
	PJ-100	ナイロン		180	183.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	900	
	PBJ-100	NEW ナイロン	B/B入										960	
	PBDJ-100	NEW ナイロン	SUS入										960	
	■MCナイロン													
	UWBJ-100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	95/95	71/71	11	35	1,110	
UWBDJ-100	MCナイロン	SUS入	1,110											
UWAJ-100	MCナイロン		1,060											
UWBSJ-100	MCナイロン	B/B入	30			1,060								
UWBSDJ-100	MCナイロン	SUS入				1,060								

軸受 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。