

K Type

サイズ 100mm

K型 中荷重用固定金具

中荷重用キヤスター



SK-100

SUIK-100

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	自重 (g) 	
				(daN)	(kgf)								
100	■鋼板製ゴム												
	SK-100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	800	
	SRK-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0							800	
	CRK-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6							830	
	■鋼板製ウレタンゴム												
	SUIK-100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	870	
	SUIEK-100	導電性ウレタン	B/B入									870	
	■樹脂製ゴム												
	PNK-100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	115/80	80/45	11	700	
	PNDK-100	ゴム	SUS入									700	
	PNAK-100	ゴム										640	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUK-100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	680	
	PNUDK-100	ウレタン	SUS入									680	
	PNUAK-100	ウレタン		100	102.0							620	
	■ナイロン												
	PK-100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	600	
	PBK-100	ナイロン	B/B入	180	183.6							660	
	PBDK-100	ナイロン	SUS入									660	
	■MCナイロン												
UWBK-100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	115/80	80/45	11	810		
UWBDK-100	MCナイロン	SUS入									810		
UWAK-100	MCナイロン										760		
UWBSK-100	MCナイロン	B/B入			30						760		
UWBSDK-100	MCナイロン	SUS入									760		

軸受 無印 : 滑り軸受け
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。