

# KBZ Type

サイズ 100mm

KBZ型 中荷重用ストッパー付固定金具



SKBZ-100

SUIKBZ-100

SKBZL-100

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)								
100	■鋼板製ゴム												
	SKBZ-100	ゴム	B/B入	130	132.6	35	12	144	115/80	80/45	11	920	
	SRKBZ-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0							920	
	CRKBZ-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6							950	
	■鋼板製ウレタンゴム												
	SUIKBZ-100	ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	115/80	80/45	11	990	
	SUIEKBZ-100	導電性ウレタン	B/B入									990	
	■樹脂製ゴム												
	PNKBZ-100	ゴム	B/B入	100	102.0	32	12	144	115/80	80/45	11	820	
	PNDKBZ-100	ゴム	SUS入									820	
	PNAKBZ-100	ゴム										760	
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKBZ-100	ウレタン	B/B入	150	153.0	32	12	144	115/80	80/45	11	800	
	PNUDKBZ-100	ウレタン	SUS入									800	
	PNUAKBZ-100	ウレタン		100	102.0							740	
	■ナイロン												
	PKBZ-100	ナイロン		120	122.4	35	12	144	115/80	80/45	11	720	
	PBKBZ-100	NEW ナイロン	B/B入	180	183.6							780	
	PBDKBZ-100	NEW ナイロン	SUS入									780	
	■MCナイロン												
	UWBKBZ-100	MCナイロン	B/B入	180	183.6	29	12	144	115/80	80/45	11	930	
UWBDBZ-100	MCナイロン	SUS入	930										
UWAKBZ-100	MCナイロン		880										
UWBSKBZ-100	MCナイロン	B/B入	30			880							
UWBSDKBZ-100	MCナイロン	SUS入				880							

●左用のストッパーペダル仕様も用意しております (KBZ-100→KBZL-100となります)。

軸受 無印 : 滑り軸受け  
 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り  
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

は受注生産品です。

KBZ金具のストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。

中荷重用キャスター