

KA Type

サイズ 150mm

KA型 ステンレス製固定金具



PKA-150

PNAKA-150

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	自重 (g) 	
				(daN)	(kgf)								
150	■ナイロン												
	PKA-150	ナイロン		180	183.6	45	20	198	137/93	100/56	11	1,370	
	PBKA-150	ナイロン	B/B入	300	306.0							1,610	
	PBDKA-150	ナイロン	SUS入									1,610	
	■樹脂製ゴム												
	PNKA-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	137/93	100/56	11	1,630	
	PNDKA-150	ゴム	SUS入									1,630	
	PNAKA-150	ゴム										140	142.8
	■樹脂製ウレタンゴム												
	PNUKA-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	137/93	100/56	11	1,590	
	PNUDKA-150	ウレタン	SUS入									1,590	
	PNUAKA-150	ウレタン										150	153.0
	■MCナイロン												
	UWBKA-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	137/93	100/56	11	2,050	
	UWBDKA-150	MCナイロン	SUS入									2,050	
	UWAKA-150	MCナイロン										1,900	
	UWBSKA-150	MCナイロン	B/B入			30						1,650	
	UWBSDKA-150	MCナイロン	SUS入									1,650	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
	SKA-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	137/93	100/56	11	1,920	
	SRKA-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2							1,920	
	CRKA-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0							1,960	
	■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。												
SUIKA-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	137/93	100/56	11	2,110		
SUIEKA-150	導電性ウレタン	B/B入									2,110		

無印 : 滑り軸受け は受注生産品です。
 軸受 B/B入 : 鋼板製ベアリング入り
 SUS入 : ステンレス製ベアリング入り

●金具は、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。