

# JAB<sub>Type</sub>

サイズ 100mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-100



PNAJAB-100

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
100	■ナイロン													
	PJAB-100	ナイロン		120	122.4									990
	PBJAB-100	ナイロン	B/B入	180	183.6	35	12	144	95/95	71/71	11	35	1,050	
	PBDJAB-100	ナイロン	SUS入										1,050	
	■樹脂製ゴム													
	PNJAB-100	ゴム	B/B入											1,090
	PNDJAB-100	ゴム	SUS入	100	102.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,090	
	PNAJAB-100	ゴム												1,030
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-100	ウレタン	B/B入											1,070
	PNUDJAB-100	ウレタン	SUS入	150	153.0	32	12	144	95/95	71/71	11	35	1,070	
	PNUAJAB-100	ウレタン		100	102.0									1,010
	■MCナイロン													
	UWBJAB-100	MCナイロン	B/B入											1,200
	UWBDJAB-100	MCナイロン	SUS入			29								1,200
	UWAJAB-100	MCナイロン		200	204.0		12	144	95/95	71/71	11	35		1,150
	UWBSJAB-100	MCナイロン	B/B入											1,150
	UWBSDJAB-100	MCナイロン	SUS入			30								1,150
	■鋼板製ゴム <span style="color: blue;">車輪本体は、ステンレス製ではありません。</span>													
	SJAB-100	ゴム	B/B入	130	132.6									1,190
	SRJAB-100	赤ゴム	B/B入	100	102.0	35	12	144	95/95	71/71	11	35		1,190
CRJAB-100	耐熱ゴム	B/B入	130	132.6									1,220	
■鋼板製ウレタンゴム <span style="color: blue;">車輪本体は、ステンレス製ではありません。</span>														
SUIJAB-100	ウレタン	B/B入											1,260	
SUIEJAB-100	導電性ウレタン	B/B入	180	183.6	32	12	144	95/95	71/71	11	35		1,260	

●左用のストッパーベダル仕様は用意しておりません。

軸受	無印	：滑り軸受け		は受注生産品です。
	B/B入	：鋼板製ベアリング入り		
	SUS入	：ステンレス製ベアリング入り		

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。  
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。