

JAB Type

サイズ 150mm

JAB型 ステンレス製ストッパー付旋回金具



PJAB-150



PNAJAB-150

ステンレス製キャスター

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)	
				(daN)	(kgf)									
150	■ナイロン													
	PJAB-150	ナイロン		180	183.6									2,080
	PBJAB-150	ナイロン	B/B入	300	306.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,320	
	PBDJAB-150	ナイロン	SUS入										2,320	
	■樹脂製ゴム													
	PNJAB-150	ゴム	B/B入	175	178.5	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,340	
	PNDJAB-150	ゴム	SUS入										2,340	
	PNAJAB-150	ゴム		140	142.8								2,180	
	■樹脂製ウレタンゴム													
	PNUJAB-150	ウレタン	B/B入	250	255.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,300	
	PNUDJAB-150	ウレタン	SUS入										2,300	
	PNUAJAB-150	ウレタン											150	153.0
	■MCナイロン													
	UWBJAB-150	MCナイロン	B/B入	350	357.0	40	20	198	120/120	90/90	11	45	2,760	
	UWBDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,760	
	UWAJAB-150	MCナイロン											2,610	
	UWBSJAB-150	MCナイロン	B/B入			30							2,360	
	UWBSDJAB-150	MCナイロン	SUS入										2,360	
	■鋼板製ゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。													
	SJAB-150	ゴム	B/B入	200	204.0	45	20	198	120/120	90/90	11	45	2,630	
	SRJAB-150	赤ゴム	B/B入	160	163.2								2,630	
CRJAB-150	耐熱ゴム	B/B入	200	204.0	2,670									
■鋼板製ウレタンゴム 車輪本体は、ステンレス製ではありません。														
SUIJAB-150	ウレタン	B/B入	300	306.0	38	20	198	120/120	90/90	11	45	2,820		
SUIEJAB-150	導電性ウレタン	B/B入										2,820		

●左用のストッパーベダル仕様は用意しておりません。

軸受	無印	：滑り軸受け	 は受注生産品です。
	B/B入	：鋼板製ベアリング入り	
	SUS入	：ステンレス製ベアリング入り	

JAB金具のストッパーは、車輪の回転と金具の旋回を同時に止めるストッパーです。

●金具は、板バネを除き、オールステンレス製 (SUS304 [18-8 STAINLESS]) です。
板バネは、バネ性を維持する為に、SK5 (炭素工具鋼) を用い、表面をニッケルクロムメッキ処理しております。