

# KH Type

サイズ 150mm~200mm

KH型 重荷重用固定金具



RFKH-150



RRKH-150

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重 		タイヤ幅 R 	シャフト径 D 	取付高さ H1 	トッププレート F1/F2 	取付穴ピッチ P1/P2 	取付穴径 d 	自重 (g) 	
				(daN)	(kgf)								
150	RGKH-150	アルミ製ゴム	B/B入	300	306.0	50	20	198	140/96	100/56	11	2,650	
	RKH-150	アルミ製ウレタン	B/B入	500	510.0							2,760	
	RFKH-150	鋼板製ウレタン	B/B入									2,820	
	RRKH-150	アルミ製MCナイロン	B/B入	2,760									
	UWBKH-150	MCナイロン	B/B入	550	561.0							40	2,620
200	RGKH-200	鋼板製ゴム	B/B入	410	418.2	63	25	250	151/102	112/63	14	4,820	
	RFKH-200	鋼板製ウレタン	B/B入	600	612.0							4,830	
	RRKH-200	アルミ製MCナイロン	B/B入	660	673.2							42	4,670
	UWBKH-200	MCナイロン	B/B入										4,200

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

