

メタルタイ結束工具

型番:MK9SST Article-No.110-95000



メタルタイ専用の工具です。小型、軽量で、簡単にメタルタイの締め付けと切断が行えます。締め付け強度が調整機能付きのため、適切な締め付け力を設定することが可能です。
重量:455g
替刃型番:MK9SST-P114

値	参考値	単位(N)
1	約196.0	
2	約294.0	
3	約392.0	
4	約490.0	
5~8	約490.0以上	

型番:KST-STG200 Article-No.110-09950



メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。
取り扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
重量:561g

M-Boss(エンボス)刻印サービス



メタルプレートにご希望の英数字を印字して納品致します。現場でマーキングする手間が省け、作業時間の短縮に繋がります。

ご注文は100枚から発注可能で、刻印内容は、一枚毎に異なる内容でもお受けいたします。材質は、ステンレススチール製のため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境でも、ご使用頂けます。

<刻印内容>

表中の印字文字数と文字種類であれば、100枚・100通りの刻印をお受けいたします。

誤りを避けるため、専用Excelシートをご利用下さい。

ダウンロードはこちらから

http://www.hellermannntyton.co.jp/product/id/b5_mboss.html

型番	Article-No.	材質	常時使用温度範囲	全長(mm)	幅(mm)	印字文字数	印字文字種類	使用メタルタイ	包装単位 *販売単位
受 MBM10X60-PRNTD	540-10081	ステンレススチール SUS316	-80℃~+538℃	60	10	印字文字数: 10文字×1行	文字種類:ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789./&'-	Sタイプ Mタイプ	100枚*
受 MBM10X100-PRNTD	540-10080			102	10	印字文字数: 20文字×1行			

※100枚以上は、10枚単位で追加可能です。

受 受注生産品

メタルプレート



メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。

※エンボス刻印サービス用のメタルプレートとは形状が異なります。

※SMPS-4.5とSMPM-4.5への刻印サービスは承っておりません。

型番	Article-No.	材質	常時使用温度範囲	全長(mm)	幅(mm)	使用メタルタイ	包装単位 *販売単位 (枚)	ケース 入れ目 (枚)
SMPS-4.5	540-90002	ステンレススチール SUS316	-80℃~+538℃	88.9	9.5	Sタイプ	100	1,000
SMPM-4.5	540-90001			88.9	19.0	Sタイプ	50	500