

MK8(短尺インシュロック用/ダブルアクション工具)



小型で、軽量、手に馴染みやすいデザインです。軽くトリガーを引くだけで、結束バンドの締め付けと切断が行えます。また、切断時の衝撃が少ないため、長時間作業にも疲れを残しません。締め付け強度の調整が簡単にでき、しかも調整用のつまみはトリガーカバーの中でガードされているため、常に安定した結束が可能です。

重量:298g  
インシュロックタイ幅:2.2~5.0mm

型番	Article-No.	包装単位 *販売単位 (台)
MK8	110-09800	1

値	参考値 (単位:N)	適合タイ幅
1	11.6~44.2	2.2~2.5mm
2	34~71	2.5~2.8mm
3	70.6~117.4	2.8~3.6mm
4	110~150	4.0~5.0mm

D 結束工具

MK8-LT(短尺インシュロックハロゲンフリー電線用/ダブルアクション工具)



ソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など、被覆の薄い電線を結束するのに最適です。ふっ素樹脂製、ポリプロピレン製、また短尺タイプ(SHT18、T18タイプ)の結束用としても、お勧めいたします。

重量:298g インシュロックタイ幅:1.8~2.5mm

型番	Article-No.	包装単位 *販売単位 (台)
MK8-LT	110-09801	1

値	参考値 単位:N	適合タイ幅
1	5.8~25.8	1.8~2.5mm
2	11.5~31.5	
3	22.3~42.3	
4	27.3~52.3	

■MK8、MK8-LTの消耗品

オプションとして、替口金と替刃を用意しております。なお、替口金の標準品はタイの切り残しが0mmのタイプ(型番:MK8-P4-0)です。

●口金

口金イラスト			
型番	MK8-P4-1	MK8-P4-2	MK8-P4-3
Article-No.	110-09802	110-09803	110-09804
タイ切り残し	1mm残し	2mm残し	3mm残し

●替刃

型番	MK8-P5
Article-No.	110-09805