


■ソケット用圧着端子



●適合電線（錫めっき軟銅線）

導体サイズ（芯線構成）	被覆外径
AWG 22（17本/0.16mm）	φ 1.35～φ 1.7mm
AWG 24（11本/0.16mm）	
AWG 26（7本/0.16mm）	
AWG 28（7本/0.127mm）	φ 1.0～φ 1.35mm
AWG 30（7本/0.1mm）	

●推奨電線

UL1061、UL1007

●ストリップ長

2.8～3.3mm

（注）適合電線以外の電線をご使用の際は、弊社営業担当へご相談ください。

製品番号	HRS No.	適合電線	適合ケーブル外径	A	B	種別	数量	仕様番号（**）		RoHS
								すずめっき	金めっき	
HNC-2.5S-D-A（**）	CL218-0037-5-**	AWG 22～26	φ 1.35～1.7mm	1.8	2.6	ばら端子	1パック 100本	15	02	○
HNC-2.5S-C-A（**）	CL218-0021-5-**			1.8	2.6	リール端子	10,000本巻			
HNC-2.5S-D-B（**）	CL218-0038-8-**	AWG 26～30	φ 1.0～1.35mm	1.5	1.7	ばら端子	1パック 100本			
HNC-2.5S-C-B（**）	CL218-0020-2-**			1.5	1.7	リール端子	10,000本巻			

◆適用工具

種類	製品番号	HRS No.	適合コンタクト
アプリケーション	AP105-HNC	CL901-4502-0	HNC-2.5S-C-A/HNC-2.5S-C-B（**）
プレス本体	CM105	CL901-0005-4	-----
手動圧着工具	TC-HNC-B	CL250-0005-7	HNC-2.5S-D-B（**）
	TC-HNC-A	CL250-0006-0	HNC-2.5S-D-A（**）
抜き工具	歯厚み：0.75mm以下の精密ドライバー		

（注1）弊社指定の工具以外が原因で発生した問題につきましては、保証の対象外となります。

（注2）抜き工具の使用方法については、技術指定書をご請求下さい。

◆アプリケーション図

