

●黄銅スペーサー (六角) オネジロング ●Brass spacer (Hexagonal) long male screw ●黄銅隔離柱 (六角) 長外螺纹

仕 様

- ・材 質／快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理／ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品

スペーサー
の選定黄銅
スペーサー 1ジュラコン
スペーサー 2ステンレス
スペーサー 3スチール
スペーサー 4PPS
スペーサー 5PBT
スペーサー 6エコ
スペーサー 7アルミ
スペーサー 8ベーク
スペーサー 9ナイロン・レー
スペーサー 10ピーク
スペーサー 11ABS
スペーサー 12LED取付
スペーサー 13D-Sub取付
スペーサー 14PTFE
スペーサー 15セラミックス・ガス
スペーサー 16チタン
スペーサー 17ポリカーボネート
スペーサー 18ガラエポ
スペーサー 19

ピンヘッダー 20

チェック端子 21

多用途端子 22

中継端子 23

調整部品用
端子 24

ラグ端子 25

ジャンパー 26

電源端子 27

スペース端子
取付台 28

ケーブル端子 29

回路切替
端子 30

段重ね端子 31

電池ホルダー 32

セラミックス
パーツ 33インサート
ナット 34ローレット
ツマミ・ナット 35

精密シャフト 36

全ネジ 37

光ファイバー
保護チューブ 38

ばねポスト 39

樹脂
ワッシャー 40金属
ワッシャー 41樹脂
ブッシュ 42樹脂ネジ/
ボルト/ナット 43金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 44

材料資料

LSB-300-08E (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	LSB-304-08E	2.5		17.5	LSB-317.5-08E	6		39	LSB-339-08E	6	
4.5	LSB-304.5-08E	2.5		18	LSB-318-08E	6		40	LSB-340-08E	6	
5	LSB-305-08E	3.5		19	LSB-319-08E	6		41	LSB-341-08E	6	
5.5	LSB-305.5-08E	3.5		20	LSB-320-08E	6		42	LSB-342-08E	6	
6	LSB-306-08E	4		21	LSB-321-08E	6		43	LSB-343-08E	6	
6.5	LSB-306.5-08E	4		22	LSB-322-08E	6		44	LSB-344-08E	6	
7	LSB-307-08E	5		23	LSB-323-08E	6		45	LSB-345-08E	6	
7.5	LSB-307.5-08E	5.5		24	LSB-324-08E	6		46	LSB-346-08E	6	
8	LSB-308-08E	6		25	LSB-325-08E	6		47	LSB-347-08E	6	
8.5	LSB-308.5-08E	6		26	LSB-326-08E	6		48	LSB-348-08E	6	
9	LSB-309-08E	6		27	LSB-327-08E	6		49	LSB-349-08E	6	
9.5	LSB-309.5-08E	6		28	LSB-328-08E	6		50	LSB-350-08E	6	
10	LSB-310-08E	6		29	LSB-329-08E	6		51	LSB-351-08E	6	
11	LSB-311-08E	6		30	LSB-330-08E	6		52	LSB-352-08E	6	
12	LSB-312-08E	6		31	LSB-331-08E	6		53	LSB-353-08E	6	
12.5	LSB-312.5-08E	6		32	LSB-332-08E	6		54	LSB-354-08E	6	
13	LSB-313-08E	6		33	LSB-333-08E	6		55	LSB-355-08E	6	
14	LSB-314-08E	6		34	LSB-334-08E	6		56	LSB-356-08E	6	
15	LSB-315-08E	6		35	LSB-335-08E	6		57	LSB-357-08E	6	
16	LSB-316-08E	6		36	LSB-336-08E	6		58	LSB-358-08E	6	
16.5	LSB-316.5-08E	6		37	LSB-337-08E	6		59	LSB-359-08E	6	
17	LSB-317-08E	6		38	LSB-338-08E	6		60	LSB-360-08E	6	

ご注文個数 50個～

LSB-300-10E (M=3 ピッチ0.5)											
L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁		L	品 番	ℓ ₁	
4	LSB-304-10E	2.5		17.5	LSB-317.5-10E	6		39	LSB-339-10E	6	
4.5	LSB-304.5-10E	2.5		18	LSB-318-10E	6		40	LSB-340-10E	6	
5	LSB-305-10E	3.5		19	LSB-319-10E	6		41	LSB-341-10E	6	
5.5	LSB-305.5-10E	3.5		20	LSB-320-10E	6		42	LSB-342-10E	6	
6	LSB-306-10E	4		21	LSB-321-10E	6		43	LSB-343-10E	6	
6.5	LSB-306.5-10E	4		22	LSB-322-10E	6		44	LSB-344-10E	6	
7	LSB-307-10E	5		23	LSB-323-10E	6		45	LSB-345-10E	6	
7.5	LSB-307.5-10E	5.5		24	LSB-324-10E	6		46	LSB-346-10E	6	
8	LSB-308-10E	6		25	LSB-325-10E	6		47	LSB-347-10E	6	
8.5	LSB-308.5-10E	6		26	LSB-326-10E	6		48	LSB-348-10E	6	
9	LSB-309-10E	6		27	LSB-327-10E	6		49	LSB-349-10E	6	
9.5	LSB-309.5-10E	6		28	LSB-328-10E	6		50	LSB-350-10E	6	
10	LSB-310-10E	6		29	LSB-329-10E	6		51	LSB-351-10E	6	
11	LSB-311-10E	6		30	LSB-330-10E	6		52	LSB-352-10E	6	
12	LSB-312-10E	6		31	LSB-331-10E	6		53	LSB-353-10E	6	
12.5	LSB-312.5-10E	6		32	LSB-332-10E	6		54	LSB-354-10E	6	
13	LSB-313-10E	6		33	LSB-333-10E	6		55	LSB-355-10E	6	
14	LSB-314-10E	6		34	LSB-334-10E	6		56	LSB-356-10E	6	
15	LSB-315-10E	6		35	LSB-335-10E	6		57	LSB-357-10E	6	
16	LSB-316-10E	6		36	LSB-336-10E	6		58	LSB-358-10E	6	
16.5	LSB-316.5-10E	6		37	LSB-337-10E	6		59	LSB-359-10E	6	
17	LSB-317-10E	6		38	LSB-338-10E	6		60	LSB-360-10E	6	

ご注文個数 50個～