

DSB-OE

●D-Subコネクタ取付スペーサー ●Brass spacer for D-Sub connector ●用于固定D-Sub连接器(黄铜-镀锌)



仕様

- ・材質/快削黄銅(C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理/ニッケルメッキ(Ni)
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

DSB-0000AE (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.3	DSB-8043AE	2.8	8.0	6.15	DSB-6061AE	4.0	6.0	
	4.5	DSB-5045AE	2.5	5.0	6.15	DSB-1061AE	4.0	10.0	
	4.6	DSB-5046AE	3.0	5.0	6.2	DSB-1062AE	4.0	10.0	
	4.6	DSB-7946AE	3.0	7.9	6.2	DSB-7962AE	4.5	7.9	
	4.6	DSB-8046AE	3.0	8.0	6.5	DSB-5065AE	4.0	5.0	
	4.8	DSB-1048AE	3.0	10.0	8.5	DSB-5085AE	5.0	5.0	
	5.4	DSB-7954AE	3.5	7.9	10.5	DSB-8510AE	5.0	8.5	
	5.5	DSB-5055AE	3.5	5.0	12.5	DSB-5012AE	5.0	5.0	
	6.0	DSB-4060AE	4.0	4.0	13.5	DSB-5013AE	5.0	5.0	
	6.15	DSB-1361AE	4.0	13.0	18.0	DSB-1018AE	5.0	10.0	

ご注文個数 50個～

DSB-0000BE (M=2.6 ピッチ0.45 M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	6.15	DSB-6061BE	4.0	6.0					
	6.2	DSB-6062BE	4.0	6.0					

ご注文個数 50個～

DSB-0000CE (M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.6	DSB-7946CE	3.0	7.9	6.2	DSB-7962CE	4.5	7.9	
	4.8	DSB-6048CE	3.0	6.0					
	4.8	DSB-4548CE	3.3	4.5					
	4.8	DSB-1048CE	3.3	10.0					
	5.0	DSB-1050CE	3.5	10.0					
	5.4	DSB-7954CE	3.5	7.9					
	5.5	DSB-7655CE	4.0	7.6					
	5.6	DSB-4556CE	4.0	4.5					
6.0	DSB-5060CE	4.0	5.0						

ご注文個数 50個～

DSB-0000DE (M=3 ピッチ0.5 M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.8	DSB-7048DE	3.3	7.0					
	4.8	DSB-7848DE	3.3	7.8					
	5.0	DSB-6050DE	3.0	6.0					
	5.0	DSB-7550DE	3.5	7.5					
	6.1	DSB-6561DE	4.5	6.5					
	6.1	DSB-1261DE	4.5	12.0					

ご注文個数 50個～

DSB-0000EE (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.5	DSB-3045EE	3.0	3.0					
	4.8	DSB-7848EE	3.3	7.8					
	6.1	DSB-6561EE	4.5	6.5					
	6.3	DSB-7063EE	4.5	7.0					
	6.5	DSB-3065EE	4.0	3.0					
	7.0	DSB-1570EE	4.5	15.0					
	9.5	DSB-4095EE	6.0	4.0					
	12.0	DSB-5012EE	6.0	5.0					
13.6	DSB-5013EE	6.0	5.0						

ご注文個数 50個～