

ARR

●セラミックススペーサー (丸型・両メネジ) ●Ceramics spacer (Round) ●陶瓷隔离柱 (圆柱型)



仕様

- ・材質 / アルミナ96
- ・色 / 白
- ・耐熱温度 / 1300℃
- ・ネジ検査 / JIS3級ネジゲージ使用
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニースペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネイトスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ARR-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	4	ARR-304	全ネジ							
	5	ARR-305	//							
	6	ARR-306	//							
	8	ARR-308	//							
	10	ARR-310	//							
	12	ARR-312	全ネジ							
	15	ARR-315	6							
	20	ARR-320	6							

ご注文個数 2個~

ARR-400 (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	6	ARR-406	全ネジ							
	8	ARR-408	//							
	10	ARR-410	//							
	12	ARR-412	全ネジ							
	15	ARR-415	6							
	20	ARR-420	6							

ご注文個数 2個~

ARR-500 (M=5 ピッチ0.8)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	8	ARR-508	全ネジ							
	10	ARR-510	//							
	12	ARR-512	全ネジ							
	15	ARR-515	7							
	20	ARR-520	7							
	25	ARR-525	7							

ご注文個数 2個~

ARR-600 (M=6 ピッチ1.0)		L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁	L	品番	φ ₁
	10	ARR-610	全ネジ							
	12	ARR-612	全ネジ							
	15	ARR-615	7							
	20	ARR-620	7							
	25	ARR-625	7							
	30	ARR-630	7							

ご注文個数 2個~