

●PVDFワッシャー ●PVDF washer ●PVDF垫圈

仕様

- ・材質 / PVDF (フッ化ビニリデン樹脂)
- ・色 / 白色不透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...72℃
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



**PVW-0000-00ワッシャー**

d	D	t	品番
3.2	7.0	0.5	PVW-0307-05
4.3	9.0	0.8	PVW-0409-08
5.3	10.0	1.0	PVW-0510-10
6.4	12.5	1.6	PVW-0612-16
8.4	17.0	1.6	PVW-0817-16
10.5	21.0	2.0	PVW-1021-20
13.0	24.0	2.5	PVW-1224-20

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料