

PPBT/PPBT-T/PPNT

●ポリプロピレン ボルト、ナット ●Polypropylene bolt, nut ●PP六角螺钉, 螺母

RoHS対応製品



仕様

- ボルト ナット
 - ・材質 / PP (ポリプロピレン)
 - ・色 / 半透明
 - ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)

PPBT-0000ボルト				PPBT-0000-Tセットボルト				PPNT-00ナット			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番	ネジ径	ピッチ-D	H	品番
M4	0.7-7-2.8	10	PPBT-0410	M4	10-1.0	10	PPBT-0410-T	M4	0.7-7	3.2	PPNT-04
		12	PPBT-0412			12	PPBT-0412-T				PPNT-05
		15	PPBT-0415			15	PPBT-0415-T				PPNT-06
		20	PPBT-0420			20	PPBT-0420-T				PPNT-08
		25	PPBT-0425			25	PPBT-0425-T				
M5	0.8-8-3.5	10	PPBT-0510	M5	12-1.0	10	PPBT-0510-T	ご注文個数 10個～			
		12	PPBT-0512			12	PPBT-0512-T				
		15	PPBT-0515			15	PPBT-0515-T				
		20	PPBT-0520			20	PPBT-0520-T				
		25	PPBT-0525			25	PPBT-0525-T				
M6	1.0-10-4	10	PPBT-0610	M6	13-1.0	10	PPBT-0610-T				
		15	PPBT-0615			15	PPBT-0615-T				
		20	PPBT-0620			20	PPBT-0620-T				
		25	PPBT-0625			25	PPBT-0625-T				
M8	1.25-13-5.5	12	PPBT-0812	ご注文個数 10個～							
		15	PPBT-0815								
		20	PPBT-0820								
		25	PPBT-0825								
		30	PPBT-0830			30	PPBT-0830-T				

ご注文個数 10個～

- 1 スペーサーの選定
- 2 黄銅スペーサー
- 3 ジュラコンスペーサー
- 4 ステンレススペーサー
- 5 スチールスペーサー
- 6 PPSスペーサー
- 7 PBTスペーサー
- 8 エコスペーサー
- 9 アルミスペーサー
- 10 ベークスペーサー
- 11 ナイロン/レーンスペーサー
- 12 ピークスペーサー
- 13 ABSスペーサー
- 14 LED取付スペーサー
- 15 D-Sub取付スペーサー
- 16 PTFEスペーサー
- 17 セラミック/ガススペーサー
- 18 チタンスペーサー
- 19 ポリカーボネートスペーサー
- 20 ガラエボスペーサー
- 21 ピンヘッダー
- 22 チェック端子
- 23 多用途端子
- 24 中継端子
- 25 調整部品用端子
- 26 ラグ端子
- 27 ジャンパー
- 28 電源端子
- 29 スペース端子取付台
- 30 ケーブル端子
- 31 回路切替端子
- 32 段重ね端子
- 33 電池ホルダー
- 34 セラミックパーツ
- 35 インサートナット
- 36 ローレットツマミ・ナット
- 37 精密シャフト
- 38 全ネジ
- 39 光ファイバー保護チューブ
- 40 ばねポスト
- 41 樹脂ワッシャー
- 42 金属ワッシャー
- 43 樹脂ワッシャー
- 44 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 45 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー