

# UF/U-01/UC

●ステンレス サラ小ネジ・精密マイクロネジ(十字穴付)・六角穴付ボルト ●Stainless steel screws,bolt (Hexagonal) ●不锈钢 螺丝(十字),内六角螺钉

## 仕様

- ・材質/ステンレス
- ・処理/生地
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/ニス スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミックス/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用 端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子 取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替 端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス パーツ
- 34 インサート ナット
- 35 ローレット ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー 保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂 ワッシャー
- 41 金属 ワッシャー
- 42 樹脂 フッシユ
- 43 樹脂ネジ/ ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー

UF-0000サラ小ネジ					
ネジ径	ピッチ-D	L	品番		
M2	0.4-4	3	UF-0203		
		4	UF-0204		
		5	UF-0205		
		6	UF-0206		
		8	UF-0208		
		10	UF-0210		
		12	UF-0212		
		M2.6	0.45-5.2	4	UF-2604
				5	UF-2605
				6	UF-2606
				8	UF-2608
				10	UF-2610
12	UF-2612				
M3	0.5-6	4	UF-0304		
		5	UF-0305		
		6	UF-0306		
		8	UF-0308		
		10	UF-0310		
		12	UF-0312		
M4	0.7-8	6	UF-0406		
		8	UF-0408		
		10	UF-0410		
		12	UF-0412		

ご注文個数 50個～

U-0000-01精密マイクロネジ					
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番		
M1.4	0.3-2-0.5	1.4	U-1414-01		
		1.5	U-1415-01		
		1.6	U-1416-01		
		2.0	U-1420-01		
		2.5	U-1425-01		
		3.0	U-1430-01		
		M1.7	0.35-2.5-0.5	2.5	U-1725-01
				3.0	U-1730-01

ご注文個数 50個～

UC-0000六角穴付ボルト								
ネジ径 (ピッチ)	D-H-A	t	L	品番				
M2 (0.4)	3.8-2-1.5	1.0	3	UC-0203				
			4	UC-0204				
			5	UC-0205				
			6	UC-0206				
			8	UC-0208				
			10	UC-0210				
			12	UC-0212				
			M2.6 (0.45)	4.5-2.6-2	1.1	3	UC-2603	
						4	UC-2604	
						5	UC-2605	
6	UC-2606							
8	UC-2608							
10	UC-2610							
M3 (0.5)	5.5-3-2.5	1.3	4	UC-0304				
			5	UC-0305				
			6	UC-0306				
			8	UC-0308				
			10	UC-0310				
			12	UC-0312				
M4 (0.7)	7-4-3	2.0	6	UC-0406				
			8	UC-0408				
			10	UC-0410				
			12	UC-0412				

ご注文個数 50個～