

●ステンレス316ナベ小ネジ・セットナベ小ネジ(十字穴付) ●SUS316 screws ●不锈钢316 螺丝, 组套螺丝(十字)

仕様

- ナベ小ネジ ・材質 / SUS316L
- PTFEワッシャー(KW) ・材質 / PTFE
- ・色 / 白色不透明
- ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



UM-0000ナベ小ネジ				UM-0000-Tセットナベ小ネジ(KW付)			
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番	ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番
M3	0.5-5.5-2.0	6	UM-0306	M3	8-0.8	6	UM-0306-T
		8	UM-0308			8	UM-0308-T
		10	UM-0310			10	UM-0310-T
		12	UM-0312			12	UM-0312-T
		15	UM-0315			15	UM-0315-T
		16	UM-0316			16	UM-0316-T
		20	UM-0320			20	UM-0320-T
		25	UM-0325			25	UM-0325-T
M4	0.7-7-2.6	6	UM-0406	M4	10-1.0	6	UM-0406-T
		8	UM-0408			8	UM-0408-T
		10	UM-0410			10	UM-0410-T
		12	UM-0412			12	UM-0412-T
		15	UM-0415			15	UM-0415-T
		16	UM-0416			16	UM-0416-T
		20	UM-0420			20	UM-0420-T
		25	UM-0425			25	UM-0425-T
M5	0.8-9-3.3	8	UM-0508	M5	12-1.0	8	UM-0508-T
		10	UM-0510			10	UM-0510-T
		12	UM-0512			12	UM-0512-T
		15	UM-0515			15	UM-0515-T
		16	UM-0516			16	UM-0516-T
		20	UM-0520			20	UM-0520-T
		25	UM-0525			25	UM-0525-T
		30	UM-0530			30	UM-0530-T

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

- スプーサーの選定 1
- 黄銅 スプーサー 1
- ジュラコン スプーサー 2
- ステンレス スプーサー 3
- スチール スプーサー 4
- PPS スプーサー 5
- PBT スプーサー 6
- エコ スプーサー 7
- アルミ スプーサー 8
- ベーク スプーサー 9
- ナイロン/ニール スプーサー 10
- ビーク スプーサー 11
- ABS スプーサー 12
- LED取付 スプーサー 13
- D-Sub取付 スプーサー 14
- PTFE スプーサー 15
- セラミックス/ガス スプーサー 16
- チタン スプーサー 17
- ポリカーボネート スプーサー 18
- ガラエポ スプーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替 端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス パーツ 33
- インサート ナット 34
- ローレット ツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂 ワッシャー 40
- 金属 ワッシャー 41
- 樹脂 ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ ボルト/ナット 43
- 全金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー 44