

●黄銅スペーサー (六角) 口径 ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角) 口径

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レニ
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス・ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー
丸ピン26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

仕 様

- ・材 質／快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理／ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



BSB-26200E 口径		オネジ (M=2.6 ピッチ0.45)	メネジ (M=2 ピッチ0.4)	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁
				5	BSB-26205E	3	18	BSB-26218E	5			
				6	BSB-26206E	4	20	BSB-26220E	5			
				7	BSB-26207E	5	25	BSB-26225E	5			
				8	BSB-26208E	5	30	BSB-26230E	5			
				9	BSB-26209E	5						
				10	BSB-26210E	5						
				12	BSB-26212E	5						
				13	BSB-26213E	5						
				15	BSB-26215E	5						

ご注文個数 50個～

BSB-3200E 口径		オネジ (M=3 ピッチ0.5)	メネジ (M=2.6 ピッチ0.45)	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁	L	品 番	ℓ ₁
				5	BSB-3205E	3.5	21	BSB-3221E	6	37	BSB-3237E	6
				6	BSB-3206E	4	22	BSB-3222E	6	38	BSB-3238E	6
				7	BSB-3207E	5	23	BSB-3223E	6	39	BSB-3239E	6
				8	BSB-3208E	6	24	BSB-3224E	6	40	BSB-3240E	6
				9	BSB-3209E	6	25	BSB-3225E	6	41	BSB-3241E	6
				10	BSB-3210E	6	26	BSB-3226E	6	42	BSB-3242E	6
				11	BSB-3211E	6	27	BSB-3227E	6	43	BSB-3243E	6
				12	BSB-3212E	6	28	BSB-3228E	6	44	BSB-3244E	6
				13	BSB-3213E	6	29	BSB-3229E	6	45	BSB-3245E	6
				14	BSB-3214E	6	30	BSB-3230E	6	46	BSB-3246E	6
				15	BSB-3215E	6	31	BSB-3231E	6	47	BSB-3247E	6
				16	BSB-3216E	6	32	BSB-3232E	6	48	BSB-3248E	6
				17	BSB-3217E	6	33	BSB-3233E	6	49	BSB-3249E	6
				18	BSB-3218E	6	34	BSB-3234E	6	50	BSB-3250E	6
				19	BSB-3219E	6	35	BSB-3235E	6			
				20	BSB-3220E	6	36	BSB-3236E	6			

ご注文個数 50個～