

●ジュラコンスペーサー (中空) ●POM spacer (Hollow tube) ●POM隔離柱 (管型)

スペーサー
の選定

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/レ
ン
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー

仕様

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



C-400-6 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	C-401-6	6	C-406-6	12	C-412-6	
	1.5	C-401.5-6	6.5	C-406.5-6	13	C-413-6	
	2	C-402-6	7	C-407-6	14	C-414-6	
	2.5	C-402.5-6	7.5	C-407.5-6	15	C-415-6	
	3	C-403-6	8	C-408-6	16	C-416-6	
	3.5	C-403.5-6	8.5	C-408.5-6	17	C-417-6	
	4	C-404-6	9	C-409-6	18	C-418-6	
	4.5	C-404.5-6	9.5	C-409.5-6	19	C-419-6	
	5	C-405-6	10	C-410-6	20	C-420-6	
	5.5	C-405.5-6	11	C-411-6			

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.15

ご注文個数 50個～

C-400 (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	C-401	17	C-417	78	C-478	
	1.5	C-401.5	17.5	C-417.5	80	C-480	
	2	C-402	18	C-418	82	C-482	
	2.5	C-402.5	18.5	C-418.5	85	C-485	
	3	C-403	19	C-419	88	C-488	
	3.5	C-403.5	19.5	C-419.5	90	C-490	
	4	C-404	20	C-420	92	C-492	
	4.5	C-404.5	21	C-421	95	C-495	
	5	C-405	22	C-422	98	C-498	
	5.5	C-405.5	23	C-423	100	C-4100	
	6	C-406	24	C-424	105	C-4105	
	6.5	C-406.5	25	C-425	110	C-4110	
	7	C-407	26	C-426	115	C-4115	
	7.5	C-407.5	27	C-427	120	C-4120	
	8	C-408	28	C-428	125	C-4125	
	8.5	C-408.5	29	C-429	130	C-4130	
	9	C-409	30	C-430	135	C-4135	
	9.5	C-409.5	35	C-435	140	C-4140	
	10	C-410	40	C-440	145	C-4145	
	10.5	C-410.5	45	C-445	150	C-4150	
	11	C-411	50	C-450	155	C-4155	
	11.5	C-411.5			160	C-4160	
	12	C-412	52	C-452	165	C-4165	
	12.5	C-412.5	55	C-455	170	C-4170	
	13	C-413	58	C-458	175	C-4175	
	13.5	C-413.5	60	C-460	180	C-4180	
	14	C-414	62	C-462	185	C-4185	
	14.5	C-414.5	65	C-465	190	C-4190	
15	C-415	68	C-468	195	C-4195		
15.5	C-415.5	70	C-470	200	C-4200		
16	C-416	72	C-472				
16.5	C-416.5	75	C-475				

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16～50迄±0.15
L=52～100迄±0.3 L=105より±0.4

ご注文個数 50個～

※但し、C-452～C-4200迄は、10個～