

ARA

●ABS スペーサー (丸型) ●ABS spacer (Round) ●ABS 隔離柱 (圆柱型)

仕様

- ・材 質 / ABS
- ・色 / アイボリー
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...85°C
- ・U L 規格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品



ARA-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	ARA-2603	9.5	ARA-2609.5	19	ARA-2619	
	3.5	ARA-2603.5	10	ARA-2610	20	ARA-2620	
	4	ARA-2604	11	ARA-2611	21	ARA-2621	
	4.5	ARA-2604.5	12	ARA-2612	22	ARA-2622	
	5	ARA-2605	12.5	ARA-2612.5	23	ARA-2623	
	5.5	ARA-2605.5	13	ARA-2613	24	ARA-2624	
	6	ARA-2606	14	ARA-2614	25	ARA-2625	
	6.5	ARA-2606.5	15	ARA-2615	26	ARA-2626	
	7	ARA-2607	16	ARA-2616	27	ARA-2627	
	7.5	ARA-2607.5	16.5	ARA-2616.5	28	ARA-2628	
	8	ARA-2608	17	ARA-2617	29	ARA-2629	
	8.5	ARA-2608.5	17.5	ARA-2617.5	30	ARA-2630	
9	ARA-2609	18	ARA-2618				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

ARA-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	3	ARA-303	9.5	ARA-309.5	19	ARA-319	
	3.5	ARA-303.5	10	ARA-310	20	ARA-320	
	4	ARA-304	11	ARA-311	21	ARA-321	
	4.5	ARA-304.5	12	ARA-312	22	ARA-322	
	5	ARA-305	12.5	ARA-312.5	23	ARA-323	
	5.5	ARA-305.5	13	ARA-313	24	ARA-324	
	6	ARA-306	14	ARA-314	25	ARA-325	
	6.5	ARA-306.5	15	ARA-315	26	ARA-326	
	7	ARA-307	16	ARA-316	27	ARA-327	
	7.5	ARA-307.5	16.5	ARA-316.5	28	ARA-328	
	8	ARA-308	17	ARA-317	29	ARA-329	
	8.5	ARA-308.5	17.5	ARA-317.5	30	ARA-330	
9	ARA-309	18	ARA-318				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

- 1 黄銅 スペーサー
- 2 ジュラコン スペーサー
- 3 ステンレス スペーサー
- 4 スチール スペーサー
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニ スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ポリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエボ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト