

PE-T/PE-E/PE-SR/PE-R

●ピーク小ネジ(十字穴付) ●PEEK screws ●PEEK 螺絲(十字)

RoHS対応製品

- 仕様**
- ナベ小ネジ
 - 材質/PEEK
 - PEEKワッシャー (ポリエーテルエーテルトン)(KW)
 - 色 / 白
 - 熱変形温度 / 1.82MPa...152°C
 - UL規格 / UL94V-0 (材料)
 - PTFEワッシャー (KW)
 - 材質/PTFE
 - 色 / 白色不透明
 - 耐熱温度 / 連続240°C不燃性
 - UL規格 / UL94V-0 (材料)

- 仕様**
- シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - 材質/シリコンゴム
 - 色 / 半透明
 - 硬度 / 50° (デュロメータタイプ) 49° (IRHD 参考値)
 - NBRワッシャー (RW)
 - 材質/NBR
 - 色 / 黒
 - 硬度 / 70° (デュロメータタイプ) 63° (IRHD 参考値)



PE-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)				PE-0000-E セットナベ小ネジ(KW付)				PE-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)				PE-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)			
ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番	KW PEEK d-t	L	品番	SRW シリコンゴム d-t	L	品番	RW NBR d-t	L	品番			
M2	4.3-0.5	4	PE-0204-T				2.9-0.5	4	PE-0204-SR	2.9-0.5	4	PE-0204-R			
		5	PE-0205-T			5		PE-0205-SR	5		PE-0205-R				
		6	PE-0206-T			6		PE-0206-SR	6		PE-0206-R				
		8	PE-0208-T			8		PE-0208-SR	8		PE-0208-R				
		10	PE-0210-T			10		PE-0210-SR	10		PE-0210-R				
		12	PE-0212-T			12		PE-0212-SR	12		PE-0212-R				
M2.6	5.5-0.8	4	PE-2604-T				3.9-0.5	4	PE-2604-SR	3.9-0.5	4	PE-2604-R			
		5	PE-2605-T			5		PE-2605-SR	5		PE-2605-R				
		6	PE-2606-T			6		PE-2606-SR	6		PE-2606-R				
		8	PE-2608-T			8		PE-2608-SR	8		PE-2608-R				
		10	PE-2610-T			10		PE-2610-SR	10		PE-2610-R				
		12	PE-2612-T			12		PE-2612-SR	12		PE-2612-R				
M3	8.0-0.8	4	PE-0304-T				4.8-1.0	4	PE-0304-SR	4.8-1.0	4	PE-0304-R			
		5	PE-0305-T			5		PE-0305-SR	5		PE-0305-R				
		6	PE-0306-T		6	PE-0306-E		6	PE-0306-R						
		8	PE-0308-T		8	PE-0308-E		8	PE-0308-R						
		10	PE-0310-T		10	PE-0310-E		10	PE-0310-R						
		12	PE-0312-T		12	PE-0312-E		12	PE-0312-R						
		15	PE-0315-T		15	PE-0315-E		15	PE-0315-R						
		16	PE-0316-T		16	PE-0316-E		16	PE-0316-R						
		20	PE-0320-T		20	PE-0320-E		20	PE-0320-R						
		25	PE-0325-T		25	PE-0325-E		25	PE-0325-R						
M4	10-1.0	5	PE-0405-T				6.3-1.0	5	PE-0405-SR	6.3-1.0	5	PE-0405-R			
		6	PE-0406-T			6		PE-0406-SR	6		PE-0406-R				
		8	PE-0408-T			8		PE-0408-SR	8		PE-0408-R				
		10	PE-0410-T			10		PE-0410-SR	10		PE-0410-R				
		12	PE-0412-T			12		PE-0412-SR	12		PE-0412-R				
		15	PE-0415-T			15		PE-0415-SR	15		PE-0415-R				
		16	PE-0416-T			16		PE-0416-SR	16		PE-0416-R				
		20	PE-0420-T			20		PE-0420-SR	20		PE-0420-R				
		25	PE-0425-T			25		PE-0425-SR	25		PE-0425-R				
		30	PE-0430-T			30		PE-0430-SR	30		PE-0430-R				
M5	12-1.0	6	PE-0506-T				8.2-1.5	6	PE-0506-SR	8.2-1.5	6	PE-0506-R			
		8	PE-0508-T			8		PE-0508-SR	8		PE-0508-R				
		10	PE-0510-T			10		PE-0510-SR	10		PE-0510-R				
		12	PE-0512-T			12		PE-0512-SR	12		PE-0512-R				
		15	PE-0515-T			15		PE-0515-SR	15		PE-0515-R				
		16	PE-0516-T			16		PE-0516-SR	16		PE-0516-R				
		20	PE-0520-T			20		PE-0520-SR	20		PE-0520-R				
M6	13-1.0	10	PE-0610-T				9.6-1.5	10	PE-0610-SR	9.6-1.5	10	PE-0610-R			
		12	PE-0612-T			12		PE-0612-SR	12		PE-0612-R				
		15	PE-0615-T			15		PE-0615-SR	15		PE-0615-R				
		16	PE-0616-T			16		PE-0616-SR	16		PE-0616-R				
		20	PE-0620-T			20		PE-0620-SR	20		PE-0620-R				
		25	PE-0625-T			25		PE-0625-SR	25		PE-0625-R				
		30	PE-0630-T			30	PE-0630-SR	30	PE-0630-R						

ご注文個数 50個〜

ピーク製品 ネジ対象
成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/レーンスペーサー 10
- ピークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- 樹脂ワッシャー 20
- ゴムワッシャー 21
- 金属ワッシャー 22
- 樹脂ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー丸ピン 26
- ピンヘッダー角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサートナット 28
- ローレットツマミ/ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー保護チューブ 32
- ばねポスト 33