



# ISR-50D型 (ダブルピストンタイプ)

ISR-50D DOUBLE PISTON TYPE

双活塞型

上向き用  
UPWARD 向上専用



名称 Name	材質 Material
メインボール Main ball 主球	SUJ2
カバー Cover 封盖	ナイロン Nylon 尼龙
ボディ Body 本体	A6063-T5
プラグ Plug 进气接头	A6063-T5
バー Bar 底板	A6063-T5

●取付用ボルトは、本体に付属しています。 ●防錆仕様も承りますので、御相談ください。  
Accessory mounting bolts. Please ask for dust proof. 固定用螺栓附属在本体上。也有防锈规格，详情请咨询。

型式 Model 型号	ボールリフト全長 Overall length of Ball Lifter 提升器全長 L		ボール個数 No. of balls 球的个数 n	自重 Product Weight			ボールリフト 1 本あたりのリフト能力 Load capacity on each unit 提升器单组的顶出能力 供給エア圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) Supplied air pressure 供给空气压力								
	(mm)	(inch)		(kg)	(N)	(lbs)	0.4MPa (4.08kgf/cm <sup>2</sup> )			0.5MPa (5.10kgf/cm <sup>2</sup> )			0.6MPa (6.12kgf/cm <sup>2</sup> )		
							(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)
ISR50D-100-A	100	3.94	1	0.8	7.8	1.8	100	0.98	221	127	1.24	280	154	1.51	340
ISR50D-150-A	150	5.91	2	1.2	11.7	2.6	200	1.96	441	254	2.49	560	308	3.02	679
ISR50D-200-A	200	7.87	3	1.6	15.6	3.5	300	2.94	661	381	3.73	840	462	4.53	1019
ISR50D-250-A	250	9.84	4	2	19.5	4.4	400	3.92	882	508	4.98	1120	616	6.04	1358
ISR50D-300-A	300	11.81	5	2.4	23.4	5.3	500	4.90	1102	635	6.22	1400	770	7.55	1698
ISR50D-350-A	350	13.78	6	2.8	27.3	6.2	600	5.88	1323	762	7.47	1680	924	9.06	2037
ISR50D-400-A	400	15.75	7	3.2	31.2	7.1	700	6.86	1543	889	8.71	1960	1078	10.60	2377
ISR50D-450-A	450	17.72	8	3.6	35.1	7.9	800	7.84	1764	1016	9.96	2240	1232	12.10	2716
ISR50D-500-A	500	19.69	9	4	39	8.8	900	8.82	1984	1143	11.20	2520	1386	13.60	3056
ISR50D-550-A	550	21.65	10	4.4	42.9	9.7	1000	9.80	2205	1270	12.40	2800	1540	15.10	3395
ISR50D-600-A	600	23.62	11	4.8	46.8	10.6	1100	10.80	2425	1397	13.70	3080	1694	16.60	3735
ISR50D-650-A	650	25.59	12	5.2	50.7	11.5	1200	11.80	2646	1524	14.90	3360	1848	18.10	4074
ISR50D-700-A	700	27.56	13	5.6	54.6	12.3	1300	12.70	2866	1651	16.20	3640	2002	19.60	4414
ISR50D-750-A	750	29.53	14	6	58.5	13.2	1400	13.70	3086	1778	17.40	3920	2156	21.10	4753
ISR50D-800-A	800	31.5	15	6.4	62.4	14.1	1500	14.70	3307	1905	18.70	4200	2310	22.60	5093
ISR50D-850-A	850	33.46	16	6.8	66.3	15	1600	15.70	3527	2032	19.90	4480	2464	24.10	5432
ISR50D-900-A	900	35.43	17	7.2	70.2	15.9	1700	16.70	3748	2159	21.20	4760	2618	25.70	5772
ISR50D-950-A	950	37.4	18	7.6	74.1	16.8	1800	17.60	3968	2286	22.40	5040	2772	27.20	6111
ISR50D-1000-A	1000	39.37	19	8	78	17.6	1900	18.60	4189	2413	23.60	5320	2926	28.70	6451