

標準または過酷環境用 樹脂及び金属製 “21.21” サイズエンクロージャ

ポイント

- ☐ すべての“21.21”サイズインサート用
- ☐ CD07インサートは金属製エンクロージャCKA-MKA, CGK-MGKにはアースがエンクロージャにはつながらないため特別なキーによって装着できないようになっています。樹脂製エンクロージャはすべての“21.21”サイズインサートにご使用いただけます。
- ☐ CGK-MGK IP68エンクロージャ(IP66/IP68/IP69)がネジによる固定方法とバヨネット(型番末尾B)による固定が選択可能です。



- ✔ パッケージには、UL認証(米国、カナダ向け)の NEMA4、NEMA 4X、およびNEMA 12の 保護 等級が 表記されています。保護等級は**IP44**です。別売りの専用の固定ネジおよびガスケットキット **CKR 65(D)** と適したケーブルグランドなどを一緒にご使用いただくことで**IP66/IP67/IP69**を達成します。また、CGK-MGKエンクロージャは**CKR65(D)**キットにより**IP66/68/69**を達成します。

☑ CK および MK シリーズ 使用材料の特性

- 絶縁エンクロージャは、RAL7035ライトグレーまたはRAL9005ジェットブラックの難燃熱可塑性樹脂製。
- 金属エンクロージャは、モデルにより亜鉛またはアルミ合金ダイカスト製。
- 金属エンクロージャは、RAL7040グレーのEpoxy キーポ リエステル粉体塗装。
- “21.21”サイズのオスインサートといつくかのフードとカバーのモデルには経年劣化、油、潤滑剤に耐性を持つNBR製のガスケット、バルクヘッドハウジングにはフランジガスケットが付いています。
- 金属エンクロージャのレバーはステンレス製または亜鉛メッキ鋼製。
- 絶縁エンクロージャのレバーは難燃熱可塑性樹脂または、ステンレス製(CKX-MKXモデル)。